

WABER® UL800CB-15 Power Strip

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

1111 W. 35th Street Chicago, IL 60609 • Customer Support: (773) 869-1234 • www.triplite.com



CAUTION!



DO NOT connect to an ungrounded outlet. DO NOT use with extension cords or adapters that eliminate the connection to ground. The power strip is designed for indoor use only. Install the power strip away from heat emitting appliances such as radiators or heat registers. Do not install where excessive moisture or other conductive contaminants are present. Never install electrical wiring during a lightning storm.

Installation

1) Connect Your Power Strip to Your AC Power Line

Plug the power cord into a utility outlet. The power strip's power cord should only be connected to a standard 3-wire grounded 120V AC 60 Hz outlet.

2) Connect AC Equipment to Your Power Strip

Plug the AC power cords of your equipment into your power strip. Do not use extension cords or adapters that eliminate the connection to ground.

DO NOT OVERLOAD your power strip. The UL800CB-15 has an amp rating of 15 amps. Each outlet can handle a load of up to this amp rating, but do not exceed a **total** load of more than this amp rating for all outlets.

3) Turn Power Switch ON

Your power strip's switch will illuminate when it is turned on. Afterwards, shut the protective housing that covers the power switch to prevent accidental deactivation.

Circuit Breaker

If the circuit breaker trips, the power strip's outlets will cease to provide power. To restore power, reduce the load on the power strip down to your unit's amp rating by unplugging excess equipment, then switch the power strip on again.

Lifetime Limited Warranty

The seller warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and workmanship for its lifetime. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, Seller will repair or replace the product, in its sole discretion. Service under this Warranty can only be obtained by your delivering or shipping the product (with all shipping or delivery charges prepaid) to: Tripp Lite, 1111 W. 35th St., Chicago, IL 60609. Seller will pay return shipping charges. The warranties of all TRIPP LITE surge suppressors are null and void if they have been connected to the output of any UPS system. The warranties of all TRIPP LITE UPS Systems are null and void if a surge suppressor has been connected to its output receptacles. THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLIGENCE. SELLER MAKES NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH

ABOVE; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.)

To receive service under this warranty, you must be the original purchaser/user of the product in question. You must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE. Products must be returned to TRIPP LITE with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem and proof of date and place of purchase.

TRIPP LITE; 1111 35th St.; Chicago, IL 60609

WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application. The policy of Tripp Lite is one of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

WABER® UL800CB-15 Tomacorriente múltiple

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

1111 W. 35th Street Chicago, IL 60609 EE.UU. • Atención al cliente: +1 (773) 869-1234 • www.triplite.com



¡PRECAUCIÓN!



NO lo conecte a una salida que no esté conectada a tierra. NO use cordones de extensión o adaptadores que eliminen la conexión a tierra. El tomacorriente múltiple está diseñado para su empleo en interiores solamente. Instale el tomacorriente múltiple lejos de electrodomésticos emisores de calor, como calentadores o rejillas de calefacción. No lo instale donde haya excesiva humedad u otros contaminantes conductores. Nunca realice instalaciones eléctricas durante una tormenta eléctrica.

Instalación

1) Conecte su tomacorriente múltiple a la línea de energía de corriente alterna

Conecte el enchufe en un tomacorriente de la red. El enchufe del tomacorriente múltiple sólo debe estar conectado en una salida estándar bipolar con toma de tierra, de 120 V de corriente alterna, 60 Hz.

2) Conecte el equipo de corriente alterna a su tomacorriente múltiple

Enchufe el cordón de su equipo en su tomacorriente múltiple. NO use cordones de extensión o adaptadores que eliminen la conexión a tierra.

NO SOBRECARGUE su tomacorriente múltiple. El modelo UL800CB-15 tiene una capacidad de 15 Amp. Cada salida puede manejar una carga de hasta este amperaje, pero no exceder una carga total de más de este amperaje para todas las salidas.

3) Encienda (ON) el interruptor de alimentación

El interruptor de su tomacorriente múltiple se iluminará cuando esté encendido. Luego, cierre la cubierta de protección del interruptor de alimentación para evitar una desactivación accidental.

Interruptor automático

Si el interruptor automático dispara, las salidas del tomacorriente múltiple dejarán de suministrar energía. Para restablecer la energía, reduzca la carga en el tomacorriente múltiple hasta la capacidad de corriente de su unidad, desconecte el equipo en exceso y encienda el tomacorriente múltiple nuevamente.

Garantía limitada de por vida

El vendedor garantiza que este producto, si se emplea de acuerdo con las todas las instrucciones aplicables, está libre de defectos en materiales y mano de obra de por vida. Si se verifica que el producto tiene defectos en los materiales o en la mano de obra dentro de dicho período, el vendedor reparará o reemplazará el producto, a su sola discreción. Sólo puede obtenerse servicio bajo esta garantía, entregando o despachando el producto (con todos los cargos de despacho o entrega pagados por adelantado) a: Tripp Lite, 1111 W. 35th St., Chicago, IL 60609. El vendedor pagará los cargos de despacho de retorno. Las garantías de todos los supresores de sobretensiones de TRIPP LITE son nulas si han estado conectados a la salida de cualquier sistema UPS. Las garantías de todos los sistemas UPS de TRIPP LITE son nulas si un supresor de sobretensiones ha estado conectado a sus tomas de salida. ESTA GARANTÍA NO SE APLICA AL DESGASTE NORMAL O A DAÑOS RESULTANTES DE UN ACCIDENTE, USO INADECUADO, MALTRATO O NEGLIGENCIA. EL VENDEDOR NO EXPRESA NINGUNA OTRA GARANTÍA DISTINTA DE LA ESTABLECIDA EN ESTE DOCUMENTO EN FORMA EXPLÍCITA. EXCEPTO HASTA EL GRADO PROHIBIDO POR LAS LEYES APLICABLES, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO MÁS ARRIBA; Y ESTA GARANTÍA EXCLUYE EXPRESAMENTE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES E INDIRECTOS. (Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que las limitaciones o exclusiones de

arriba pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos, pero usted puede tener otros derechos que varían de jurisdicción a jurisdicción.)

Para recibir servicio bajo esta garantía, usted debe ser el comprador/usuario original del producto en cuestión. Debe conseguir un número de Autorización de devolución de mercadería (RMA) de TRIPP LITE. Los productos deben ser devueltos a TRIPP LITE con los cargos de transporte pagados por adelantado y deben estar acompañados de una breve descripción del problema encontrado y un comprobante de la fecha y el lugar de compra.

TRIPP LITE; 1111 35th St.; Chicago, IL 60609

ADVERTENCIA: El usuario individual debe encargarse de determinar antes de usarlo, si este dispositivo es apropiado, adecuado o seguro para el uso proyectado. Ya que las aplicaciones individuales están sujetas a gran variación, el fabricante no declara ni garantiza en lo que se refiere a la idoneidad o aptitud de estos dispositivos para ninguna aplicación específica.

Tripp Lite tiene una política de mejoramiento continuo. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

1111 W. 35th Street Chicago, IL 60609 Etats-Unis • Service à la clientèle : +1 (773) 869-1234 • www.triplite.com



MISE EN GARDE !



NE PAS CONNECTER à une prise non mise à la terre. NE PAS EMPLOYER avec des cordons de rallonge ou des adaptateurs qui éliminent la connexion à la terre. La barre à prises multiples est destinée à un usage intérieur seulement. Installer la barre à prises multiples à l'écart d'appareils émettant de la chaleur comme les radiateurs ou les registres de chauffage. Ne pas installer dans un endroit où une humidité excessive ou d'autres contaminants conducteurs sont présents. Ne pas installer le câblage électrique pendant un orage.

Installation

1) Brancher le bloc d'alimentation à la ligne électrique

Connecter la barre à prises multiples au courant alternatif de réseau. Placer le cordon électrique dans une prise. Le cordon de la barre à prises multiples ne peut être connecté qu'à une prise standard à 3 fils, mise à la terre, de 120 V c.a., 60 Hz.

2) Connecter l'équipement c.a. à la barre à prises multiples.

Brancher les cordons électriques c.a. de votre équipement dans la barre à prises multiples. NE PAS EMPLOYER des cordons de rallonge ou des adaptateurs qui éliminent la connexion à la terre.

NE PAS SURCHARGER la barre à prises multiples. La UL800CB-15 à une intensité nominale de 15 A. Chaque prise peut admettre une charge allant jusqu'à cette intensité nominale, mais ne pas dépasser une charge totale de plus de cette intensité nominale pour toutes les prises.

3) Placer l'interrupteur SOUS TENSION

L'interrupteur de la barre à prises multiples s'allume quand elle est sous tension. Ensuite, refermer le boîtier protecteur qui recouvre la barre à prises multiples pour éviter une désactivation accidentelle.

Disjoncteur

Si le disjoncteur déclenche, les prises de la barre cesseront de fournir du courant. Pour réenclencher l'électricité, réduire la charge sur la barre à prises multiples pour que l'intensité corresponde à l'intensité nominale en débranchant l'équipement en excès, puis remettre la barre sous tension.

Garantie à vie limitée :

Le vendeur garantit ce produit, quand utilisé selon les instructions applicables, être exempt de tout vice de matériel ou de fabrication pour durée de vie. Si le produit s'avérait avoir un vice de matériel ou de fabrication durant cette période, le Vendeur réparera ou remplacera le produit, à sa seule discrétion. Le service sous cette Garantie ne peut être obtenu que si vous livrez ou envoyez le produit (avec frais de transport et de livraison prépayés) à : Tripp Lite, 1111 W. 35th St., Chicago, IL 60609.

Le vendeur payera les frais de transport de renvoi. Les garanties de tous les limiteurs de surtension TRIPP LITE sont annulées s'ils ont été connectés à la sortie d'un système UPS. Les garanties de tous les limiteurs de surtension TRIPP LITE sont annulées si un limiteur de surtension a été connecté à ses prises de sorties. CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DÉGÂTS CAUSÉS PAR UN ACCIDENT, UN EMPLOI ABUSIF OU À LA NÉGLIGENCE. LE VENDEUR NE DONNE AUCUNES GARANTIES EXPRESSES AUTRES QUE A GARANTIE EXPRESSÉMENT ÉTABLIE ICI. SAUF DANS L'ÉTENDUE DÉFENDUE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES DE COMMERCIALITÉ OU DE CONVENANCE, SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA PÉRIODE ÉTABLIE CI-DESSUS, ET CETTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTS DÉGÂTS ACCIDENTELS OU CORRÉLATIFS. (Certains états n'autorisent pas les limitations de la durée d'une garantie implicite et certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages corrélatifs ou indirects, il est donc possible que les

limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi posséder d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.)

Pour recevoir un service sous cette garantie, vous devez être l'acheteur/ utilisateur original du produit en question. Vous devez obtenir un numéro d'autorisation de renvoi du matériel (ARM) auprès de Tripp Lite. Les produits doivent être renvoyés à Tripp Lite avec frais de transport prépayés et doivent être accompagnés d'une brève description du problème rencontré et de la preuve de la date et de la place d'achat.

TRIPP LITE, 1111 W. 35th St., Chicago, IL 60609.

MISE EN GARDE : L'utilisateur individuel doit prendre soin de déterminer avant l'emploi si cet appareil convient et ne présente pas de danger pour l'utilisation prévue. Comme les applications individuelles font l'objet de grandes variations, le fabricant ne fait aucune représentation ni ne garantit la convenance ou la valeur de ces appareils pour aucune application spécifique.

Tripp Lite a une politique d'amélioration continue. Les spécifications font l'objet de changement sans préavis