

Owner's Manual

Power Strips

Note: Power Strip models DO NOT provide your connected equipment with surge or line-noise protection.

Important Safety Instructions	2
Clamp Mounting	2
Wall Mounting	3
Equipment Connection	3
Warranty and Product Registration	4
Español	5
Français	9

WARRANTY REGISTRATION

Register your product today and be automatically entered to win an ISOBAR surge protector in our monthly drawing!



www.tripplite.com/warranty



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. All rights reserved.

Important Safety Instructions



SAVE THESE INSTRUCTIONS


- DO NOT connect the power strip to an ungrounded outlet.
- DO NOT use the power strip with 2-wire extension cords or adapters.
- This power strip is designed for indoor use only. Install the power strip away from heat-emitting appliances such as radiators or heat registers.
- Do not install where excessive moisture is present.
- Do not plug extension cords into the power strip.
- Never install electrical, telephone, network or coaxial wiring during a lightning storm.
- Do not drill into any part of the housing or open the housing for any reason. There are no user-serviceable parts inside.
- Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Clamp Mounting (Included with Select Models)


Clamp mounts attach to a desk, tabletop, workbench or other solid, flat surface. Your Tripp Lite Power Strip is compatible with the clamp mounts. For power strip models that do not include clamp mounts, clamps can be purchased at www.tripplite.com.

- 1** To install the clamp, loosen the knob, then slide the clamp firmly onto the edge of an appropriate surface. Turn the knob to tighten and secure the clamp to the surface. Repeat for any additional clamps.

Note: If the mounting clip is loose, use a screwdriver to tighten the screw.




- 2** Push the Power Strip into the clamp mount clip(s) until it securely snaps into place.




Wall Mounting

All Power Strip models feature clips for horizontal or vertical mounting on a variety of surfaces.


- 1 Check Clip Type:** Your Power Strip will contain one of two types of mounting clips, depending on the model.




- 2** Mark a straight horizontal or vertical line where you want to mount the Power Strip. At each end of the line, mark where the edges of the Power Strip will be located. Place a mounting clip on the mounting surface 1" in from these edges and mark where the screws must be driven into the wall. For strips longer than 48" (120 cm), also mark a screw hole for a third mounting clip midway between the other two.



- 3a Clip-A Mounting:** Drive #8 screws directly into the mounting surface, leaving approximately 3 mm of space between the screw head and the surface. Snap the mounting clips onto the Power Strip **3a1**, then hang the Power Strip on the screws by the keyhole slots on its mounting clips **3a2**.



- 3b Clip-B Mounting:** Pre-drill holes in the mounting surface, if necessary. Drive screws through the centers of the mounting clips and into the mounting surface **3b1**. Place the Power Strip inside one edge of the mounting clips, then snap the Power Strip into place **3b2**.



Equipment Connection

Plug your equipment into the Power Strip's AC receptacles. DO NOT plug in equipment that draws more total amps than your Power Strip's amperage rating (see label on Power Strip for amperage rating), or you will trip the circuit breaker. If the circuit breaker trips, remove overload and depress breaker to reset. Leave enough clearance at the end of the Power Strip to allow the circuit breaker to operate normally.

Note: Select models with a power switch feature a protective switch cover. To access the switch, flip open the attached cover.

Warranty and Product Registration

Lifetime Limited Warranty

Seller warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and workmanship for its lifetime. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, Seller will repair or replace the product, in its sole discretion. Service under this Warranty can only be obtained by your delivering or shipping the product (with all shipping or delivery charges prepaid) to: TRIPP LITE; 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609. Seller will pay return shipping charges. Visit www.tripplite.com/support before sending any equipment back for repair.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLECT. SELLER MAKES NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.)

WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application.

PRODUCT REGISTRATION

Visit www.tripplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

Regulatory Compliance Identification Numbers

For the purpose of regulatory compliance certifications and identification, your Tripp Lite product has been assigned a unique series number. The series number can be found on the product nameplate label, along with all required approval markings and information. When requesting compliance information for this product, always refer to the series number. The series number should not be confused with the marketing name or model number of the product.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Manual del Propietario

Barras de Contactos

***Nota:** Los modelos de Barra de Contactos NO proporcionan a su equipo conectado protección contra sobretensiones o ruido en la línea.*

Instrucciones de Seguridad Importantes	6
Soporte de Abrazadera	6
Instalación en la Pared	7
Conexión de los equipos	7
Garantía	8
English	1
Français	9



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU • www.triplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Instrucciones de Seguridad Importantes



CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


- NO conecte la barra de contactos a un tomacorriente sin conexión a tierra.
- NO use la barra de contactos con cables de extensión de 2 hilos o adaptadores.
- Esta barra de contactos está diseñada para uso en interiores solamente. Instale la Barra de Contactos alejada de aparatos emisores de calor como las rejillas de calefacción.
- No lo instale en donde haya humedad excesiva.
- No enchufe cables de extensión en la barra de contactos.
- Nunca instale cableado eléctrico, telefónico o de red durante una tormenta eléctrica.
- No barrene en ninguna parte del gabinete ni tampoco abra el gabinete por ninguna razón. No tiene partes a las que el usuario pueda dar servicio.
- No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afectar significativamente su seguridad o efectividad.

Soporte de Abrazadera (Incluida con Modelos Selectos)


Los soportes de abrazadera se adhieren en un escritorio, mesa, banco de trabajo u otra superficie plana y sólida. Su barra de contactos de Tripp Lite es compatible con los soportes de abrazadera. Para los modelos de barra de contactos que no incluyen soportes de abrazadera, las abrazaderas se pueden adquirir en www.tripplite.com.

- 1** Para instalar la abrazadera, afloje la perilla, después deslice firmemente la abrazadera sobre el borde de una superficie adecuada. Gire la perilla para apretar y asegure la abrazadera a la superficie. Repita para cualquier abrazadera adicional.

Nota: Si el clip de instalación está flojo, use un desatornillador para apretar el tornillo.




- 2** Empuje la barra de contactos en el(los) clip(s) de instalación hasta que se asegure firmemente en su sitio.




Instalación en la Pared

Todos los modelos de Barra de Contactos cuentan con clips para instalación horizontal o vertical sobre una gran variedad de superficies.


- 1 Compruebe el Tipo de Clip:** Su barra de contactos contendrá uno de dos tipos de clips de instalación, dependiendo del modelo.




- 2** Marque una línea horizontal o vertical en donde desee instalar la barra de contactos. En cada extremo de la línea, marque en donde se localizarán los bordes de la Barra de Contactos. Coloque un clip de instalación en la superficie de instalación a 1" desde estos bordes y marque en dónde los tornillos deben introducirse en la pared. Para barras más grandes de 1.22 m [48"], marque también un orificio para tornillo para un tercer clip de instalación entre los otros dos.



- 3a Instalación con Clip-A:** Inserte tornillos #8 directamente en la superficie de instalación, dejando aproximadamente 3 mm de espacio entre la cabeza del tornillo y la superficie. Presione e inserte los clips de instalación en la Barra de Contactos **3a1**, después cuelgue la Barra de Contactos en los tornillos en las ranuras en sus clips de instalación **3a2**.



- 3b Instalación con Clip-B:** Barrene orificios en la superficie de instalación, si fuera necesario. Atornille los tornillos a través de los centros de los clips de instalación y en la superficie de instalación **3b1**. Coloque la Barra de Contactos dentro de un borde de los clips de instalación, entonces presione e inserte la Barra de Contactos en su sitio **3b2**.



Conexión de los equipos

Enchufe sus dispositivos en los tomacorrientes de CA de la Barra de Contactos. NO enchufe equipos que consuman más amperes en total que la especificación de amperes de la Barra de Contactos (consulte la especificación de amperaje en la etiqueta en la Barra de Contactos) o hará que se dispare el breaker. Si se dispara el breaker, retire la sobrecarga y oprima el breaker para restaurarlo. Deje suficiente holgura en el extremo de la Barra de Contactos para permitir al breaker operar normalmente.

Nota: Modelos selectos con switch de alimentación cuentan con una cubierta protectora para el switch. Para acceder al switch, abra la tapa.

Garantía

Garantía limitada de por vida

El vendedor garantiza este producto, si se usa de acuerdo con todas las instrucciones aplicables, de que está libre de defectos en material y mano de obra por su vida útil. Si el producto resulta defectuoso en material o mano de obra dentro de ese período, el vendedor reparará o reemplazará el producto a su entera discreción. El servicio bajo esta garantía sólo puede obtenerse enviando o embarcando el producto (con todos los cargos de envío o embarque prepagados) a: TRIPP LITE, 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, EE UU. El vendedor reembolsará los cargos de embarque. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite www.tripplite.com/support.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICA AL DESGASTE NORMAL O A LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE ACCIDENTES, USO INCORRECTO, USO INDEBIDO O NEGLIGENCIA. EL VENDEDOR NO OTORGA GARANTÍAS EXPRESAS DISTINTAS A LA ESTIPULADA EN EL PRESENTE. SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBAN LAS LEYES APLICABLES, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO; ASIMISMO, ESTA GARANTÍA EXCLUYE EXPRESAMENTE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES E INDIRECTOS. (Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto dura una garantía y algunos estados no permiten la exclusión de limitación de daños incidentales o indirectos, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicar para usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted goce de otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra).

ADVERTENCIA: antes de usarlo, cada usuario debe tener cuidado al determinar si este dispositivo es adecuado o seguro para el uso previsto. Ya que las aplicaciones individuales están sujetas a gran variación, el fabricante no garantiza la adecuación de estos dispositivos para alguna aplicación específica.

Números de Identificación de Conformidad Regulatoria

Para el propósito de certificaciones e identificación de conformidad con las normas, su producto Tripp Lite ha recibido un número de serie exclusivo. El número de serie se puede encontrar en la etiqueta de placa de identificación, junto con todas las marcas e información requeridas de aprobación. Al solicitar información de conformidad para este producto, refiérase siempre al número de serie. El número de serie no debe confundirse con el nombre de la marca o el número de comercialización del producto.

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden diferir ligeramente de los productos reales.



Excelencia en
Manufactura.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU • www.tripplite.com/support

Manuel de l'utilisateur

Barres d'alimentation

Remarque : Les modèles de barres d'alimentation N'OFFRENT PAS de protection contre les surtensions ou les bruits à l'équipement connecté.

Consignes de sécurité importantes	10
Montage des brides	10
Montage mural	11
Branchement de l'équipement	11
Garantie	12
English	1
Español	5



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2019 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité importantes



CONSERVER CES INSTRUCTIONS.


- NE PAS raccorder la barre d'alimentation à une prise non mise à la masse.
- NE PAS utiliser la barre d'alimentation avec des rallonges électriques à 2 fils ou des adaptateurs.
- Cette barre d'alimentation est conçue pour être utilisée à l'intérieur uniquement. Installer la barre d'alimentation à l'écart des appareils de chauffage tels que les chaufferettes ou les registres de chaleur.
- Ne pas installer dans un endroit où il y a de l'humidité excessive.
- Ne pas brancher de rallonges dans la barre d'alimentation.
- Ne jamais installer d'équipement électrique, un téléphone, un câble coaxial ou de réseau durant un orage.
- Ne pas percer ou tenter d'ouvrir une quelconque partie du boîtier, quelle que soit la raison. Il n'existe aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser cet équipement pour des appareils de survie où une défaillance de cet équipement peut, selon toute vraisemblance, entraîner la défaillance de l'appareil de maintien de la vie ou nuire de façon majeure à sa sécurité ou à son efficacité.

Montage de la bride (incluse avec certains modèles)


Les supports de bride peuvent être fixés à un bureau, une table, un établi ou autre surface plane robuste. La barre d'alimentation Tripp Lite est compatible avec les supports de bride. Pour les modèles de barre d'alimentation qui n'incluent pas de supports de bride, les brides peuvent être achetées en visitant www.tripplite.com.

- 1** Pour installer la bride, desserrer le bouton, puis glisser la bride fermement sur le rebord d'une surface appropriée. Tourner le bouton pour serrer et retenir la bride en place sur la surface. Répéter pour toute bride supplémentaire.

Remarque : Si l'agrafe de montage est lâche, utiliser un tournevis pour serrer la vis.




- 2** Pousser la barre d'alimentation dans l'agrafe ou les agrafes de montage de la bride jusqu'à ce qu'elle s'enclenche solidement en place.




Montage mural

Tous les modèles de barres d'alimentation comportent des agrafes pour le montage horizontal ou vertical sur une variété de surfaces.


- 1 Vérifier le type d'agrafe :** la barre d'alimentation est dotée de l'un des deux types d'agrafes de montage selon le modèle.




- 2 Marquer une ligne droite horizontale ou verticale** à l'endroit où la barre d'alimentation sera montée. À chacune des extrémités de la ligne, marquer l'endroit où se situeront les bords de la barre d'alimentation. Placer une agrafe de montage sur la surface de montage à 2,54 cm (1 po) des bords et marquer où les vis doivent être vissées dans le mur. Pour les barres plus longues que 120 cm (48 po), marquer également un trou de vis pour une troisième agrafe de montage à mi-chemin entre les deux autres.



- 3a Montage d'une agrafe de type A :** visser des vis n° 8 directement dans la surface de montage en laissant un espace d'environ 3 mm entre la tête des vis et la surface. Enclencher les agrafes de montage dans la barre d'alimentation **3a1**, puis suspendre la barre d'alimentation sur les vis par les fentes de trou de serrure sur ses agrafes de montage **3a2**.



- 3b Montage de l'agrafe de style B :** percer des avant-trous dans la surface de montage si nécessaire. Visser les vis à travers le centre des agrafes de montage et dans la surface de montage **3b1**. Placer la barre d'alimentation à l'intérieur d'un des bords des agrafes de montage, puis enclencher la barre d'alimentation en place **3b2**.



Branchement de l'équipement

Brancher l'équipement dans les prises CA de la barre d'alimentation. **NE PAS** brancher dans de l'équipement qui consomme plus d'ampères que l'intensité nominale de la barre d'alimentation (consulter l'étiquette sur la barre d'alimentation pour l'intensité nominale) ou le disjoncteur se déclenchera. Si le disjoncteur se déclenche, enlever la surcharge, puis réarmer le disjoncteur en l'enfonçant en place. Laisser suffisamment d'espace à l'extrémité de la barre d'alimentation pour permettre le fonctionnement normal du disjoncteur.

Remarque : Certains modèles avec un interrupteur d'alimentation comportent un couvercle d'interrupteur de protection. Pour accéder à l'interrupteur, ouvrir le couvercle imperdable.

Garantie

Garantie à vie limitée

Le vendeur garantit que ce produit, s'il est utilisé conformément à toutes les instructions applicables, est exempt de tous défauts de matériaux et de fabrication pendant toute sa durée de vie. Si le produit s'avère défectueux en raison d'un vice de matière ou de fabrication au cours de cette période, le vendeur s'engage à réparer ou remplacer le produit, à sa seule discrétion. Le service sous cette garantie ne peut être obtenu qu'en livrant ou en expédiant le produit (avec tous les frais d'expédition ou de livraison prépayés) à : TRIPP LITE; 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609. Le vendeur paiera les frais d'expédition de retour. Visiter www.triplite.com/support avant d'envoyer de l'équipement pour réparation.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ABUS OU D'UNE NÉGLIGENCE. LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LA GARANTIE EXPRESSÉMENT DÉCRITE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. SAUF DANS LA MESURE OÙ CELA EST INTERDIT PAR LA LOI EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE CI-DESSUS ET CETTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUS DOMMAGES DIRECTS ET INDIRECTS. (Certains États ne permettent pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite, et certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon le territoire.)

AVERTISSEMENT : L'utilisateur individuel doit prendre soin de déterminer avant l'utilisation si cet appareil est approprié, adéquat et sûr pour l'usage prévu. Puisque les utilisations individuelles sont sujettes à des variations importantes, le fabricant ne fait aucune déclaration ou garantie quant à l'aptitude ou l'adaptation de ces dispositifs pour une application spécifique.

Numéros d'identification à la conformité réglementaire

À des fins de certification de conformité réglementaire et d'identification, un numéro de série unique a été attribué au produit Tripp Lite. Le numéro de série, ainsi que toutes les marques d'homologation et les renseignements requis, se trouvent sur la plaque signalétique du produit. Lors d'une demande de renseignements concernant la conformité de ce produit, toujours se reporter au numéro de série. Le numéro de série ne doit pas être confondu avec le nom de la marque ou le numéro de modèle du produit.

La politique de Tripp Lite est une politique d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Les produits réels peuvent différer légèrement des photos et des illustrations.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.triplite.com/support