


Assembly Instructions

SmartRack® 6U Low-Profile Switch-Depth Knock-Down Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet

Model: SRW6UKD



Español.....7 • Français.....13 • Русский.....19

PROTECT YOUR INVESTMENT!

Register your product for quicker service and ultimate peace of mind.

You could also win an ISOBAR6ULTRA surge protector—a \$100 value!

www.tripplite.com/warranty




1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2015 Tripp Lite. All rights reserved.

Parts List


Assembly Hardware



A

Top/Bottom Panels


x2



B

Side Panels

x2



C

Front Door


x1



D

Vertical Mounting Rails


x2



E

M6 Screws


x24



F

M6 Cage Nuts

x4



G

M6 Cup Washers

x4




H

Keys

x2


Equipment Mounting Hardware



I

12-24 Screws


x12



J

M6 Cage Nuts

x12



K

M6 Cup Washers

x12

Required Tools (User Supplied):

- Phillips-Head Screwdriver




WARNING: The rack enclosure is extremely heavy. Do not attempt to unpack, move, assemble or install the enclosure without assistance. Until it has been properly assembled and stabilized, the enclosure is prone to tipping and could cause property damage and/or personal injury. Use extreme caution when assembling the enclosure. Do not attempt to install equipment without first stabilizing the enclosure.


step

1

Place Bottom Panel **A** on the floor or a stable work surface.




1




step

2


Before attaching Vertical Mounting Rails **D** to Side Panels **B**, you must decide how deep to install the rail using the square holes along the preinstalled horizontal rails at the top and bottom of the Side Panels. Place an M6 Cage Nut **F** through the square hole at the top and bottom from behind the rail. Make sure all Cage Nuts are aligned.



2



4





3

step

3

Align the Vertical Mounting Rail's holes with the cage nuts. Secure the Vertical Mounting Rails **D** to the Side Panels using 2 M6 cup washers **G** and 2 M6 screws **E**. Make sure both Vertical Mounting Rails are aligned.



Note: We recommend installing the Vertical Mounting Rails with its square holes facing front. If you choose to install them with the threaded holes facing front, use the M6 screws to install the rails, as stated above, and the included 12-24 screws to mount equipment to the rails.



step

4

Insert slots of Side Panel **B** into pins of Bottom Panel **A**. Secure the panels using 2 M6 screws **E**.






4

step

5




Insert slots of Side Panel **B** into opposite pins of Bottom Panel **A**. Secure the panels using 2 M6 screws **E**, as in step 4.



step

6

Lower Top Panel **A** onto Side Panels so that its pins fit into the slots. Be sure the rectangular cable access port is directly above the cable access port on the Bottom Panel. Secure Top Panel to Side Panels using 4 M6 screws **E**.




5


step

7

Front Door **C** can be assembled to open either left or right. Insert pins into slots on Top and Bottom Panels.



1



Warranty and Product Registration

5-Year Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment, which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Product Registration

Visit www.tripplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See Web site for details.

Regulatory Compliance Identification Numbers

For the purpose of regulatory compliance certifications and identification, your Tripp Lite product has been assigned a unique series number. The series number can be found on the product nameplate label, along with all required approval markings and information. When requesting compliance information for this product, always refer to the series number. The series number should not be confused with the marketing name or model number of the product.

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended. Do not use this equipment in the presence of a flammable anesthetic mixture with air, oxygen or nitrous oxide.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.




1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

6

Instrucciones de Ensamble

Gabinete SmartRack® de 6U de bajo perfil y profundidad de Switch Desarmado para instalación en pared

Modelo: SRW6UKD



English.....1 • Français.....13 • Русский.....19

TRIPP·LITE




1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2015 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Lista de partes


Accesorios para el Ensamble



A

Paneles Superiores/Inferiores


x2



B

Paneles Laterales

x2



C

Puerta Delantera


x1



D

Rieles para Instalación Vertical


x2



E

Tornillos M6


x24



F

Tuercas de Fijación M6

x4



G

Arandelas de Copa M6

x4




H

Llaves

x2


Accesorios para Instalación del Equipo



I

Tornillos 12-24


x12



J

Tuercas de Fijación M6

x12



K

Arandelas de Copa M6

x12

Herramientas necesarias (proporcionadas por el usuario):

- desatornillador Phillips




ADVERTENCIA: El gabinete es extremadamente pesado. No intente desempacar, mover, ensamblar o instalar el gabinete sin asistencia. Hasta haber sido debidamente ensamblado y estabilizado, el gabinete es propenso a voltearse y causar daño a la propiedad y/o lesiones personales. Tenga extremo cuidado al ensamblar el gabinete. No intente instalar equipo sin estabilizar primero el gabinete.


Paso

1

Coloque el panel inferior **A** en el piso o una superficie de trabajo estable.




1




Paso

2


Antes de acoplar los Rieles de Instalación Verticales **D** a los paneles laterales **B**, debe decidir a qué profundidad instalar el riel usando los orificios cuadrados junto con los rieles horizontales preinstalados en la parte superior e inferior de los Paneles Laterales. Coloque una tuerca de fijación M6 **F** a través del orificio cuadrado en la parte superior e inferior desde la parte posterior del riel. Asegúrese de que todas las tuercas de fijación estén alineadas.



2



4





9

Paso

3

Alinee los orificios de los Rieles de Instalación Verticales con las tuercas de fijación. Asegure los Rieles de Instalación Verticales **D** a los Paneles Laterales usando 2 arandelas de copa M6 **G** y 2 tornillos M6 **E**. Asegúrese de que ambos Rieles de Instalación verticales estén alineados.



Nota: Recomendamos instalar los Rieles de Instalación Verticales con los orificios cuadrados hacia el frente. Si elige instalarlos con los orificios roscados hacia el frente, use los tornillos M6 para instalar los rieles, como se indicó anteriormente y los tornillos 12-24 para instalar los equipos a los rieles.



Paso

4


Coloque las ranuras del Panel Lateral **B** en los pernos del panel inferior **A**. Asegure los paneles usando 2 tornillos M6 **E**.




Paso

5


Coloque las ranuras del Panel Lateral **B** en los pernos opuestos del Panel Inferior **A**. Asegure los paneles usando 2 tornillos M6 **E**, como en el paso 4.



1




2




Paso

6


Baje el Panel Superior **A** en los Paneles Laterales de modo que los pernos se ajusten en las ranuras. Asegúrese de que el puerto rectangular de acceso para cable esté directamente sobre el puerto de acceso del cable en el panel inferior. Asegure el Panel Superior a los Paneles Laterales usando 4 tornillos M6 **E**.



1





4



Paso

7

La Puerta Frontal **C** puede ensamblarse para abrir desde la izquierda o desde la derecha. Inserte los pernos en las ranuras en los Paneles Superior e Inferior.



Garantía

Garantía limitada por 5 años

El vendedor garantiza que este producto no tiene defectos originales de materiales ni de mano de obra por un periodo de cinco años a partir de la fecha original de compra, si se utiliza de acuerdo con todas las instrucciones correspondientes. En caso de demostrarse dentro de ese periodo que el producto tiene defectos de materiales o de mano de obra, el vendedor lo reparará o reemplazará a su exclusiva discreción.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL DESGASTE NORMAL NI LOS DAÑOS CAUSADOS POR ACCIDENTES, MAL USO, ABUSO O NEGLIGENCIA. EL VENDEDOR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA QUE NO SEA LA ESTABLECIDA EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO. EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHIBAN LAS LEYES APLICABLES, LA DURACIÓN DE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD, SE LIMITA AL PERÍODO DE GARANTÍA ANTES MENCIONADO Y ESTA GARANTÍA EXCLUYE EXPRESAMENTE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES E INDIRECTOS. (Algunos Estados no permiten las limitaciones a la duración de una garantía implícita y algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o indirectos, de modo que las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no corresponder en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra).

ADVERTENCIA: Antes de usar este dispositivo, cada usuario debe ocuparse de determinar si es apto, adecuado o seguro para el uso que pretende darle. Dado que las aplicaciones individuales están sujetas a diversas variaciones, el fabricante no representa ni garantiza la idoneidad o condición de estos dispositivos para cualquier aplicación específica.

Cumplimiento de las normas de los números de identificación

Para fines de identificación y certificación del cumplimiento de las normas, su producto Tripp Lite tiene asignado un número de serie único. Puede encontrar el número de serie en la etiqueta de la placa de identificación del producto, junto con los símbolos de aprobación e información requeridos. Al solicitar información sobre el cumplimiento de las normas para este producto, siempre mencione el número de serie. El número de serie no debe ser confundido con el nombre de identificación ni con el número de modelo del producto.

El uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde la falla de este equipo pueda razonablemente hacer suponer que causará fallas en el equipo de soporte de vida o afecte significativamente su seguridad o efectividad, no está recomendado. No use este equipo en la presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nítrico.

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

TRIPP·LITE




1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Instructions d'assemblage

Armoire pour boîtiers pour bâti mural rabattable à la profondeur du commutateur et peu encombrant SmartRack 6U

Modèle : SRW6UKD



English.....1 • Español.....7 • Русский.....19




1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2015 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Liste des pièces


Quincaillerie d'assemblage



A

Panneaux supérieurs/inférieurs


x2



B

Panneaux latéraux

x2



C

Porte avant


x1



D

Rails de montage vertical


x2



E

Vis M6


x24



F

Écrous à cage M6

x4



G

Rondelles à collerette M6

x4




H

Clés

x2


Quincaillerie de montage de l'équipement



I

Vis 12-24


x12



J

Écrous à cage M6

x12



K

Rondelles à collerette M6

x12

Outils requis (fournis par l'utilisateur) :

- tournevis Phillips




AVERTISSEMENT : Le boîtier pour bâti est extrêmement lourd. Ne pas tenter de déballer, déplacer, assembler ou installer le boîtier sans aide. Avant qu'il ne soit correctement assemblé et stabilisé, le boîtier est sujet à basculer et pourrait causer des dommages graves à la propriété et/ou des blessures. Faire preuve de vigilance lors de l'assemblage du boîtier. Ne pas tenter d'installer l'équipement sans d'abord stabiliser le boîtier.


Étape

1

Placer le panneau inférieur **A** sur le plancher ou un surface de travail stable.




1




Étape

2


Avant de fixer les rails de montage verticaux **D** aux panneaux latéraux **B**, il convient de déterminer la profondeur à laquelle installer le rail en utilisant les trous carrés le long des rails horizontaux préinstallés dans la partie inférieure et la partie supérieure des panneaux latéraux. Placer un écrou à cage M6 **F** dans le trou carré dans la partie inférieure et dans la partie supérieure depuis l'arrière du rail. S'assurer que tous les écrous à cage sont alignés.



2



4





Étape

3

Aligner les trous des rails de montage verticaux avec les écrous à cage.

Retenir les rails de montage verticaux **D** aux panneaux latéraux en utilisant 2 rondelles à collerette M6 **G** et 2 vis M6 **E**. S'assurer que les deux rails de montage verticaux sont alignés.



Remarque : Nous recommandons d'installer les rails de montage verticaux avec les trous carrés faisant face vers l'avant. S'ils sont installés avec les trous filetés tournés vers l'avant, utiliser les vis M6 pour installer les rails, tel que mentionné ci-dessus, et les vis (12-24) incluses pour le montage de l'équipement sur les rails.



Étape

4




Insérer les fentes du panneau latéral **B** dans les broches du panneau inférieur **A**. Retenir les panneaux en utilisant 2 vis M6 **E**.



Étape

5




Insérer les fentes du panneau latéral **B** dans les broches opposées du panneau inférieur **A**. Retenir les panneaux en utilisant 2 vis M6 **E**, comme à l'étape 4.



Étape

6


Abaisser le panneau supérieur **A** sur les panneaux latéraux de façon à ce que les broches s'insèrent dans les fentes. S'assurer que le port rectangulaire pour l'accès aux câbles se trouve directement au-dessus du port d'accès aux câbles sur le panneau inférieur. Retenir le panneau supérieur aux panneaux latéraux en utilisant 4 vis M6 **E**.




Étape

7

La porte avant **C** peut être assemblée pour ouvrir à gauche ou à droite. Insérer les broches dans les fentes sur le panneau supérieur et le panneau inférieur.



1



Garantie

Garantie limitée de 5 ans

Le vendeur garantit que ce produit, si celui-ci est utilisé conformément à toutes les instructions applicables, est dépourvu de défauts de matière et de main-d'oeuvre pendant une période de 5 ans à partir de la date initiale d'achat. Si le produit présente un défaut de matière ou de main-d'oeuvre pendant cette période, le vendeur s'engage à le réparer ou à le remplacer, à sa seule discrétion.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE NI A L'USURE NORMALE NI AUX DOMMAGES RÉSULTANT D'UN ACCIDENT, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ABUS OU D'UNE NÉGLIGENCE. LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE CELLE MENTIONNÉE EXPRESSÉMENT DANS LA PRÉSENTE. SAUF DANS LA MESURE OU LES LOIS PERTINENTES L'INTERDISSENT, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE DÉFINIE CI-DESSUS ; ET CETTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUS LES DOMMAGES FORTUITS OU CONCÉCUTIFS. (Certaines juridictions n'autorisent pas de limitation de la durée de la garantie implicite et d'autre l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez jouir d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre.)

AVERTISSEMENT : Avant tout usage, l'utilisateur doit déterminer si le dispositif est adapté à l'emploi prévu et si, le cas échéant, il ne présente aucun danger. Comme les applications peuvent différer considérablement les unes des autres, le fabricant ne fait aucune déclaration ni n'accorde aucune garantie quant à l'adéquation de ces appareils à une application donnée.

Numéros d'identification de conformité aux règlements

À des fins de certification et d'identification de conformité aux règlements, votre produit Tripp Lite a reçu un numéro de série unique. Ce numéro se retrouve sur la plaque signalétique du produit, avec les inscriptions et informations d'approbation requises. Lors d'une demande d'information de conformité pour ce produit, utilisez toujours le numéro de série. Il ne doit pas être confondu avec le nom de la marque ou le numéro de modèle du produit.

Il est déconseillé d'utiliser cet équipement dans des applications médicales où une panne de cet équipement pourrait normalement provoquer la panne de l'équipement de survie ou altérer notablement sa sécurité ou son efficacité. Ne pas utiliser cet équipement en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

TRIPP·LITE




1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Указания по сборке

Разобранный настенный шкаф серии SmartRack® высотой 6U и глубиной, рассчитанной на установку низкопрофильных переключателей

Модель: SRW6UKD



English.....1 • Español.....7 • Français.....13

TRIPP·LITE




1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2015 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

Спецификация


Сборочная оснастка



A

Верхняя/нижняя панели


x2



B

Боковые панели

x2



C

Передняя дверца


x1



D

Вертикальные монтажные
шины


x2



E

Винты М6


x24



F

Закладные гайки М6

x4



G

Чашеобразные шайбы М6

x4




H

Ключи

x2


Оснастка для монтажа оборудования



I

Винты 12-24


x12



J

Закладные гайки М6

x12



K

Чашеобразные шайбы М6

x12

Необходимые инструменты (в комплект поставки не входят):

- крестообразная отвертка




ВНИМАНИЕ! Шкаф является крайне тяжеловесным. Не пытайтесь распаковать, перемещать или устанавливать шкаф в одиночку. До момента надлежащей установки и уравнивания шкафа существует опасность его опрокидывания с возможным причинением травм и/или имущественного ущерба. При сборке шкафа будьте предельно осторожны. Не производите установку оборудования в шкаф до обеспечения его устойчивости.


Шаг

1

Расположите нижнюю панель **A** на полу или устойчивой рабочей поверхности.




1




Шаг

2


Перед креплением вертикальных монтажных шин **D** к боковым панелям **B** необходимо решить, на какую глубину будет устанавливаться шина с использованием квадратных отверстий вдоль горизонтальных шин, установленных на заводе-изготовителе в верхних и нижних частях боковых панелей. Установите закладные гайки М6 **F** через квадратные отверстия сверху и снизу с тыльной стороны шины. Убедитесь в том, что все закладные гайки выровнены.



2



4





Шаг

3

Совместите отверстия вертикальной монтажной шины с закладными гайками. Прикрепите вертикальные монтажные шины **D** к боковым панелям с помощью 2 чашеобразных шайб М6 **G** и 2 винтов М6 **E**. Убедитесь в том, что обе вертикальные монтажные шины находятся на одной линии.



Примечание. Вертикальные монтажные шины рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы их квадратные отверстия располагались с лицевой стороны. Если же они устанавливаются таким образом, что с лицевой стороны оказываются резьбовые отверстия, то для монтажа оборудования вместо указанных выше винтов М6 следует использовать поставляемые в комплекте винты 12-24.



Шаг

4


Установите боковую панель **B** таким образом, чтобы штифты нижней панели **A** вошли в ее соответствующие гнезда. Скрепите панели с помощью 2 винтов М6 **E**.




Шаг

5


Установите боковую панель **B** таким образом, чтобы противоположные штифты нижней панели **A** вошли в ее гнезда. Скрепите панели с помощью 2 винтов М6 **E** аналогично тому, как это было сделано на шаге 4.



1




2




Шаг

6


Опустите верхнюю панель **A** на боковые панели таким образом, чтобы ее штифты вошли в соответствующие гнезда. Убедитесь в том, что прямоугольное отверстие для ввода кабелей находится непосредственно над аналогичным отверстием нижней панели. Прикрепите верхнюю панель к боковым панелям с помощью 4 винтов М6 **E**.



1




4




Шаг

7

Передняя дверца **C** может быть установлена таким образом, чтобы открываться либо влево, либо вправо. Вставьте штифты в соответствующие гнезда верхней и нижней панелей.



1



38) Гарантийные обязательства

УСЛОВИЯ 5-ЛЕТНЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Компания TRIPP LITE гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение 5 (пяти) лет с момента первоначальной покупки. Обязательства компании TRIPP LITE по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой (по ее единоличному усмотрению) любых таких дефектных изделий. Для получения услуг по данной гарантии необходимо получить номер Returned Material Authorization (RMA - разрешение на возврат материалов) от компании TRIPP LITE или ее авторизованного сервисного центра. Изделия должны быть возвращены в компанию TRIPP LITE или авторизованный сервисный центр TRIPP LITE с предоплатой транспортных расходов и сопровождаться кратким описанием возникшей проблемы и документом, подтверждающим дату и место его приобретения. Действие настоящей гарантии не распространяется на оборудование, поврежденное в результате аварии, небрежного обращения или неправильного использования, а также видоизмененное каким бы то ни было образом.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗДЕСЬ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

В некоторых штатах/государствах ограничение или исключение подразумеваемых гарантий не допускается; следовательно, вышеуказанное(-ые) ограничение(-я) или исключение(-я) могут не распространяться на покупателя.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЫШЕ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ЛИБО УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. В частности, компания TRIPP LITE не несет ответственности за какие-либо издержки, такие как упущенные прибыли или доходы, потеря оборудования, потеря возможности использования оборудования, потерю программного обеспечения, потерю данных, доходы на заменители, урегулирование претензий третьих лиц и пр.

Не рекомендуется использовать данное оборудование в системах

жизнеобеспечения в тех случаях, когда его сбой с большой вероятностью приведет к сбою оборудования жизнеобеспечения или значительному снижению его безопасности или эффективности. Запрещается использовать данное оборудование при наличии воспламеняющихся смесей анестетических газов с воздухом, кислородом или записью азота.

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

TRIPP·LITE



1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support