

**HDMI to DisplayPort 1.2
Active Cable**

Models:
P567-01M
P567-02M



Purchased product
may differ from image.

Español 5
Français 9
Deutsch 13
Italiano 17

EATON

Powering Business Worldwide

Product Features

- DisplayPort 1.2 cable connects an HDMI audio/video source device to a DisplayPort display device
- Supports true 4K video resolutions up to 4096 x 2160 @ 30 Hz
- Supports 7.1-channel surround sound audio
- Bus-powered through USB connection, but USB-A port allows additional power connection if needed
- Plug-and-play operation with no software required for easy, immediate installation

Package Contents

- P567-01M or P567-02M Cable
- Owner's Manual

System Requirements

- Source device (computer, media server, Blu-ray player, etc.) with HDMI output
- Display device (monitor, television, projector) with DisplayPort input

Installation

Note: Make sure all devices you are connecting are powered off before installation.

1. Connect the cable's HDMI plug to the source's HDMI output.
2. Connect the cable's DisplayPort plug to the monitor's DisplayPort input.
3. Power on both the source and the display.
4. **Optional:** If more power is required than the source provides, connect the built-in USB cable to an available USB-A port on the source.

Specifications

Specification	Value
Input Ports	HDMI (Male) USB-A (Male: for power only)
Output Port	DisplayPort (Male)
Operating Temperature	32° to 158°F / 0° to 70°C
Storage Temperature	14° to 176°F / -10° to 80°C
Operating Humidity	10 to 85% RH, Non-Condensing
Storage Humidity	5 to 90% RH, Non-Condensing
Max Video Resolutions	4096 x 2160 @ 30 Hz

Warranty

2-Year Limited Warranty

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit TrippLite.Eaton.com/support/product-returns before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.
23-09-182 /
93-3D38_RevA
March 2024



Eaton is a registered
trademark.

All trademarks are
property of their
respective owners.

**Cable Activo HDMI a
DisplayPort 1.2**

Modelos:
P567-01M
P567-02M



El producto comprado puede diferir de la imagen.

English 1
Français 9
Deutsch 13
Italiano 17

EATON

Powering Business Worldwide

Características del Producto

- El cable de DisplayPort 1.2 conecta un dispositivo fuente HDMI de audio y video a un dispositivo de visualización DisplayPort.
- Compatible con resoluciones de video 4K real de hasta 4096 x 2160 @ 30 Hz
- Soporta audio de sonido envolvente de 7.1 canales
- Alimentado por Bus a través de la conexión USB, pero el puerto USB A permite la conexión de energía adicional si se necesita
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata

Contenido del Empaque

- P567-01M o P567-02M
- Manual del Propietario

Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con salida HDMI (computadora, servidor de medios, reproductor Blu-ray, etc.)
- Dispositivo de visualización con entrada DisplayPort (monitor, televisor, proyector)

Instalación

Nota: Antes de proceder a instalar, asegúrese de que todos los dispositivos que esté conectando se encuentren apagados.

1. Conecte la clavija HDMI del cable a la salida HDMI de la fuente.
2. Conecte la clavija DisplayPort del cable a la entrada DisplayPort del monitor.
3. Encienda tanto la fuente como la pantalla.
4. **Opcional:** Si se requiere más potencia de la que proporciona la fuente, conecte el cable USB incorporado a un puerto USB A disponible en la fuente.

Especificaciones

Especificación	Valor
Puertos de Entrada	HDMI (Macho) USB A (Macho: solamente para energía)
Puerto de Salida	DisplayPort (Macho)
Temperatura de Operación	0 °C a 70 °C [32 °F a 158 °F]
Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 80 °C [14 °F a 176 °F]
Humedad de Operación	10% a 85% HR, Sin Condensación
Humedad de Almacenamiento	De 5 a 95% de HR, Sin Condensación
Resoluciones de Video Máximas	4096 x 2160 @ 30 Hz

Garantía

Garantía Limitada por 2 Años

Garantizamos por dos (2) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns). Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALS O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden diferir ligeramente de los productos reales.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
[Eaton.com](https://www.eaton.com)



© 2024 Eaton
Todos los derechos
reservados
Publicación No.
23-09-182 /
93-3D38_RevA
marzo 2024

Eaton es una marca
registrada.

Todas las marcas
registradas son
propiedad de
sus respectivos
propietarios.

**Câble actif HDMI
vers DisplayPort 1.2**

Modèles :
P567-01M
P567-02M



Le produit acheté peut différer de l'image.

English 1
Español 5
Deutsch 13
Italiano 17

EATON

Powering Business Worldwide

Caractéristiques du produit

- Le câble DisplayPort 1.2 relie un appareil source audio/vidéo HDMI à un appareil d'affichage DisplayPort.
- Prend en charge les résolutions vidéo true 4K jusqu'à 4096 x 2160 @ 30 Hz
- Prend en charge l'audio Surround Sound 7.1
- Alimentation par bus via une connexion USB, mais le port USB-A permet une connexion électrique supplémentaire si nécessaire
- Plug-and-Play sans logiciels pour une installation facile et immédiate

Contenu du lot

- Câble P567-01M ou P567-02M
- Manuel d'utilisation

Configuration système requise

- Appareil source (ordinateur, serveur multimédia, lecteur Blu-ray, etc.) avec sortie HDMI
- Périphérique d'affichage (moniteur, télévision, projecteur) avec entrée DisplayPort

Installation

Remarque : assurez-vous que tous les appareils que vous connectez sont hors tension avant de procéder à l'installation.

1. Connectez la fiche HDMI du câble à la sortie HDMI de la source.
2. Connectez la fiche DisplayPort du câble à l'entrée DisplayPort du moniteur.
3. Mettez la source et l'écran sous tension.
4. **Facultatif :** si vous avez besoin d'une puissance supérieure à celle fournie par la source, connectez le câble USB intégré à un port USB-A disponible sur la source.

Caractéristiques

Spécifications	Valeur
Ports d'entrée	HDMI (Mâle) USB-A (mâle : pour l'alimentation uniquement)
Port de sortie	DisplayPort (Mâle)
Température de fonctionnement	0 à 70 °C (32 à 158 °F)
Température de stockage	-10 à 80°C (14 à 176 °F)
Taux d'humidité en fonctionnement	10 à 85 % RH, sans condensation
Humidité de stockage	5 à 90 % RH, sans condensation
Résolutions vidéo maximales	4096 x 2160 @ 30 Hz

Garantie

Garantie limitée de 2 ans

Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale. Notre obligation au titre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à notre seule discrétion) de tout produit défectueux. Veuillez consulter le site [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns) avant d'envoyer un produit pour le faire réparer. Cette garantie ne s'applique pas aux équipements qui ont été endommagés par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation, ni à ceux qui ont été altérés ou modifiés d'une façon quelconque.

SAUF MENTION CONTRAIRE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, NOUS NE FOURNISSONS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE VOCATION À UN BUT PARTICULIER. Certains états ne permettent ni la limitation ni l'exclusion de garanties implicites ; ainsi, les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à l'acquéreur.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS CI-DESSUS, NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU IMPORTANTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. En particulier, nous ne sommes pas responsables des coûts tels que les pertes de profits ou de revenus, les pertes d'équipement, les pertes d'utilisation de l'équipement, les pertes de logiciels, les pertes de données, les coûts des produits de remplacement, les réclamations de tiers ou autres.

Eaton mène une politique d'amélioration continue. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les photos et illustrations peuvent légèrement différer des produits réels.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
États-Unis
[Eaton.com](https://www.eaton.com)

© 2024 Eaton
Tous droits réservés.
Publication n°
23-09-182 /
93-3D38_RevA
mars 2024




Eaton est une marque déposée.

Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

**HDMI auf DisplayPort 1.2
Aktives Kabel**

Modelle:
P567-01M
P567-02M



Das gekaufte Produkt
kann vom Bild abweichen.

English 1
Español 5
Français 9
Italiano 17

EATON

Powering Business Worldwide

Produktmerkmale

- DisplayPort 1.2-Kabel verbindet ein HDMI-Audio-/Video-Quellgerät mit einem DisplayPort-Anzeigegerät
- Unterstützt echte 4K-Videoauflösungen bis zu 4096 x 2160 bei 30 Hz
- Unterstützt 7.1-Kanal-Surround-Sound-Audio
- Busgespeist über USB-Anschluss, der USB-A-Anschluss ermöglicht bei Bedarf eine zusätzliche Stromversorgung
- Plug-and-Play-Betrieb ohne Software für eine einfache und sofortige Installation

Lieferumfang

- P567-01M oder P567-02M-Kabel
- Benutzerhandbuch

Systemanforderungen

- Quellgerät (Computer, Medienserver, Blu-ray-Player usw.) mit HDMI-Ausgang
- Anzeigegerät (Monitor, Fernseher, Projektor) mit DisplayPort-Eingang

Installation

Hinweis: Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass alle Geräte, die Sie anschließen möchten, ausgeschaltet sind.

1. Schließen Sie den HDMI-Stecker des Kabels an den HDMI-Ausgang der Quelle an.
2. Schließen Sie den DisplayPort-Stecker des Kabels an den DisplayPort-Eingang des Bildschirms an.
3. Schalten Sie sowohl die Quelle als auch den Bildschirm ein.
4. **Optional:** Wenn mehr Leistung benötigt wird, als die Quelle liefert, schließen Sie das integrierte USB-Kabel an einen freien USB-A-Anschluss der Quelle an.

Technische Daten

Technische Daten	Wert
Eingangsanschlüsse	HDMI (Stecker) USB-A (Stecker: nur für Strom)
Ausgangsanschluss	DisplayPort-Verbindungsstecker
Betriebstemperatur	0 °C bis 70 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 85 % rF, nicht kondensierend
Feuchtebereich für die Lagerung	5 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
Maximale Videoauflösungen	4096 x 2160 bei 30 Hz

Garantie

2 JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns), bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER OBIGEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Eaton hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Fotos und Illustrationen können von den tatsächlichen Produkten leicht abweichen.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Vereinigte Staaten
[Eaton.com](https://www.eaton.com)



© 2024 Eaton
Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichung
Nr. 23-09-182 /
93-3D38_RevA
März 2024

Eaton ist eine
eingetragene
Handelsmarke.

Alle Marken sind
Eigentum der
jeweiligen Inhaber.

**Cavo attivo
da HDMI a DisplayPort 1.2**

Modelli:
P567-01M
P567-02M



Il prodotto acquistato potrebbe differire dall'immagine.

English 1
Español 5
Français 9
Deutsch 13

EATON

Powering Business Worldwide

Caratteristiche del prodotto

- Il cavo DisplayPort 1.2 collega un dispositivo audio/video HDMI a un dispositivo di visualizzazione DisplayPort
- Supporta risoluzioni video True 4K fino a 4.096 x 2.160 @ 30 Hz
- Supporta audio surround a 7.1 canali
- Alimentazione tramite bus attraverso la connessione USB, ma la porta USB-A consente di collegare un'alimentazione supplementare, se necessario
- Funzionamento plug and play senza la necessità di software per un'installazione facile e immediata

Contenuto della confezione

- Cavo P567-01M o P567-02M
- Manuale utente

Requisiti di sistema

- Dispositivo fonte (computer, media server, lettore Blu-ray, ecc.) con uscita HDMI
- Dispositivo di visualizzazione (monitor, televisore, proiettore) con ingresso DisplayPort

Installazione

Nota: accertarsi che tutti i dispositivi da collegare siano spenti prima dell'installazione.

1. Collegare la spina HDMI del cavo all'uscita HDMI della fonte.
2. Collegare la spina DisplayPort del cavo all'ingresso DisplayPort del monitor.
3. Accendere sia la fonte che il display.
4. **Opzionale:** se è necessaria una potenza maggiore di quella fornita dalla fonte, collegare il cavo USB incorporato a una porta USB-A disponibile sulla fonte.

Specifiche

Specifiche	Valore
Porte di ingresso	HDMI (maschio) USB-A (maschio: solo per l'alimentazione)
Porta di uscita	DisplayPort (maschio)
Temperatura di funzionamento	Da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F)
Temperatura di conservazione	Da -10 a 80 °C (da 14 a 176 °F)
Umidità di funzionamento	Umidità relativa dal 10 all'85%, senza condensa
Umidità di conservazione	Umidità relativa dal 5 al 90%, senza condensa
Risoluzioni video massime	4.096 x 2.160 @ 30 Hz

Garanzia

Garanzia limitata di 2 anni

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Visitare [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns) prima di rispedire qualsiasi apparecchiatura per la riparazione. La presente garanzia non si applica alle apparecchiature che sono state danneggiate da incidenti, negligenza o applicazione errata o che sono state alterate o modificate in qualsiasi modo.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la limitazione o l'esclusione delle garanzie implicite; pertanto, le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili all'acquirente.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. Nello specifico, non siamo responsabili di alcun costo, quali mancati redditi o guadagni, perdita di attrezzature, perdita dell'uso di attrezzature, perdita di software, perdita di dati, costi relativi a soluzioni alternative, reclami da parte di terzi, o di altra natura.

Eaton segue una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso. Le foto e le illustrazioni possono differire leggermente dai prodotti reali.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Stati Uniti
[Eaton.com](https://www.eaton.com)

© 2024 Eaton
Tutti i diritti riservati
Pubblicazione n.
23-09-182/
93-3D38_RevA
Marzo 2024



Eaton è un marchio
commerciale registrato.
Tutti i marchi sono di
proprietà dei rispettivi
titolari.