

USB-C Dual-Display MST Adapter

Dual HDMI 4K @ 60 Hz, HDR,
HDCP 2.2, DP 1.4

Model:
U444-2H-MST4K6

USB Type-C® and
USB-C® are registered
trademarks of USB
Implementers Forum.



Purchased product
may differ from image.

Español 9
Français 16
Deutsch 23
Italiano 30

EATON

Powering Business Worldwide

Package Contents

- U444-2H-MST4K6 USB-C to Dual HDMI Adapter
- Owner's Manual

Product Features


- Supports one USB Type-C input and two HDMI outputs
- Supports DP 1.4 Alt Mode with maximum 8.1 Gbps per lane, total of 32.4 Gbps per 4 lanes
- Supports dual 4K @ 60 Hz output with different output on each display in MST mode when used with a Windows-based operating system

Note: To achieve the above resolution, the host should support DP 1.4 Alt mode. When used with a DP 1.2 host, the corresponding resolution will be decreased due to bandwidth limitations.

- Supports dual 4K @ 60 Hz output with the same picture in SST mode when used with a Mac OS system
- Supports output pixel format: RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 and YCbCr 4:2:0
- Compatible with HDCP 2.2 and HDCP 1.4 and HDR

Connection Diagram

- 1 USB Type-C Host PC
- 2 HDMI Display 1
One Display: Max 4K @ 60 Hz
- 3 HDMI Display 2
Dual Displays: Max 4K @ 60 Hz



Specifications

Input/Output Connector	
Input	USB Type-C Male (x1)
Output	HDMI Female (x2)
HDMI	
Resolution	4K @ 60 Hz
HDR	Yes
HDCP Version	2.2 & 1.4
Environmental	
Operating Temperature	32° to 113°F (0° to 45°C)
Operating Humidity	10% to 85% RH, Non-Condensing
Storage Temperature	14° to 158°F (-10° to 70°C)
Storage Humidity	5% to 90 % RH, Non-Condensing
Power Requirements	
Power Source	Bus Power
Standby Power Consumption	≤ 0.5W
Physical Measurements	

Specifications

Dimensions (H x W x D)	0.5 x 2 x 2.2 in. (1.2 x 5 x 5.5 cm)
Weight	0.1 lb. (43 g)
Warranty	
Limited Warranty	3-Year Limited Warranty
Regulatory Approvals	
Certifications	RoHS, REACH, CE, FCC

Warranty

3-Year Limited Warranty

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit Tripplite.Eaton.com/support/product-returns before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Warranty

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Eaton could void the user's authority to operate this equipment.

Warranty

WEEE Compliance Information for Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Eaton, they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com



933DE6

©2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.
23-10-101 /
93-3DE6_RevB
March 2024

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.

Adaptador MST USB-C de Pantalla Doble HDMI 4K Doble 60 Hz, HDR, HDCP 2.2, DP 1.4

Modelo:
U444-2H-MST4K6

USB Type-C®
y USB-C®
son marcas
comerciales
registradas del
USB Implementers
Forum.



El producto comprado puede
diferir de la imagen.

English 1
Français 16
Deutsch 23
Italiano 30

EATON
Powering Business Worldwide

Contenido del Empaque

- U444-2H-MST4K6 - Adaptador USB-C a HDMI Doble
- Manual del Propietario

Características del Producto


- Soporta una entrada USB Type-C y dos salidas HDMI
- Soporta DP 1.4 Modo Alterno con un máximo de 8.1 Gbps por línea; total de 32.4 Gbps por 4 vías
- Soporta salida doble de 4K @ 60 Hz con diferente salida en cada pantalla en modo MST cuando se usa con un sistema operativo basado en Windows

Nota: Para alcanzar la resolución anterior, el anfitrión debe soportar DP 1.4 de modo Alterno. Cuando se usa con un servidor DP 1.2, la resolución correspondiente se reducirá debido a limitaciones de ancho de banda.

- Soporta salida doble de 4K @ 60 Hz con la misma imagen en modo SST cuando se usa con un sistema Mac OS
- Permite formato de píxeles de salida: RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 y YCbCr 4:2:0
- Compatible con HDCP 2.2 y HDCP 1.4 y HDR

Diagrama de Conexión

- 1 PC Anfitrión USB Type-C
- 2 Pantalla HDMI 1
Una Pantalla: Máx. 4K @ 60 Hz
- 3 Pantalla HDMI 2
Pantallas Dobles: Máx. 4K @ 60 Hz



Especificaciones

Conecotor de Entrada/Salida	
Entrada	USB Type-C Macho (x1)
Salida	HDMI Hembra (x2)
HDMI	
Resolución	4K @ 60 Hz
HDR	Sí
Versión de HDCP	2.2 & 1.4
Ambiental	
Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Humedad de Operación	10 % a 85 % de HR, Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
Humedad de Almacenamiento	De 5 % a 90 % de HR, Sin Condensación
Requerimientos de Energía	
Fuente de Alimentación	Potencia del Bus

Especificaciones

Consumo de Potencia en Espera	≤ 0.5W
Medidas Físicas	
Dimensiones (Al x An x Pr)	1.2 x 5 x 5.5 cm [0.5" x 2" x 2.2"]
Peso	43 g [0.1 lb]
Garantía	
Garantía Limitada	Garantía Limitada de 3 años
Aprobaciones Regulatorias	
Certificaciones	RoHS, REACH, CE, FCC

Garantía

Garantía Limitada de 3 años

Garantizamos por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite **Tripplite.Eaton.com/support/product-returns**. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

Garantía

Información de Cumplimiento de WEEE para Clientes y Recicladores (Unión Europea)



Conforme a la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) y regulaciones aplicables, al adquirir un equipo eléctrico y electrónico nuevo de Eaton, los clientes están obligados a:

- Enviar para reciclaje equipos viejos del mismo tipo y en el mismo número (esto varía de un país a otro)
- Devolver el equipo nuevo para fines de reciclaje una vez que finalmente se convierta en residuo

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afecte significativamente su seguridad o efectividad.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
Eaton.com



933DE6

©2024 Eaton
Todos los derechos reservados
Publicación No.
23-10-101 /
93-3DE6_RevB
Marzo 2024

Eaton es una marca registrada.

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

**Adaptateur MST
USB-C à double affichage
Double HDMI 4K @ 60 Hz, HDR,
HDCP 2.2, DP 1.4**

Modèle :
U444-2H-MST4K6

USB Type-C® et USB-C®
sont des marques
déposées de l'USB
Implementers Forum.



Le produit acheté peut
différer de l'image.

English 1
Español 9
Deutsch 23
Italiano 30

EATON
Powering Business Worldwide

Contenu du carton d'emballage

- U444-2H-MST4K6 Adaptateur USB-C vers double HDMI
- Manuel d'utilisation

Caractéristiques du produit


- Prend en charge une entrée USB Type-C et deux sorties HDMI
- Prend en charge le mode DP 1.4 Alt avec un maximum de 8,1 Gbit/s par voie, un total de 32,4 Gbit/s par 4 voies
- Prend en charge la sortie double 4K @ 60 Hz avec une sortie différente sur chaque écran en mode MST lorsqu'il est utilisé avec un système d'exploitation sur Windows

Remarque : pour obtenir la résolution ci-dessus, l'hôte doit prendre en charge le mode Alt DP 1.4. En cas d'utilisation avec un hôte DP 1.2, la résolution correspondante sera réduite en raison des limitations de la bande passante.

- Prend en charge la sortie double 4K @ 60 Hz avec la même image en mode SST lorsqu'il est utilisé avec un système Mac OS
- Prend en charge le format des pixels de sortie : RVB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 et YCbCr 4:2:0
- Compatible avec HDCP 2.2 et HDCP 1.4 et HDR

Schéma de connexion

- 1 PC hôte USB Type C
- 2 Affichage HDMI 1
Affichage simple : 4K @60 Hz max.
- 3 Affichage HDMI 2
Affichages double : 4K @ 60 Hz max.



Caractéristiques

Connecteur d'entrée/sortie	
ENTRÉE	USB Type-C mâle (x1)
SORTIE	HDMI femelle (x2)
HDMI	
Résolution	4K @ 60 Hz
HDR	Oui
Version HDCP	2.2 et 1.4
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 45 °C (32 à 113 °F)
Taux d'humidité en fonctionnement	10 % à 85 % RH, sans condensation
Température de stockage	-10 à 70 °C (14 à 158 °F)
Humidité de stockage	5 % jusqu'à 90 % RH, sans condensation
Exigences en matière d'alimentation	
Source d'alimentation	Puissance du bus
Consommation d'énergie en veille	≤ 0,5 W

Caractéristiques

Mesures physiques	
Dimensions (H x l x P)	1,2 x 5 x 5,5 cm (0,5 x 2 x 2,2 po.)
Poids	43 g 0,1 lb
Garantie	
Garantie limitée	Garantie limitée de 3 ans
Approbations réglementaires	
Certifications	RoHS, REACH, CE, FCC

Garantie

Garantie limitée de 3 ans

Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat initiale. Notre obligation au titre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à notre seule discrétion) de tout produit défectueux. Veuillez consulter le site Tripplite.Eaton.com/support/product-returns avant d'envoyer un produit pour le faire réparer. Cette garantie ne s'applique pas aux équipements qui ont été endommagés par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation, ni à ceux qui ont été altérés ou modifiés d'une façon quelconque.

SAUF MENTION CONTRAIRE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, NOUS NE FOURNISONS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE VOCATION À UN BUT PARTICULIER. Certains états ne permettent ni la limitation ni l'exclusion de garanties implicites ; ainsi, la/les limitation(s) ou exclusion(s) mentionnée(s) ci-dessus peut/peuvent ne pas s'appliquer à l'acquéreur.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS CI-DESSUS, NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. En particulier, nous ne sommes pas responsables des coûts tels que les pertes de profits ou de revenus, les pertes d'équipement, les pertes d'utilisation de l'équipement, les pertes de logiciels, les pertes de données, les coûts des produits de remplacement, les réclamations de tiers ou autres.

Garantie

Informations sur la conformité DEEE pour les clients et les recycleurs (Union Européenne)



Dans le cadre de la directive sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des réglementations d'application, lorsqu'un consommateur achète un équipement électrique ou électronique neuf auprès d'Eaton, il est habilité à :

- Envoyer l'équipement usagé pour recyclage sur la base d'un équipement équivalent en nombre et en type (cela varie d'un pays à l'autre)
- Renvoyer le nouvel équipement pour recyclage lorsqu'il devient un déchet en fin de vie

L'utilisation de cet équipement dans des applications de soutien à la vie où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une défaillance de cet équipement entraînerait une défaillance de l'équipement de soutien à la vie ou affecterait de manière significative sa sécurité ou son efficacité n'est pas recommandée.

Eaton mène une politique d'amélioration constante. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les photos et illustrations peuvent légèrement différer des produits réels.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
États-Unis
Eaton.com



933DE6

©2024 Eaton
Tous droits réservés.
Publication n°
23-10-101 /
93-3DE6_RevB
Mars 2024

Eaton est une marque déposée.

Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

USB-C Dual-Display MST-Adapter

Dual HDMI 4K 60 Hz, HDR,
HDCP 2.2, DP 1.4

Modell:
U444-2H-MST4K6

USB Type-C®
und USB-C®
sind registrierte
Marken des USB
Implementers
Forum.



Das gekaupte Produkt kann vom
Bild abweichen.

English 1
Español 9
Français 16
Italiano 30

EATON
Powering Business Worldwide

Lieferumfang

- U444-2H-MST4K6 USB-C-zu-Dual-HDMI-Adapter
- Bedienungsanleitung

Produktmerkmale


- Unterstützt einen USB Type-C-Eingang und zwei HDMI-Ausgänge
- Unterstützt DP 1.4 Alt-Modus mit maximal 8,1 GBit/s pro Spur, insgesamt 32,4 GBit/s pro 4 Leitungen
- Unterstützt einen dual 4K bei 60 Hz Ausgang mit unterschiedlichen Ausgängen auf jedem Display im MST-Modus bei Verwendung mit einem Windows-Betriebssystem

Hinweis: Um die oben angegebene Auflösung zu erzielen, sollte der Host den DP 1.4 Alt-Modus unterstützen. Bei Verwendung mit einem DP 1.2-Host wird die entsprechende Auflösung aufgrund von Bandbreitenbeschränkungen reduziert.

- Unterstützt einen dual 4K bei 60 Hz Ausgang mit demselben Bild im SST-Modus bei Verwendung mit einem Mac OS-Betriebssystem
- Unterstützt das Ausgangspixelformat: RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 und YCbCr 4:2:0
- Kompatibel mit HDCP 2.2, HDCP 1.4 und HDR

Anschluss schaltbild

- 1 USB Type-C Host-PC
- 2 HDMI-Display 1
Ein Display: Max. 4K bei 60 Hz
- 3 HDMI-Display 2
Zwei Displays: Max. 4K bei 60 Hz



Technische Daten

Eingangs-/Ausgangsanschlüsse	
Eingang	USB Type-C-Stecker (x1)
Ausgang	HDMI-Buchse (x2)
HDMI	
Auflösung	4K bei 60 Hz
HDR	Ja
HDCP-Version	2.2 & 1.4
Umgebungsinformationen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 45 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 85 % rF, nicht kondensierend
Lagertemperatur	-10 °C bis 70 °C
Feuchtebereich für die Lagerung	5 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
Stromanforderungen	
Stromquelle	Busleistung
Standby-Stromverbrauch	≤ 0.5W

Technische Daten

Physische Abmessungen	
Maße (H x B x T)	1,2 x 5 x 5,5 cm (0,5 x 2 x 2,2 Zoll)
Gewicht	43 g
Garantie	
Beschränkte Garantie	3 Jahre eingeschränkte Garantie
Behördliche Zulassungen	
Zertifizierungen	RoHS, REACH, CE und FCC

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Garantie

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie **[Tripple.Eaton.com/support/product-returns](#)**, bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER OBIGEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Garantie

WEEE-Compliance-Informationen für Kunden und Recycler (Europäische Union)



Die WEEE-Richtlinie und deren Ausführungsbestimmungen besagen, dass Kunden, die neue Elektro- oder Elektronikgeräte von Eaton kaufen, ein Anrecht auf Folgendes haben:

- Rücksendung von Altgeräten zum Recycling beim Kauf eines neuen, gleichwertigen Geräts (dies variiert je nach Land)
- Rücksendung der neuen Geräte zum Recycling, wenn ihr Lebenszyklus abgelaufen ist

Die Verwendung dieses Geräts für Lebenserhaltungssysteme, in denen der Ausfall des Geräts den Ausfall des Lebenserhaltungssystems verursachen oder dessen Sicherheit beziehungsweise Wirksamkeit bedeutend beeinträchtigen kann, wird nicht empfohlen.

Eaton hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Vereinigte Staaten
Eaton.com



933DE6

©2024 Eaton
Alle Rechte
vorbehalten.
Veröffentlichung
Nr. 23-10-101 /
93-3DE6_RevB
Marsch 2024

Eaton ist eine
eingetragene
Handelsmarke.

Alle Marken sind
Eigentum der
jeweiligen Inhaber.

Manuale utente

Adattatore MST USB-C a doppio display

Doppio HDMI 4 K a 60 Hz, HDR, HDCP 2.2, DP 1.4

Modello:

U444-2H-MST4K6

USB Type-C® e USB-C® sono marchi commerciali registrati di USB Implementers Forum.



Il prodotto acquistato può differire dall'immagine.

English 1
Español 9
Français 16
Deutsch 23

EATON
Powering Business Worldwide

Contenuto della confezione

- Adattatore da USB-C a doppio HDMI U444-2H-MST4K6
- Manuale utente

Caratteristiche del prodotto


- Supporta un ingresso USB Type-C e due uscite HDMI
- Supporta la modalità DP 1.4 Alt con un massimo di 8,1 Gbps per corsia, per un totale di 32,4 Gbps per 4 corsie.
- Supporta l'uscita doppia 4 K a 60 Hz con un'uscita diversa su ciascun display in modalità MST, se utilizzato con un sistema operativo basato su Windows.

Nota: per ottenere la risoluzione di cui sopra, l'host deve supportare la modalità DP 1.4 Alt. Quando viene utilizzato con un host DP 1.2, la risoluzione corrispondente sarà ridotta a causa delle limitazioni della larghezza di banda.

- Supporta l'uscita doppia 4 K a 60 Hz con la stessa immagine in modalità SST quando viene utilizzato con un sistema con sistema operativo Mac.
- Supporta il formato dei pixel di uscita: RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 e YCbCr 4:2:0
- Compatibile con HDCP 2.2 e HDCP 1.4 e HDR

Schema di connessione

- 1 PC Host USB Type-C
- 2 Display HDMI 1
Un display: massimo 4 K a 60 Hz.
- 3 Display HDMI 2
Doppio display: massimo 4 K a 60 Hz



Specifiche

Connettore di ingresso/uscita	
Ingresso	USB Type-C maschio (x1)
Uscita	HDMI femmina (x2)
HDMI	
Risoluzione	(4 K a 60 Hz)
HDR	Sì
HDCP versione	2.2 e 1.4
Condizioni ambientali	
Temperatura tollerate in esecuzione	Da 32° a 113 °F (da 0° a 45 °C)
Umidità di funzionamento	Umidità relativa dal 10% all'85%, senza condensa
Temperatura di conservazione	da 14° a 158 °F (-10° a 70 °C)
Umidità di conservazione	Dal 5% al 90% RH, senza condensa
Requisiti di alimentazione	
Fonte di alimentazione	Alimentato dal bus
Consumo energetico in standby	≤ 0,5 W

Specifiche

Misure fisiche	
Dimensioni (A x L x P)	0,5 x 2 x 2,2 in. (1,2 x 5 x 5,5 cm)
Peso	0,1 lb. (43 g)
Garanzia	
Garanzia limitata	Garanzia limitata di 3 anni
Approvazioni normative	
Certificazioni	RoHS, REACH, CE, FCC

Garanzia

Garanzia limitata di 3 anni

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di tre (3) anni dalla data di acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Visitare Tripplite.Eaton.com/support/product-returns prima di rispedire qualsiasi apparecchiatura per la riparazione. La presente garanzia non si applica alle apparecchiature che sono state danneggiate da incidenti, negligenza o applicazione errata o che sono state alterate o modificate in qualsiasi modo.

**AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO,
NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA,
INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO
SCOPO PARTICOLARE.** Alcuni stati non consentono la limitazione o l'esclusione delle garanzie implicite; pertanto, le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili all'acquirente.

**AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO
SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI,
INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO
PRODOTTO, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.** Nello specifico, non siamo responsabili di alcun costo, quali mancati redditi o guadagni, perdita di attrezzature, perdita dell'uso di attrezzature, perdita di software, perdita di dati, costi relativi a soluzioni alternative, reclami da parte di terzi, o di altra natura.

Garanzia

Informazioni sulla conformità WEEE per clienti e addetti al riciclaggio (Unione Europea)



Ai sensi della Direttiva europea RAEE sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici e in base ai regolamenti sulla relativa attuazione, i clienti che acquistano apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove da Eaton hanno il diritto di:

- Spedire vecchie apparecchiature per il riciclo su base uno per uno e a parità di condizioni (questo varia a seconda del Paese)
- Restituire nuove apparecchiature per il riciclo quando diventano rifiuti.

Si sconsiglia l'uso di questa apparecchiatura in applicazioni di supporto vitale, dove si può ragionevolmente prevedere che un guasto di questa apparecchiatura possa provocare il guasto dell'apparecchiatura di supporto vitale o ne possa compromettere in modo significativo la sicurezza o l'efficacia.

Eaton ha una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso. Le foto e le illustrazioni possono differire leggermente dai prodotti reali.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Stati Uniti
Eaton.com



933DE6

©2024 Eaton
Tutti i diritti riservati
Pubblicazione n.
23/10/101 /
93-3DE6_RevB
Marzo 2024

Eaton è un marchio registrato.

Tutti i marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.