

Owner's Manual

12U Wall-Mounted 2-Post Swing Out Open Frame Rack

Model: SRW012US

Introduction	1
Important Safety Instructions	2
Parts List	2
Installation/Wall-Mounting	2
Equipment Installation	4
Storage & Service	4
Warranty & Product Registration	4
Español	5
Français	9

Introduction

Tripp Lite's SRW012US is the perfect 2-post open frame rack solution for applications where space is limited. Space-saving architecture allows total access to mounted equipment, while a tight, swing-out arc design reduces the amount of loose cable required to gain such access. The SRW012US accommodates all standard 19-inch rackmount equipment compatible with 2-post mounting.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.triplite.com/support

Copyright © 2017 Tripp Lite. All rights reserved.

Important Safety Instructions




SAVE THESE INSTRUCTIONS


This Manual contains instructions and warnings that must be followed during the installation and operation of the product described in this manual. Failure to comply may invalidate the warranty and cause property damage or personal injury.

- Keep the rack in a controlled indoor environment, away from moisture, temperature extremes, flammable liquids and gasses, conductive contaminants and dust.
- Leave adequate space at the front of the rack for proper ventilation.
- Inspect the shipping container and the rack for shipping damage. Do not use the rack if it is damaged.
- Leave the rack in the shipping container until it has been moved as close to the final installation location as possible.
- Install the rack in a structurally sound area capable of handling the load, the weight of the rack, all equipment that will be installed in the rack and any other equipment that will be installed nearby.
- Save all packing materials for later use. Repacking and shipping the enclosure without the original packing materials may cause product damage that may affect the warranty.
- Do not attempt to install the rack unassisted.
- Do not attempt to install equipment without first wall mounting and stabilizing the rack.
- Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.


Parts List



Mounting Template (1)




Wall-Mount "A" Frame (2)



Equipment Mounting Frame (1)




Pivot Bearing (2)




T bolt (2)



Washers (4)



M10 Locknut (2)



Lock Pins (2)



#12-24 Equipment Mounting Screws (24)


Installation/Wall-Mounting



WARNING: Do not attempt to mount the rack to the wall with equipment mounted to the rack.

WARNING: The wall surface, the wall studs and all user-supplied mounting hardware must be able to support the combined weight of the rack and all equipment that will be installed in the rack. The rack can support an equipment load up to 150 lb. maximum.


It should be noted before mounting that both top and bottom "A" Frames have 3 mounting holes and 3 sets of locking pin holes to accommodate 3 different mounting depth positions. Choose a position according to your configuration.




Installation/Wall-Mounting continued

Step 1 Before mounting the rack, find the studs in your wall/mounting surface and make all measurements, and/or guide marks in accordance with the mounting template that is provided.

Step 2 Using user-supplied hardware, mount the top and bottom Wall-Mount “A” Frames to the wall as shown in the diagram. Both mounting frames can accommodate 5/16” lag bolts.




Step 3 Attach the Equipment Mounting Frame to the bottom “A” Frame first, using the T bolt, washer, pivot bearing and locknut as shown in the diagram.




Step 4 Attach the Equipment Mounting Frame to the top “A” Frame, using the other T bolt, washer, pivot bearing and locknut as shown in the diagram. To allow for variation in the installed gap between the “A” Frames, additional washers have been included that can be used in conjunction with the pivot bearing to provide additional spacing.


Note: The Equipment Mounting Frame should be tightened to the 2 “A” Frames enough to provide a stable attachment while also allowing for an easy swinging arc. This may take a few adjustments that are recommended to be made before trying to install equipment.



Step 5 Insert the two locking pins to stabilize the rack. **You do not want the rack to swing at all while installing equipment.**



Step 6 A locking pin can also be inserted to lock the Equipment Mounting Frame in the “Open” swing out position for cable installation or equipment maintenance (see diagram).



Equipment Installation

It should be noted that the SRWO12US can support an equipment load up to 150 lb. maximum. Also, be sure the two locking pins have been inserted to stabilize the rack. You do not want the rack to swing at all while installing equipment (see **Installation** section).

For all other equipment mounting, please refer to the intended equipment's Owner's Manual's for equipment installation instructions. Typically, this information can be found in the "Mounting" or "Rackmounting" sections of the manual. Tripp Lite has provided you with 24 Equipment Mounting Screws, included in this package.

Storage and Service

Storage

The enclosure should be stored in a controlled indoor environment, away from moisture, temperature extremes, flammable liquids and gasses, conductive contaminants, dust and direct sunlight. Store the enclosure in its original shipping container if possible.

Service

Your Tripp Lite product is covered by the warranty described in this manual. A variety of Extended Warranty and On-Site Service Programs are also available from Tripp Lite. For more information on service, visit www.tripplite.com/support. Before returning your product for service, follow these steps:

1. Review the installation and operation procedures in this manual to insure that the service problem does not originate from a misreading of the instructions.
2. If the problem continues, do not contact or return the product to the dealer. Instead, visit www.tripplite.com/support.
3. If the problem requires service, visit www.tripplite.com/support and click the Product Returns link. From here you can request a Returned Material Authorization (RMA) number, which is required for service. This simple on-line form will ask for your unit's model and serial numbers, along with other general purchaser information. The RMA number, along with shipping instructions will be emailed to you. Any damages (direct, indirect, special or consequential) to the product incurred during shipment to Tripp Lite or an authorized Tripp Lite service center is not covered under warranty. Products shipped to Tripp Lite or an authorized Tripp Lite service center must have transportation charges prepaid. Mark the RMA number on the outside of the package. If the product is within its warranty period, enclose a copy of your sales receipt. Return the product for service using an insured carrier to the address given to you when you request the RMA.

Warranty & Product Registration

5-Year Limited Warranty

Seller warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and workmanship for a period of 5 years from the date of initial purchase. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, Seller will repair or replace the product, at its sole discretion.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLIGENCE. SELLER MAKES NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction).

WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application.

Product Registration

Visit www.tripplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Manual del propietario

Rack de bastidor abierto giratorio de 2 puestos para montar en pared 12U Modelo: SRW012US

Introducción	5
Instrucciones de seguridad importantes	6
Lista de piezas	6
Instalación/Montaje en la pared	6
Instalación de equipos	8
Almacenamiento y servicio	8
Garantía	8
English	1
Français	9

Introducción

SRW012US de Tripp Lite es la solución de rack de bastidor abierto de 2 puestos ideal para aplicaciones en donde el espacio es limitado. La arquitectura para ahorrar espacio permite el acceso total a los equipos montados, mientras que el ajustado diseño en arco giratorio reduce la cantidad de cables sueltos requeridos para obtener dicho acceso. El SRW012US puede acomodar equipos para montar en rack de 19 pulgadas (483 mm) estándar compatibles con el montaje en 2 puestos.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2017 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Instrucciones de seguridad importantes




GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Este manual contiene instrucciones y advertencias que deben seguirse durante la instalación y operación de este producto descritas en este manual. El incumplimiento invalidará la garantía, pudiendo causar serios daños a la propiedad o lesiones personales.

- Mantenga el rack en un ambiente interior controlado, lejos de la humedad, temperaturas extremas, líquidos y gases inflamables, contaminantes conductores, y el polvo.
- Deje espacio suficiente en el frente del rack para una ventilación adecuada.
- Inspeccione el contenedor de envío y el rack para detectar daños producidos durante el transporte. No lo use si está dañado.
- Deje el rack en el contenedor de envío hasta que se lo haya movido lo más cerca posible del lugar de instalación.
- Instale el rack en una zona estructuralmente segura capaz de soportar la carga, el peso del rack, de todos los equipos que se instalarán en el rack y de otros equipos que se instalarán cerca.
- Guarde los materiales de embalaje para utilizarlos en el futuro. Si el rack se vuelve a embalar y a enviar sin los materiales de embalaje originales, se pueden causar daños que anularán la garantía.
- No intente instalar el rack sin ayuda.
- No intente instalar equipos sin antes montar en la pared y estabilizar el rack.
- No se recomienda usar este equipo en aplicaciones de mantenimiento artificial de la vida, donde se puede esperar razonablemente que su falla cause la falla del equipo de mantenimiento de la vida o que afecte de manera importante su seguridad o eficiencia.


Lista de piezas



Plantilla de montaje (1)




Bastidor "A" para montar en pared (2)



Bastidor de montaje de equipos (1)




Cojinete de giro (2)




Boulon T (2)



Arandelas (4)



Tuerca de sujeción M10 (2)



Clavijas de sujeción (2)



Tornillos #12-24 de montaje de equipos (24)


Instalación/Montaje en la pared



ADVERTENCIA: No intente montar el rack en la pared con equipos montados en el rack.

ADVERTENCIA: La superficie de la pared, los pasadores de la pared y todas las herramientas de montaje suministradas por el usuario deben poder soportar el peso combinado del rack y todos los equipos que se instalarán en el rack. El rack puede soportar un peso de equipos de hasta 150 lb. (68.2 kg) como máximo.


Antes del montaje, debe tenerse en cuenta que ambos marcos "A" superior e inferior poseen 3 orificios de montaje y 3 conjuntos de orificios para clavijas de sujeción para acomodar 3 posiciones de profundidad distintas. Seleccione una posición de acuerdo con su configuración.




Instalación/Montaje en la pared (continuación)

Paso 1 Antes de montar el bastidor, encuentre los pasadores en la pared/superficie de montaje y tome todas las medidas, y o guías en concordancia con la plantilla suministrada.

Paso 2 Utilizando una herramienta suministrada por el usuario, monte los bastidores "A" para montar en pared superior e inferior en la pared como se muestra en el diagrama. Ambos marcos de montaje pueden acomodar pernos de onda de 5/16 pulgadas (8 mm).




Paso 3 Una el bastidor de montaje de equipos al bastidor "A", primero mediante el boulon T, la arandela, el cojinete de giro y la tuerca de sujeción como se muestra en el diagrama.




Paso 4 Una el bastidor de montaje de equipos al bastidor "A" superior mediante el otro boulon T, la arandela, el cojinete de giro y la tuerca de sujeción como se muestra en el diagrama. Para permitir variación en el espacio de instalación entre los bastidores "A", se incluyen arandelas adicionales que pueden utilizarse en conjunto con el cojinete de giro para proporcionar espacio adicional.


Nota: El bastidor de montaje de equipos debe ajustarse a los 2 bastidores "A" lo suficiente como para proveer una unión estable mientras se permite un arco de giro permisible. Se recomienda que se realicen los ajustes antes de instalar los equipos.



Paso 5 Inserte los dos pasadores de sujeción para estabilizar el rack. **El rack no debe girar mientras se instalan los equipos.**



Paso 6 También puede insertarse una clavija de sujeción para sujetar el bastidor de montaje de equipos en la posición de "Abierto" para la instalación del cable o el mantenimiento de los equipos (consulte el diagrama).



Instalación de equipos

Debe tenerse en cuenta que el SRW012US puede soportar un peso de los equipos de hasta 150 lb como máximo. Además, asegúrese de que se hayan insertado las dos clavijas de sujeción para estabilizar el rack. El rack no debe girar mientras se instalan los equipos (consulte la sección de Instalación).

Para el montaje de todos los otros equipos, consulte el Manual del propietario de dichos equipos para obtener instrucciones de instalación. En general, esta información puede encontrarse en las secciones "Montaje" y "Montaje en rack" del manual. Tripp Lite le proporciona 24 tornillos de montaje de equipos, incluidos en este paquete.

Almacenamiento y servicio

Almacenamiento

El rack debe almacenarse en un ambiente interior controlado, lejos de la humedad, temperaturas extremas, líquidos y gases inflamables, contaminantes conductores, polvo y luz solar directa. Si es posible, almacénelo en su contenedor de envío original.

Servicio

Su producto Tripp Lite está cubierto por la garantía descrita en este manual. Tripp Lite también pone a disposición una variedad de garantías extendidas y programas de servicio en el sitio. Para obtener más información sobre mantenimiento, visite www.tripplite.com/support. Antes de enviar el producto a mantenimiento, siga estos pasos:

1. Revise los procedimientos de instalación y operación descritos en este manual para asegurarse de que el problema de servicio no se origina en una mala comprensión de las instrucciones.
2. Si el problema continúa, no se comunique ni devuelva el producto al distribuidor. En su lugar, visite www.tripplite.com/support.
3. Si el problema requiere servicio, visite www.tripplite.com/support y haga clic en el enlace Devolución de productos. Aquí puede solicitar un número de autorización de devolución de mercadería (RMA), que es necesario para el servicio. En este simple formulario en línea se le pedirá el modelo y números de serie de su unidad, junto con otra información general sobre el comprador. El número RMA y las instrucciones para el envío se le enviarán por correo electrónico. Esta garantía no cubre ningún daño (directo, indirecto, especial o consecucional) que el producto sufra durante el envío a Tripp Lite o un centro de servicio autorizado por Tripp Lite. Los productos que se envían a Tripp Lite o un centro de servicio autorizado por Tripp Lite debe tener prepagos los cargos de envío. Escriba el número RMA en el exterior del paquete. Si el producto se encuentra dentro del período de garantía, adjunte una copia del recibo de venta. Envíe el producto para servicio a través de un transportador asegurado a la dirección que se le proporcione cuando solicite el RMA.

Garantía

Garantía limitada por 5 años

El vendedor garantiza que este producto no tiene defectos originales de materiales ni de mano de obra por un período de cinco años a partir de la fecha original de compra, si se utiliza de acuerdo con todas las instrucciones correspondientes. En caso de demostrarse dentro de ese período que el producto tiene defectos de materiales o de mano de obra, el vendedor lo reparará o reemplazará a su exclusiva discreción.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL DESGASTE NORMAL NI LOS DAÑOS CAUSADOS POR ACCIDENTES, MAL USO, ABUSO O NEGLIGENCIA. EL VENDEDOR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA QUE NO SEA LA ESTABLECIDA EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO. EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBAN LAS LEYES APLICABLES, LA DURACIÓN DE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD, SE LIMITA AL PERÍODO DE GARANTÍA ANTES MENCIONADO Y ESTA GARANTÍA EXCLUYE EXPRESAMENTE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES E INDIRECTOS. (Algunos estados no permiten las limitaciones a la duración de una garantía implícita y algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o indirectos, de modo que las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no corresponder en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra).

ADVERTENCIA: Antes de usar este dispositivo, cada usuario debe ocuparse de determinar si es apto, adecuado o seguro para el uso que pretende darle. Dado que las aplicaciones individuales están sujetas a diversas variaciones, el fabricante no representa ni garantiza la idoneidad o condición de estos dispositivos para cualquier aplicación específica.

Tripp Lite tiene la política de mejora continua. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin notificación previa.



Excelencia en
Manufactura.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Manuel de l'utilisateur

Bâti à cadre ouvert pivotant à 2 supports monté au mur 12U

Modèle : SRW012US

Introduction	9
Consignes de sécurité importantes	10
Nomenclature des pièces	10
Installation/Montage mural	10
Installation de l'équipement	12
Entreposage et service	12
Garantie	12
English	1
Español	5

Introduction

Le SRW012US de Tripp Lite est la solution parfaite pour un bâti à cadre ouvert à 2 supports pour des applications où l'espace est limité. L'architecture à encombrement réduit permet un accès total à l'équipement monté alors que la conception à arc pivotante compact réduit la quantité de câbles libres nécessaires pour obtenir un tel accès. Le SRW012US accepte tout l'équipement standard monté sur bâti de 48,3 cm (19 po) compatible à un montage à 2 supports.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2017 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité importantes




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Ce manuel contient des instructions et des mises en garde importantes qui doivent être suivies durant l'installation et l'utilisation du produit décrit dans ce manuel. Le non-respect de ces instructions et mises en garde risque d'annuler la garantie du produit et de causer des dommages à la propriété et des blessures personnelles.

- Maintenir le bâti dans un environnement intérieur contrôlé, à l'abri de l'humidité, des températures extrêmes, des liquides et des gaz inflammables, des contaminants conducteurs et de la poussière.
- Laisser un espace suffisant à l'avant du bâti pour garantir une bonne circulation d'air.
- Inspecter le conteneur d'expédition et le bâti pour vérifier s'il a été endommagé lors de l'expédition. Ne pas utiliser le bâti s'il a été endommagé.
- Laisser le bâti dans le conteneur d'expédition pour le déplacer aussi près que possible de l'emplacement final de l'installation.
- Installer le bâti dans une aire à structure solide capable de supporter le poids du bâti, de tout l'équipement qui sera installé dans le bâti et de tout autre équipement qui sera installé à proximité.
- Conserver tous les matériaux d'emballage pour une future utilisation. Réemballer et expédier l'armoire sans son emballage original pourrait causer des dommages qui pourraient annuler la garantie.
- Ne pas tenter d'installer le bâti sans aide.
- Ne pas tenter d'installer de l'équipement sans avoir d'abord monté au mur et stabilisé le bâti.
- Il est déconseillé d'utiliser cet équipement dans des applications médicales où une panne de cet équipement pourrait normalement provoquer la panne de l'équipement de survie ou altérer notablement sa sécurité ou son efficacité.


Nomenclature des pièces



Gabarit de montage (1)




Bâti en « A » monté au mur (2)



Bâti de montage de l'équipement (1)




Crapaudine (2)




Perno T (2)



Rondelles (4)



Contre-écrou (2)



Goupilles de sécurité (2)



Vis de montage de l'équipement n° 12-24 (24)


Installation/Montage mural



AVERTISSEMENT : Ne pas tenter d'installer le bâti au mur avec de l'équipement monté sur le bâti.

AVERTISSEMENT : La surface du mur, les poteaux de cloison et toute la quincaillerie servant au montage fournie par l'utilisateur doivent être capables de supporter le poids combiné du bâti et de tout l'équipement qui sera installé dans le bâti. Le bâti peut supporter une charge d'équipement allant jusqu'à un maximum de 68.2 kg (150 lb).


Il est à noter avant le montage que le dessus et le dessous des bâtis en « A » possèdent 3 trous de montage et 3 ensembles de trous pour les goupilles de sécurité pour accommoder 3 différentes positions en profondeur pour le montage. Choisir une position selon votre configuration.




Installation/Montage mural (suite)

Étape 1 Avant de monter le bâti, trouver les poteaux de cloison de votre mur/surface de montage et effectuer toutes les mesures et/ou les repères selon le gabarit de montage fourni.

Étape 2 À l'aide de la quincaillerie fournie par l'utilisateur, monter les bâtis en « A » à montage mural de dessus et dessous au mur tel qu'indiqué sur le diagramme. Les deux cadres de montage peuvent accueillir des tire-fond de 7,9 mm (5/16 po).




Étape 3 Attacher d'abord le bâti de montage de l'équipement au bâti en « A » de dessous en utilisant le perno T, la rondelle, la crapaudine et le contre-écrou tel qu'indiqué sur le diagramme.




Étape 4 Attacher d'abord le bâti de montage de l'équipement au bâti en « A » de dessus en utilisant l'autre perno T, la rondelle, la crapaudine et le contre-écrou tel qu'indiqué sur le diagramme. Afin de permettre une certaine variation dans l'écart d'installation entre les bâtis en « A », des rondelles additionnelles sont incluses et peuvent être utilisées en conjonction avec la crapaudine afin d'offrir de l'espace supplémentaire.


Remarque : Le bâti de montage de l'équipement devrait être suffisamment serré aux 2 bâtis en « A » pour offrir une fixation solide tout en permettant un pivotement facile. Ceci peut exiger quelques ajustements que nous recommandons d'effectuer avant d'essayer d'installer l'équipement.



Étape 5 Insérer les deux goupilles de sécurité pour stabiliser le bâti. **Le bâti ne doit pas bouger du tout durant l'installation de l'équipement.**



Étape 6 Une goupille de sécurité peut également être insérée pour bloquer le bâti de montage de l'équipement en position « ouverte » pour l'installation de câbles ou pour l'entretien de l'équipement (voir le diagramme).



Installation de l'équipement

Il est à noter que le SRW012US peut supporter une charge totale d'équipement pouvant aller jusqu'à 68,2 kg (150 lb). S'assurer également que les deux goupilles de sécurité ont été insérées pour stabiliser le bâti. Le bâti ne doit pas bouger du tout durant l'installation de l'équipement (voir la section Installation).

Pour le montage de tout autre équipement, veuillez vous référer au Guide de l'utilisateur prévu pour cet équipement pour des instructions relatives à l'installation de l'équipement. Normalement, ces informations sont disponibles dans les sections « Montage » ou « Montage sur bâti » du guide. Tripp Lite vous a fourni 24 vis de montage pour l'équipement qui sont incluses dans cet emballage.

Entreposage et Service

Entreposage

L'armoire devrait être entreposée dans un environnement intérieur contrôlé, à l'abri de l'humidité, des températures extrêmes, des liquides et des gaz inflammables, des contaminants conducteurs, de la poussière et de la lumière directe du soleil. Entreposer l'armoire dans son conteneur d'expédition original si possible.

Service

Cette armoire est couverte par la garantie limitée décrite dans ce manuel. Des programmes de garantie prolongée et de service sur place sont également offerts par Tripp Lite. Pour plus de renseignements sur ce service, visitez www.tripplite.com/support. Avant de retourner votre produit pour service, suivez les étapes suivantes :

1. Passer en revue les procédures d'installation et d'opération de ce manuel afin de vous assurer que le problème en question ne provient pas d'une fausse interprétation des instructions.
2. Si le problème persiste, ne pas contacter ou retourner le produit au détaillant. Visitez plutôt www.tripplite.com/support.
3. Si le problème nécessite des réparations, visitez www.tripplite.com/support et cliquez sur le lien Product Returns (Retour des produits). À partir de ce lien, vous pouvez demander un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) qui est requis pour une réparation. Ce formulaire simple en ligne vous demandera le modèle de l'unité et le numéro de série ainsi que d'autres renseignements généraux sur l'acheteur. Le numéro RMA ainsi que les instructions relatives à l'expédition vous seront envoyés par courriel. Tout dommage (direct, indirect, spécial ou consécutif) que le produit pourrait subir au cours de l'expédition à Tripp Lite ou à un centre de réparation reconnu par Tripp Lite n'est pas couvert sous cette garantie. Les produits envoyés à Tripp Lite ou un centre de réparation reconnu par Tripp Lite doivent être envoyés en port prépayé. Inscrire le numéro RMA à l'extérieur de l'emballage. Si le produit est encore à l'intérieur de la période de garantie, veuillez inclure une copie de votre facture. Retourner le produit pour réparation en utilisant un transporteur assuré à l'adresse qui vous sera donnée lors de votre demande de RMA.

Garantie

Garantie limitée de 5 ans

Le vendeur garantit que ce produit, s'il est utilisé conformément aux instructions applicables, sera libre de défauts de matériaux et de main-d'œuvre pendant une période de 5 ans à partir de la date d'achat initiale. Si le produit présente un défaut de matériaux ou de main-d'œuvre pendant cette période, le vendeur s'engage à le réparer ou à le remplacer, à sa seule discrétion.

CETTE GARANTIE DE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RÉSULTANT D'UN ACCIDENT, D'UN MAUVAIS USAGE OU D'UNE NÉGLIGENCE. LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE QUE CELLE MENTIONNÉE EXPRESSÉMENT DANS LA PRÉSENTE. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS PERTINENTES, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE SUSMENTIONNÉE ET LA PRÉSENTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUS LES DOMMAGES FORTUITS ET CONSÉCUTIFS. (Certaines juridictions n'autorisant pas de limitation de la durée de la garantie implicite et d'autres l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez jouir d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre.

AVERTISSEMENT : Avant tout usage, l'utilisateur doit déterminer si le dispositif est adapté à l'emploi prévu et si, le cas échéant, il ne présente aucun danger. Comme les applications peuvent différer considérablement les unes des autres, le fabricant ne fait aucune déclaration ni n'accorde aucune garantie quant à l'adéquation de ces appareils à une application donnée.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support