

Owner's Manual

USB 3.0 to SATA / IDE Adapter with Built-in Cable

Model: U338-06N

Español 9 • Français 17

WARRANTY REGISTRATION

Register your product today and be automatically entered to win an ISOBAR surge protector in our monthly drawing!

tripplite.com/warranty



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. All rights reserved.

Package Contents

- U338-06N USB 3.0 to SATA / IDE Adapter
- 7-Pin SATA Data Cable
- 15-Pin SATA Power Cable
- 4-Pin Molex Power Cable
- Power Supply Adapter
- External Power Supply (Input: 100-240V, 50/60 Hz, 1.5A; Output: 12V 2A)
- Owner's Manual

Product Features

- Supports USB 3.0 SuperSpeed specification; backward compatible with USB 2.0 and 1.1
- Allows easy hard drive access without having to connect the drive internally
- Features SATA, 40-Pin and 44-Pin connectors for use with 2.5", 3.5" or 5.25" drives
- Compatible with Windows[®], Mac[®], and Linux[®] operating systems
- Plug-and-Play—no software or drivers required

System Requirements

- Computer with an available USB port; a USB 3.0 port is required to achieve USB 3.0 data transfer rates
- 2.5" / 3.5" / 5.25" SATA or IDE drive

Installation

Notes:

- *Hard drives are sensitive to static electricity and must be handled properly to prevent data loss. Always handle your hard drive with caution. Wear an anti-static strap (such as the Tripp Lite P999-000) when transporting it, or touch a grounded metal surface to discharge yourself of static electricity before picking up the drive.*
- *If your drive has not been formatted, you must format it using your computer's Disk Management utility before you can copy and access files.*
- *For all IDE devices, set the Jumper setting on the drive to Master Single drive mode. For Jumper settings, refer to your hard drive manufacturer's documentation.*
- *Before unplugging the adapter, make sure to properly eject the drive from your computer to avoid any potential data loss.*

Installation

1. Connect the external power supply to the included power supply adapter and plug it into an appropriate power source.

SATA Drive (For IDE drives, skip to Step 4)

2. Insert one end of the provided 7-Pin SATA data cable into the SATA port on the U338-06N and the other end to the SATA data port on the SATA hard drive.
3. Connect the included 15-Pin SATA Power Cable between the included power supply adapter and the SATA power port on the SATA hard drive. Go to Step 6.

IDE Drive

4. Align the IDE drive interface on the hard drive with the appropriate port on the U338-06N, then gently but firmly insert the IDE drive interface into it. Be sure the drive is firmly connected.
5. Connect the included 4-Pin Molex Power Cable between the included power supply adapter and the power port on the IDE hard drive.

Installation

6. Insert the built-in USB cable on the U338-06N into an available USB port on your computer. The LEDs on the U338-06N will illuminate if all devices are connected properly.

Note: *The two LEDs will illuminate solid blue to indicate the unit is powered on. They will blink when transmitting data.*

7. The hard drive should be automatically detected by your computer's operating system.

Warranty and Product Registration

3-Year Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment, which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Warranty and Product Registration

PRODUCT REGISTRATION

Visit triplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Warranty and Product Registration

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
triplite.com/support

Manual del Propietario

Adaptador USB 3.0 a SATA / IDE con Cable USB Integrado

Modelo: U338-06N

English 1 • Français 17



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, EE. UU.
triplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Contenido del Empaque

- U338-06N – Adaptador USB 3.0 a SATA / IDE
- Cable de Datos SATA de 7 Pines
- Cable de Alimentación SATA de 15 Pines
- Cable de Alimentación Molex de 4 Pines
- Adaptador de Corriente
- Fuente de Alimentación Externa (Entrada: 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 1.5A; Salida: 12V, 2A)
- Manual del Propietario

Características del Producto

- Soporta la especificación USB 3.0 SuperSpeed; compatible con versiones anteriores de USB 2.0 y 1.1
- Permite el fácil acceso al disco duro sin tener que conectar el disco internamente.
- Cuenta con conectores SATA de 40 pines y 44 pines para usar con discos de 2.5", 3.5" o 5.25"
- Compatible con sistemas operativos Windows[®], Mac[®] y Linux[®]
- Conectar y Usar—No requiere software ni controladores

Requisitos del Sistema

- Computadora con un puerto USB disponible; se requiere un puerto USB 3.0 para alcanzar velocidades de transferencia de datos USB 3.0)
- Unidad SATA o IDE de 2.5" / 3.5" / 5.25"

Instalación

Notas:

- *Los discos duros son sensibles a la electricidad estática y deben manipularse adecuadamente para evitar la pérdida de datos. Manipule siempre su disco duro con precaución. Utilice una correa antiestática, como la P999-000 de Tripp Lite, durante el transporte o toque una superficie metálica conectada a tierra para descargar la electricidad estática antes de manipular la unidad.*
- *Si su unidad aún no ha sido formateada, debe formatearla usando la herramienta de Administración de Discos de su computadora antes de poder copiar y acceder a los archivos.*
- *Para todos los dispositivos IDE, configure los parámetros de los puentes en la unidad para el modo de unidad maestra sencilla. Para la configuración de puentes, consulte la documentación del fabricante de la unidad de disco duro.*
- *Antes de desenchufar el adaptador, asegúrese de expulsar correctamente la unidad de la computadora para evitar cualquier posible pérdida de datos.*

Instalación

- 1.** Conecte la fuente de alimentación externa al adaptador de suministro de energía incluido y conéctela a una fuente de energía adecuada.

Unidad SATA (Para unidades IDE, vaya al paso 4)

- 2.** Inserte un extremo del cable de datos SATA de 7 pines en el puerto SATA en el U338-06N y el otro extremo al puerto de datos SATA del disco duro SATA.
- 3.** Conecte el cable de alimentación SATA de 15 pines entre el adaptador de la suministro de energía incluido y el puerto de alimentación SATA del disco duro SATA. Vaya al paso 6.

Disco IDE

- 4.** Alinee la interfaz de disco IDE en el disco duro con el puerto apropiado en el U338-06N y, a continuación, introduzca la interfaz de disco IDE firmemente pero con cuidado. Asegúrese de que la unidad esté firmemente conectada.

Instalación

5. Conecte el cable de alimentación Molex de 4 pines entre el adaptador de la suministro de energía incluido y el puerto de alimentación IDE del disco duro IDE.
6. Introduzca el cable USB integrado en el U338-06N en un puerto USB disponible en su computadora. Los LEDs en el U338-06N encenderán si todos los dispositivos están conectados correctamente.

Nota: *Estos dos LEDs se iluminarán en color azul fijo para indicar que la unidad está encendida. Destellarán cuando se transmitan datos.*

7. El disco duro debe ser detectado automáticamente por el sistema operativo de su computadora.

Garantía

Garantía Limitada de 3 años.

TRIPP LITE garantiza durante un período de tres (3) años desde la fecha de compra inicial que este producto está libre de defectos de materiales y de mano de obra. La obligación TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía [RMA] de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser devueltos a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte prepagados y deben incluir una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que se dañen como resultado de accidentes, negligencia o uso indebido, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

Garantía

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO PROPÓSITO.

Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO INDICADO ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O EMERGENTES QUE SURJAN COMO RESULTADO DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.

Garantía

Información de Cumplimiento con WEEE para Clientes y Recicladores de Tripp Lite (Unión Europea)



Conforme a la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) y regulaciones aplicables, cuando los clientes adquieren un equipo eléctrico y electrónico nuevo de Tripp Lite están obligados a:

- Enviar equipos viejos para reciclaje del mismo tipo y en el mismo número (esto varía de un país a otro)
- Enviar el equipo nuevo para reciclaje una vez que finalmente quede en desuso

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Excelencia en
Manufactura.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, EE. UU.
tripplite.com/support

Manuel de l'utilisateur

Adaptateur USB 3.0 à SATA/IDE avec câble intégré

Modèle : U338-06N

English 1 • Español 9



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2019 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Contenu de l'emballage

- Adaptateur U338-06N USB 3.0 à SATA/IDE
- Câble de données SATA à 7 broches
- Câble d'alimentation SATA à 15 broches
- Câble d'alimentation Molex à 4 broches
- Adaptateur d'alimentation
- Source d'alimentation externe (entrée : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A; sortie : 12 V, 2 A)
- Manuel de l'utilisateur

Caractéristiques du produit

- Prend en charge les caractéristiques techniques USB 3.0; rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
- Permet un accès facile au lecteur de disque dur sans avoir à raccorder le lecteur à l'interne
- Comporte des connecteurs SATA à 40 broches et 44 broches à utiliser avec les lecteurs de 2,5 po, 3,5 po ou 5,25 po
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows[®], Mac[®] et Linux[®]
- Prêt à l'emploi; aucun logiciel ou lecteur requis

Configuration requise

- Ordinateur avec un port USB disponible; un port USB 3.0 est requis pour atteindre des taux de transfert de données USB 3.0)
- Lecteur SATA ou IDE de 2,5 po/3,5 po/5,25 po

Installation

Remarques :

- *Les lecteurs de disque dur sont sensibles à l'électricité statique et doivent être manipulés de façon adéquate afin de prévenir tout risque de perte de données. Toujours manipuler le lecteur de disque dur avec prudence. Porter un dispositif antistatique comme le P999-000 de Tripp Lite lors de son transport, ou toucher une surface métallique mise à la masse pour décharger les charges électrostatiques du corps avant de toucher au lecteur.*
- *Si le lecteur n'a pas encore été formaté, il doit d'abord être formaté en utilisant l'utilitaire Disk Management de l'ordinateur pour copier les fichiers et y accéder.*
- *Pour tous les dispositifs IDE, configurer le paramètre de la bretelle sur le lecteur en mode de lecteur Master Single. Pour les paramètres de la bretelle, consulter la documentation du fabricant du lecteur de disque dur.*
- *Avant de débrancher l'adaptateur, s'assurer d'éjecter correctement le lecteur de l'ordinateur afin de prévenir toute perte de données potentielle.*

Installation

1. Raccorder la source d'alimentation externe à l'adaptateur d'alimentation inclus, puis le brancher dans une source d'alimentation appropriée.

Lecteur SATA (pour les lecteurs IDE, passer à l'étape 4)

2. Insérer une extrémité du câble de données SATA à 7 broches fourni dans le port SATA sur l'U338-06N, puis l'autre extrémité au port de données SATA sur le lecteur de disque dur SATA.
3. Raccorder le câble d'alimentation SATA à 15 broches inclus entre l'adaptateur d'alimentation inclus et le port d'alimentation SATA sur le lecteur de disque dur SATA. Passer à l'étape 6.

Lecteur IDE

4. Aligner l'interface du lecteur IDE sur le lecteur de disque dur avec le port approprié sur l'U338-06N, puis y insérer délicatement, mais fermement, l'interface du lecteur IDE. S'assurer que le lecteur est solidement raccordé.

Installation

5. Raccorder le câble d'alimentation Molex à 4 broches inclus entre l'adaptateur d'alimentation inclus et le port d'alimentation sur le lecteur de disque dur IDE.
6. Insérer le câble USB intégré sur l'U338-06N dans un port USB disponible sur l'ordinateur. Les voyants à DEL sur l'U338-06N s'allumeront si tous les dispositifs sont correctement raccordés.

Remarque : Les deux voyants à DEL s'allumeront en bleu en continu pour indiquer que l'appareil est sous tension. Ils clignoteront lors de la transmission de données.

7. Le lecteur de disque dur devrait être détecté automatiquement par le système d'exploitation de l'ordinateur.

Garantie

Garantie limitée de 3 ans

TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. La responsabilité de TRIPP LITE, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Pour obtenir une réparation sous la présente garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation reconnu par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

Garantie

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES, TRIPP LITE N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, TRIPP LITE ne pourra être tenue responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

Installation

Renseignements sur la conformité à la directive DEEE pour les clients de Tripp Lite et les recycleurs (Union européenne)

En vertu de la directive et des règlements d'application relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), lorsque des clients achètent de l'équipement électrique et électronique neuf de Tripp Lite, ils ont droit :



D'envoyer l'équipement usagé au recyclage pourvu qu'il soit remplacé par un équipement équivalent (cela varie selon les pays)

D'envoyer le vieil équipement au recyclage en autant qu'il remplace un équipement équivalent (cela varie selon les pays)

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis.

TRIPP·LITE



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
triplite.com/support