


Installation Guide

Ceiling Hanging Clips for SRWB Wire Basket Cable Trays

Model:
SRWBUNVCLIP



Español 3 • Français 5 • Русский 7




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. All rights reserved.

Parts List

50 x



Assembly




WARNING

- This mounting bracket was designed to be installed and utilized **ONLY** as specified in this guide. Improper installation of this product may cause damage or serious injury.
- This product should only be installed by someone of good mechanical ability, with basic building experience and a full understanding of this instruction manual.
- Installers are responsible to provide suitable mounting hardware.
- Installers must verify the mounting surface can safely support the combined load of the equipment and all attached components.


1

Notes:

- Hanging clips are compatible with 6" / 150 mm (SRWB6210STR, SRWB6410STR) and 12" / 300 mm wire (SRWB12210STR, SRWB12410STR) wire basket trays.
- Accommodates M6, M8 and M10 threaded rod.
- Threaded rod and mounting hardware not included.




2



Guía de Instalación

Ganchos para Colgar en el Techo para Bandejas para Cables de Canastilla de Alambre SRWB

Modelo:
SRWBUNVCLIP



English 1 • Français 5 • Русский 7




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE. UU. • En la dirección de correo electrónico www.tripplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Lista de Partes

50 x



Ensamble




ADVERTENCIA

- Este soporte de montaje fue diseñado para ser instalado y utilizado **SOLAMENTE** como se especifica en esta guía. La instalación incorrecta de este producto puede dar lugar a daños o lesiones graves.
- Este producto debe ser instalado únicamente por alguien con una buena habilidad mecánica, experiencia básica de construcción y un entendimiento completo de este manual de instrucciones.
- Los instaladores son responsables de suministrar los accesorios adecuados para la instalación.
- Los instaladores deben verificar que la superficie de instalación pueda soportar la carga combinada de todo el equipo y de todos los componentes instalados.


1

Notas:

- Los ganchos para colgar son compatibles con bandejas de canastilla de alambre de 150 mm [6"] (SRWB6210STR, SRWB6410STR) y 300 mm [12"] (SRWB12210STR, SRWB12410STR).
- Permite varillas roscadas M6, M8 y M10.
- No se incluyen varillas roscadas ni accesorios de instalación.



2



TRIPP-LITE




Excelencia en
Manufactura.

Guide d'installation

Agrafes de suspension au plafond pour tablette à câbles pour panier métallique SRWB

Modèle :
SRWBUNVCLIP



English 1 • Español 3 • Русский 7




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA www.tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2019 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Liste des pièces

50 x



Assemblage




AVERTISSEMENT


- Ce support de montage a été conçu pour être installé et utilisé **UNIQUEMENT** comme spécifié dans le présent guide. Une mauvaise installation risque de causer des dommages ou des blessures graves.
- Ce produit ne devrait être installé que par une personne ayant de bonnes aptitudes en mécanique et une expérience de base en construction de même qu'une pleine connaissance du présent manuel d'instructions.
- Les installateurs sont responsables de fournir la quincaillerie de montage appropriée.
- Les installateurs doivent s'assurer que la surface de montage pourra supporter sans risque la charge combinée de l'équipement et de tous les composants attachés.

1 Remarques :

- Les agrafes de suspension sont compatibles avec les tablettes pour panier métallique de 150 mm/6 po (SRWB6210STR, SRWB6410STR) et de 300 mm/12 po (SRWB12210STR, SRWB12410STR).
- Peut accueillir des tiges filetées M6, M8 et M10.
- Tige filetée et quincaillerie de montage non incluses.



2




TRIPP-LITE



Руководство по установке

Потолочные подвесные зажимы для кабельных лотков проволочно-корзинного типа (SRWB)

Модель:
SRWBUNVCLIP



English 1 • Español 3 • Français 5

EAC

TRIPP·LITE

95
ГОДА
ЛЕТ


Продукция высшего
качества.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2019 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

Комплектация

50 шт.



Порядок сборки




ВНИМАНИЕ!


- Этот монтажный кронштейн предназначен для установки и использования **ТОЛЬКО** в целях, указанных в настоящем руководстве. Неправильная установка данного изделия может привести к причинению материального ущерба или существенного вреда здоровью людей.
- Установка данного изделия должна производиться только специалистом с достаточной технической квалификацией и базовыми навыками строительства, в полной мере понимающим смысл информации, изложенной в настоящем руководстве.
- Ответственность за обеспечение подходящей монтажной оснастки возлагается на установщиков.
- Установщики обязаны убедиться в том, что монтажная поверхность может с запасом выдерживать суммарную нагрузку, создаваемую оборудованием и всеми прикрепляемыми компонентами.

1 Примечания:

- Подвесные зажимы совместимы с проволочно-корзинными лотками, имеющими размеры 6"/150 мм (мод. SRWB6210STR, SRWB6410STR) и 12"/300 мм (мод. SRWB12210STR, SRWB12410STR).
- Допустимые типоразмеры резьбовых шпилек: М6, М8 и М10.
- Резьбовая шпилька и монтажная оснастка в комплект поставки не входят.



2



TRIPP-LITE

95
лет
Продукция высшего
качества.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support