

# Quick Start Guide

## USB-C and USB-A to RJ45 Gigabit Ethernet Network Adapter, 10/100/1000 Mbps, Black

Model: U336-000-GB-CA

Español 8 • Français 15 • Русский 22 • Deutsch 29

### WARRANTY REGISTRATION

Register your product today and be automatically entered to win an ISOBAR® surge protector in our monthly drawing!

[triplite.com/warranty](http://triplite.com/warranty)



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [triplite.com/support](http://triplite.com/support)

Copyright © 2021 Tripp Lite. All rights reserved. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

## Product Features

- Connects the USB port on your computer, laptop or tablet to a wired Ethernet network
- Ensures full 10/100/1000 Mbps (1 Gbps) network speeds
- Compliant with IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab and 802.3az standards
- Supports:
  - o Wake-on-LAN
  - o Full duplex with IEEE 802.3X flow control
  - o Half duplex with back-pressure flow control
  - o IPv4 and IPv6 pack Checksum Offload Engine (COE)
  - o Suspend model and remote wake-up via link change, Magic Packet, Microsoft Wakeup Frame and external wake-up pin
- Compatible with Windows® and macOS® operating systems
- Plug-and-play operation with no external power needed for easy connection
- Fits easily into pocket, backpack, briefcase or laptop bag

## **System Requirements**

- Computer, laptop or other compatible device with USB ports (USB 3.0 required to achieve USB 3.0 speeds)
- Windows or macOS operating system


## **Optional Accessories**

- N201-Series Cat6 Gigabit Snagless Molded UTP Ethernet Cables

## **Package Contents**

- U336-000-GB-CA
- USB-A to USB-C Plug Adapter
- Quick Start Guide

## Installation



1. Connect the built-in USB-A cable to the USB-A port on your computer or laptop.
2. If your computer has a USB-C port, connect the included USB-C plug adapter to the USB-A cable, and connect the cable to the USB-C port.
3. Connect the RJ45 port to an Ethernet network with a user-supplied UTP cable.
4. A white LED will indicate when the U336-000-GB-CA is connected to your computer. An orange LED will indicate when an Ethernet network connection is made.

## Specifications

<b>Input/Output Connectors</b>	
Input	USB-A (Male) USB-C Adapter (Male)
Output	RJ45 (Female)
<b>Physical</b>	
Dimensions (H x W x D)	7.7 x 0.9 x 0.6 in. / 19.6 x 2.2 x 1.5 cm
Weight	0.5 oz. / 14.6 g
<b>Specifications</b>	
USB	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
RJ45	10/100/1000 Mbps (1 Gbps)
LEDs	White: Power Orange: Network Activity
<b>Networking</b>	
IEEE Standards Supported	802.3, 802.3ab, 802.3az, 802.3u
<b>Environmental</b>	
Operating Temperature Range	32° to 113°F / 0° to 45°C
Storage Temperature Range	14° to 158°F / -10° to 70°C
Operating Humidity Range	10 to 85% RH, Non-Condensing
Storage Humidity Range	5 to 90% RH, Non-Condensing
<b>Compatibility</b>	
Operating Systems	Windows and macOS
<b>Accessories</b>	
User Manual	English Version
<b>Warranty</b>	
Limited Warranty	3 Years

# Warranty and Product Registration

## 3-Year Limited Warranty

Seller warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, Seller will repair or replace the product, at its sole discretion.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLIGENCE. SELLER MAKES NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.)

**WARNING:** The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application.

## Product Registration

Visit [triplite.com/warranty](http://triplite.com/warranty) today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!\*

\*No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

## Warranty and Product Registration

### WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite, they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [triplite.com/support](http://triplite.com/support)

# Guía de Inicio Rápido

## Adaptador de Red USB-C y USB-A a RJ45 Gigabit Ethernet, 10/100/1000 Mbps, Negro

Modelo: U336-000-GB-CA

English 1 • Français 15 • Русский 22 • Deutsch 29



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, EE. UU. • [triplite.com/support](http://triplite.com/support)

Copyright © 2021 Tripp Lite. Todos los derechos reservados. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas del USB Implementers Forum



## Características del Producto

- Conecta el puerto USB en su computadora, laptop o tableta a una red Ethernet cableada
- Garantiza velocidades de red 10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps (1 Gbps)
- Compatible con los estándares IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab y 802.3az
- Soporta:
  - o Wake-on-LAN
  - o 100% dúplex con control de flujo IEEE 802.3X
  - o 50% dúplex con control de flujo de contrapresión
  - o Checksum Offload Engine (COE) de módulo IPv4 e IPv6
  - o Modo de suspensión y activado remoto mediante cambio de enlace, Magic Packet, Microsoft Wakeup Frame y pin de activado externo
- Compatible con sistemas operativos Windows® y MacOS®
- Operación de Conectar y Usar sin necesidad de alimentación externa para una conexión fácil
- Cabe fácilmente en el bolsillo, mochila, portafolios o maletín para laptop.

## **Requisitos del Sistema**

- Computadora, laptop u otro dispositivo compatible con puertos USB (se requiere USB 3.0 para alcanzar velocidades USB 3.0)
- Sistema operativo Windows o macOS


## **Accesorios Opcionales**

- Cables Ethernet UTP Moldeados Snagless Cat6 Gigabit Serie N201

## **Contenido del Empaque**

- U336-000-GB-CA
- Adaptador de Enchufe USB-A a USB-C
- Guía de Inicio Rápido

## Instalación



1. Conecte el cable USB-A incorporado al puerto USB-A en su computadora o laptop.
2. Si su computadora tiene un puerto USB-C, conecte el adaptador de clavija USB-C incluido al cable USB-A y conecte el cable al puerto USB-C.
3. Conecte el puerto RJ45 a una red Ethernet con un cable UTP suministrado por el usuario.
4. Un LED blanco indicará cuando el U336-000-GB-CA esté conectado a su computadora. Un LED color naranja indicará cuando se realice una conexión de red Ethernet.

## Especificaciones

<b>Conectores de Entrada/Salida</b>	
Entrada	USB-A (Macho) Adaptador USB-C (Macho)
Salida	RJ45 (Hembra)
<b>Físicas</b>	
Medidas (Al x An x Pr)	19.6 x 2.2 x 1.5 cm [7.7" x 0.9" x 0.6"]
Peso	14.6 g [0.5 oz]
<b>Especificaciones</b>	
USB	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
RJ45	10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps (1 Gbps)
LEDs	Blanco: Encendido Naranja: Actividad de Red
<b>Sistema de Red</b>	
Permite Estándares IEEE	802.3, 802.3ab, 802.3az, 802.3u
<b>Ambiental</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
Rango de Humedad de Operación	HR de 10% a 85%, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5 a 95% de HR, Sin Condensación
<b>Compatibilidad</b>	
Sistemas Operativos	Windows y macOS
<b>Accesorios</b>	
Manual del Usuario	Versión en Inglés
<b>Garantía</b>	
Garantía Limitada	3 Años

## Garantía

### Garantía Limitada de 3 años

El vendedor garantiza este producto, Si se usa de acuerdo con todas las instrucciones aplicables, de que está libre de defectos en material y mano de obra por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial. Si el producto resulta defectuoso en cuanto a materiales o mano de obra dentro de ese período, el vendedor reparará o reemplazará el producto a su entera discreción.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICA AL DESGASTE NORMAL O A LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE ACCIDENTES, USO INCORRECTO, USO INDEBIDO O NEGLIGENCIA. EL VENDEDOR NO OTORGA GARANTÍAS EXPRESAS DISTINTAS A LA ESTIPULADA EN EL PRESENTE. SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBAN LAS LEYES APLICABLES, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD, ESTÁN LIMITADAS EN CUANTO A DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO; ASIMISMO, ESTA GARANTÍA EXCLUYE EXPRESAMENTE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES E INDIRECTOS.

(Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía y algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos, de modo que es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted goce de otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra).

**ADVERTENCIA:** antes de usarlo, cada usuario debe tener cuidado al determinar si este dispositivo es adecuado o seguro para el uso previsto. Ya que las aplicaciones individuales están sujetas a gran variación, el fabricante no garantiza la adecuación de estos dispositivos para alguna aplicación específica.

## Garantía

### Información de Cumplimiento con WEEE para Clientes y Recicladores de Tripp Lite (Unión Europea)



Conforme a la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos [WEEE] y las regulaciones aplicables, al adquirir un equipo eléctrico y electrónico nuevo de Tripp Lite, los clientes están obligados a:

- Enviar el equipo viejo para fines de reciclaje bajo la modalidad de uno por uno, semejante por semejante (esto varía de un país a otro)
- Regresar el equipo nuevo para fines de reciclaje una vez que finalmente se convierta en residuo

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte vital en donde la falla de este equipo pueda razonablemente causar la falla del equipo de soporte vital o afectar significativamente su seguridad o efectividad.

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden diferir ligeramente de los productos reales.



Excelencia en  
Manufactura.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, EE. UU. • [triplite.com/support](http://triplite.com/support)

# Guide de démarrage rapide

## Adaptateur réseau Gigabit Ethernet USB-C et USB-A à RJ45, 10/100/1 000 Mbps, noir

Modèle : U336-000-GB-CA

English 1 • Español 8 • Русский 22 • Deutsch 29



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [triplite.com/support](http://triplite.com/support)

Droits d'auteur © 2021 Tripp Lite. Tous droits réservés. USB Type-C® et USB-C® sont des marques de commerce enregistrées d'USB Implementers Forum.

## Caractéristiques du produit

- Permet de raccorder le port USB d'un ordinateur, d'un ordinateur portable ou d'une tablette à un réseau Ethernet câblé
- Assure des vitesses maximales de 10/100/1 000 Mbps (1 Gbps) du réseau
- Conforme aux normes IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab et 802.3az
- Prend en charge :
  - o Wake-on-LAN
  - o Duplex intégral avec contrôle de flux IEEE 802.3X
  - o Semi-duplex avec contrôle de flux contre-pression
  - o Moteur de déchargement de contrôle de somme (COE) des modules IPv4 et IPv6
  - o Mode de mise en attente et éveil à distance via link-change, Magic Packet, Microsoft Wakeup Frame et broche de réveil externe
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et macOS®
- Prêt à l'emploi, aucune alimentation externe requise pour un raccordement facile
- Se range facilement dans une poche, un sac à dos, une mallette ou un sac d'ordinateur portable



## **Configuration requise**

- Ordinateur, ordinateur portable ou autre dispositif compatible avec les ports USB (USB 3.0 est requis pour atteindre des vitesses USB 3.0)
- Système d'exploitation Windows ou MacOS


## **Accessoires en option**

- Cordons Ethernet UTP moulés anticoupure Gigabit Cat6 de la série N201

## **Contenu de l'emballage**

- U336-000-GB-CA
- Adaptateur de fiche USB-A à USB-C
- Guide de démarrage rapide

## Installation



1. Permet de raccorder le câble USB-A intégré au port USB-A d'un ordinateur ou d'un ordinateur portable.
2. Si l'ordinateur est doté d'un port USB-C, raccorder l'adaptateur de fiche USB-C inclus au câble USB-A, puis raccorder le câble au port USB-C.
3. Connecter le port RJ45 à un réseau Ethernet avec un câble UTP fourni par l'utilisateur.
4. Un voyant à DEL blanc indiquera que le U336-000-GB-CA est connecté à l'ordinateur. Un voyant à DEL orange indiquera lorsqu'une connexion au réseau Ethernet est établie.

## Caractéristiques techniques

<b>Connecteurs d'entrée/de sortie</b>	
Entrée	USB-A (mâle) Adaptateur USB-C (mâle)
Sortie	RJ45 (femelle)
<b>Physique</b>	
Dimensions (H x l x P)	19,6 x 2,2 x 1,5 cm/ 7,7 x 0,9 x 0,6 po
Poids	14,6 g/0,5 oz
<b>Caractéristiques techniques</b>	
USB	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
RJ45	10/100/1 000 Mbps (1 Gbps)
Voyants à DEL	Blanc : sous tension Orange : activité du réseau
<b>Réseautage</b>	
Normes IEEE prises en charge	802.3, 802.3ab, 802.3az, 802.3u
<b>Environnement</b>	
Plage de températures de fonctionnement	0 à 45 °C (32 à 113 °F)
Plage de températures d'entreposage	-10 à 70 °C/14 à 158 °F
Plage d'humidité de fonctionnement	10 à 85 % HR, sans condensation
Plage d'humidité d'entreposage	10 à 90 % HR, sans condensation
<b>Compatibilité</b>	
Systèmes d'exploitation	Windows et macOS
<b>Accessoires</b>	
Manuel de l'utilisateur	Version française
<b>Garantie</b>	
Garantie limitée	3 ans

# Garantie

## Garantie limitée de 3 ans

Le vendeur garantit que ce produit, s'il est utilisé conformément à toutes les instructions applicables, est exempt de tous défauts de matériaux et de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. Si le produit s'avère défectueux en raison d'un vice de matériau ou de fabrication au cours de cette période, le vendeur s'engage à réparer ou remplacer le produit, à son entière discrétion.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ABUS OU D'UNE NÉGLIGENCE. LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LA GARANTIE EXPRESSÉMENT DÉCRITE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. SAUF DANS LA MESURE OÙ CELA EST INTERDIT PAR LA LOI EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE CI-DESSUS ET CETTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUS DOMMAGES DIRECTS ET INDIRECTS. (Certains États ne permettent pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite, et certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une compétence à l'autre.)

**AVERTISSEMENT :** L'utilisateur individuel doit prendre soin de déterminer avant l'utilisation si cet appareil est approprié, adéquat et sûr pour l'usage prévu. Puisque les utilisations individuelles sont sujettes à des variations importantes, le fabricant ne fait aucune déclaration ou garantie quant à l'aptitude ou l'adaptation de ces dispositifs pour une application spécifique.

## Garantie

### Renseignements sur la conformité à la directive DEEE pour les clients de Tripp Lite et les recycleurs (Union européenne)



En vertu de la directive et des règlements d'application relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), lorsque des clients achètent de l'équipement électrique et électronique neuf de Tripp Lite, ils ont droit :

- D'envoyer l'équipement usagé au recyclage pourvu qu'il soit remplacé par un équipement équivalent (cela varie selon les pays)
- De retourner le nouvel équipement afin qu'il soit recyclé à la fin de sa vie utile

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet équipement dans des applications de soutien à la vie où une défaillance de cet équipement est raisonnablement susceptible d'entraîner la défaillance de l'équipement de maintien des fonctions vitales ou de nuire de manière importante à sa sécurité ou à son efficacité.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Les produits réels peuvent différer légèrement des photos et des illustrations.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [triplite.com/support](http://triplite.com/support)

# Краткое руководство пользователя

## Сетевой адаптер USB-C/USB-A — RJ45 Gigabit Ethernet, 10/100/1000 Мбит/с, черного цвета

Модель: U336-000-GB-CA

English 1 • Español 8 • Français 15 • Deutsch 29

EAC



Продукция высшего качества.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [triplite.com/support](http://triplite.com/support)

Охраняется авторским правом © 2021 Tripp Lite. Перепечатка запрещается. USB Type-C и USB-C являются зарегистрированными товарными знаками компании USB Implementers Forum.

## Характеристики изделия

- Соединяет USB-порт стационарного, портативного или планшетного ПК с проводной сетью Ethernet
- Обеспечивает сетевые скорости до 10/100/1000 Мбит/с (1 Гбит/с)
- Соответствует требованиям стандартов IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab и 802.3az.
- Поддерживает:
  - o Wake-on-LAN
  - o полдуплексный режим с управлением потоками согласно IEEE 802.3X
  - o полдуплексный режим с управлением потоками избыточного давления
  - o контрольную сумму разгрузки (COE) для пакетов IPv4 и IPv6
  - o режимы приостановки и удаленной активизации посредством смены каналов, Magic Packet, Microsoft Wakeup Frame и контакта для внешней активизации
- Совместим с операционными системами Windows® и macOS®
- Подключается по технологии Plug-and-play без необходимости во внешнем питании для облегчения процесса подключения
- Легко помещается в карман, рюкзак, портфель или сумку для ноутбука

## Системные требования

- Стационарный или портативный компьютер либо другое совместимое устройство с USB-портами (для достижения скоростей стандарта USB 3.0 требуется интерфейс USB 3.0)
- Операционная система Windows или macOS

## Опциональные комплектующие


- Безразрывные Ethernet-кабели UTP Cat6 Gigabit серии N201 с литыми разъемами

## Содержимое упаковки

- U336-000-GB-CA
- Штепсельный переходник с разъемами USB-A и USB-C
- Краткое руководство пользователя



## Установка



1. Подсоедините вмонтированный кабель USB-A к порту USB-A своего стационарного или портативного компьютера.
2. Если компьютер имеет порт USB-C, подсоедините штексельный переходник USB-C из комплекта к кабелю USB-A и подключите кабель к порту USB-C.
3. Соедините порт RJ45 с сетью Ethernet через UTP-кабель (в комплект поставки не входит).
4. При подключении устройства мод. U336-000-GB-CA к компьютеру загорается светодиодный индикатор белого цвета. При подключении к сети Ethernet загорается светодиодный индикатор оранжевого цвета.

## Технические характеристики

<b>Входные/выходные разъемы</b>	
Вход	USB-A (штекерный) Адаптер USB-C (штекер)
Выход	RJ45 (гнездовой)
<b>Физические характеристики</b>	
Размеры (В x Ш x Г)	19,6 x 2,2 x 1,5 см
Вес	14,6 г
<b>Технические характеристики</b>	
USB	5 Гбит/с (USB 3.2 Gen 1)
RJ45	10/100/1000 Мбит/с (1 Гбит/с)
Светодиодные индикаторы	Белый: питание Оранжевый: сетевая активность
<b>Сетевое оборудование</b>	
Поддерживаемые стандарты IEEE	802.3, 802.3ab, 802.3az, 802.3u
<b>Условия эксплуатации</b>	
Диапазон рабочих температур	От 0 до 45°C
Диапазон температур хранения	От -10 до 70°C
Рабочий диапазон влажности	Относительная влажность от 10 до 85%, без образования конденсата
Диапазон влажности при хранении	От 5 до 90%, без образования конденсата
<b>Совместимость</b>	
Операционные системы	Windows и macOS
<b>Комплектующие</b>	
Руководство пользователя	Англоязычная версия
<b>Гарантийные обязательства</b>	
Ограниченная гарантия	3 года

## Гарантийные обязательства

### Ограниченная гарантия сроком 3 года

Продавец гарантирует отсутствие изначальных дефектов материала или изготовления в течение 3 (трех) лет с момента первоначальной покупки данного изделия при условии его использования в соответствии со всеми применимыми к нему указаниями. В случае проявления каких-либо дефектов материала или изготовления в течение указанного периода Продавец осуществляет ремонт или замену данного изделия исключительно по своему усмотрению.

ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ, НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ХАЛАТНОСТИ. ПРОДАВЕЦ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЯМО ИЗЛОЖЕННОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ОГРАНИЧЕНЫ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ; КРОМЕ ТОГО, ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ ПОБОЧНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ И КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. (В некоторых штатах не допускается введение ограничений на продолжительность действия тех или иных подразумеваемых гарантий, а в некоторых — исключение или ограничение размера побочных или косвенных убытков. В этих случаях вышеизложенные ограничения или исключения могут на вас не распространяться. Настоящая гарантия предоставляет конкретные юридические права, а набор других прав может быть различным в зависимости от юрисдикции).

**ВНИМАНИЕ!** До начала использования данного устройства пользователь должен убедиться в том, что оно является пригодным, соответствующим или безопасным для предполагаемого применения. В связи с большим разнообразием конкретных применений производитель не дает каких-либо заверений или гарантий относительно пригодности данных изделий для какого-либо конкретного применения или их соответствия каким-либо конкретным требованиям.

## Гарантийные обязательства

Информация по выполнению требований Директивы WEEE для покупателей и переработчиков продукции компании Tripp Lite (являющихся резидентами Европейского союза)



Согласно положениям Директивы об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) и исполнительных распоряжений по ее применению, при покупке потребителями нового электрического или электронного оборудования производства компании Tripp Lite они получают право на:

- Продажу старого оборудования по принципу "один за один" и/или на эквивалентной основе (в зависимости от конкретной страны)
- Отpravку нового оборудования на переработку после окончательной выработки его ресурса

Не рекомендуется использование данного оборудования в системах жизнеобеспечения, где его выход из строя предположительно может привести к перебоям в работе оборудования жизнеобеспечения или в значительной мере снизить его безопасность или эффективность.

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления. Внешний вид реальных изделий может несколько отличаться от представленного на фотографиях и иллюстрациях.



Продукция высшего качества.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [tripplite.com/support](http://tripplite.com/support)

# Kurzanleitung

## **USB-C- und USB-A-zu- RJ45-Gigabit-Ethernet- Netzwerkadapter, 10/100/1000 Mbit/s, Schwarz**

**Modell: U336-000-GB-CA**

**English 1 • Español 8 • Français 15 • Русский 22**



**1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [triplite.com/support](http://triplite.com/support)**  
Copyright © 2021 Tripp Lite. Alle Rechte vorbehalten. USB Type-C® und  
USB-C® sind registrierte Marken des USB Implementers Forum.

## Produktmerkmale

- Verbindet den USB-Anschluss Ihres Computers, Laptops oder Tablets mit einem kabelgebundenen Ethernet-Netzwerk
- Gewährleistet echte Netzwerkgeschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
- Entspricht den Standards IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab und 802.3az
- Unterstützt:
  - o Wake-on-LAN
  - o Vollduplex mit IEEE 802.3X Flusststeuerung
  - o Halbduplex mit Rückdruck-Durchflussregelung
  - o IPv4- und IPv6-Pack COE (Checksum Offload Engine)
  - o Suspend-Modell und Remote-Wakeup über Link-Change, Magic Packet, Microsoft Wakeup Frame und externen Wakeup-Pin
- Kompatibel mit Windows®- und macOS®-Betriebssystemen
- Plug-and-Play-Betrieb ohne externe Stromversorgung für eine einfache Verbindung
- Passt gut in die Jackentasche oder in einen Rucksack, eine Aktenmappe oder eine Laptop-Tasche

## **Systemanforderungen**

- Computer, Laptop oder ein anderes kompatibles Gerät mit USB-Anschlüssen (USB 3.0 ist erforderlich, um USB 3.0-Geschwindigkeiten zu erzielen)
- Windows- oder macOS-Betriebssystem


## **Optionales Zubehör**

- Hakenlose, anvulkanisierte Cat6-Gigabit-UTP-Ethernet-Kabel der N201-Serie

## **Lieferumfang**

- U336-000-GB-CA
- USB-A-zu-USB-C-Steckeradapter
- Kurzanleitung

## Installation



1. Stecken Sie das eingebaute USB-A-Kabel in den USB-A-Anschluss Ihres Computers oder Laptops ein.
2. Wenn Ihr Computer einen USB-C-Anschluss hat, schließen Sie den im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Steckeradapter an das USB-A-Kabel an und stecken Sie das Kabel in den USB-C-Anschluss ein.
3. Verbinden Sie den RJ45-Anschluss mit einem vom Benutzer bereitgestellten UTP-Kabel mit einem Ethernet-Netzwerk.
4. Eine weiße LED zeigt an, dass das U336-000-GB-CA an Ihren Computer angeschlossen ist. Eine orange LED zeigt an, dass eine Ethernet-Netzwerkverbindung hergestellt wird.



## Technische Daten

<b>Eingangs-/Ausgangsanschlüsse</b>	
Eingang	USB-A (Stecker) USB-C-Adapter (Stecker)
Ausgang	RJ45 (Buchse)
<b>Physische</b>	
Maße (H x B x T)	7,7 x 0,9 x 0,6 Zoll/ 19,6 x 2,2 x 1,5 cm
Gewicht	14,6 g
<b>Technische Daten</b>	
USB	5 GBit/s (USB 3.2 Gen 1)
RJ45	10/100/1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
LEDs	Weiß: Strom Orange: Netzwerkaktivität
<b>Vernetzung</b>	
Unterstützte IEEE-Standards	802.3, 802.3ab, 802.3az, 802.3u
<b>Umgebungsinformationen</b>	
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis 45 °C
Lagertemperaturbereich	-10 °C bis 70 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	10 % bis 85 % rF, nicht kondensierend
Temperaturbereich für die Lagerung	5 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
<b>Kompatibilität</b>	
Betriebssysteme	Windows und macOS
<b>Zubehör</b>	
Bedienungsanleitung	Englische Version
<b>Garantie</b>	
Beschränkte Garantie	3 Jahre

# Garantie

## 3 Jahre eingeschränkte Garantie

Der Verkäufer garantiert, dass dieses Produkt, wenn es in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Anweisungen verwendet wird, für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Erstkaufdatum frei von ursprünglichen Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn das Produkt in diesem Zeitraum Material- oder Herstellungsfehler aufweist, kann der Verkäufer diese Fehler nach eigenem Ermessen beheben oder das Produkt ersetzen.

DIE NORMALE ABNUTZUNG ODER BESCHÄDIGUNGEN AUFGRUND VON UNFÄLLEN, MISSBRAUCH ODER UNTERLASSUNG WERDEN VON DIESER GARANTIE NICHT GEDECKT. AUSSER DEN NACHSTEHEND AUSDRÜCKLICH DARGELEGTEN GARANTIEBEDINGUNGEN ÜBERNIMMT DER VERKÄUFER KEINERLEI GARANTIE. AUSSER WENN VON DEN GÜLTIGEN GESETZEN UNTERSAGT, SIND ALLE IMPLIZIERTEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH ALLE GARANTIEEN FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG AUF DIE OBEN FESTGELEGTE GARANTIEDAUER BESCHRÄNKT. DIESER GARANTIE SCHLIESST AUSDRÜCKLICH ALLE FOLGESCHÄDEN UND BEILÄUFIG ENTSTANDENEN SCHÄDEN AUS. (Da einige Länder den Ausschluss oder die Beschränkung von Folgeschäden oder beiläufig entstandenen Schäden sowie den Ausschluss von implizierten Garantien oder die zeitliche Beschränkung einer implizierten Garantie untersagen, sind die oben genannten Beschränkungen für Sie möglicherweise nicht zutreffend. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte. Sie haben jedoch möglicherweise andere Rechte, die abhängig von der Gerichtsbarkeit variieren können.)

**WARNUNG:** Der Benutzer muss vor der Verwendung überprüfen, ob das Gerät für den beabsichtigten Zweck geeignet und angemessen ist und ob der Einsatz sicher ist. Da die Anwendungen variieren können, übernimmt der Hersteller keine Garantie bezüglich der Eignung dieser Geräte für einen bestimmten Verwendungszweck.

# Garantie

## WEEE-Compliance-Informationen für Tripp-Lite-Kunden und Recycler (Europäische Union)



Die WEEE-Richtlinie und deren Ausführungsbestimmungen besagen, dass Kunden, die neue Elektro- oder Elektronikgeräte von **Tripp Lite** kaufen, ein Anrecht auf Folgendes haben:

- Rücksendung von Altgeräten zum Recycling beim Kauf eines neuen, gleichwertigen Geräts (dies variiert je nach Land)
- Rücksendung der neuen Geräte zum Recycling, wenn ihr Lebenszyklus abgelaufen ist

Die Verwendung dieses Geräts für lebenserhaltende Systeme, bei denen der Ausfall des Geräts den Ausfall des Lebenserhaltungssystems verursachen oder dessen Sicherheit beziehungsweise Wirksamkeit bedeutend beeinträchtigen kann, wird nicht empfohlen.

Tripp Lite hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Fotos und Illustrationen können von den tatsächlichen Produkten leicht abweichen.



Manufacturing  
Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [triplite.com/support](http://triplite.com/support)