

Quick Start Guide

6-Port USB Charging Station with Built-In Device & Apple Watch® Storage


Model: U280-006-C3A-ST

Español 7 • Français 13 • Русский 19

WARRANTY REGISTRATION

Register your product today and be automatically entered to win an ISOBAR® surge protector in our monthly drawing!

[tripplite.com/warranty](https://www.tripplite.com/warranty)



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [tripplite.com/support](https://www.tripplite.com/support)

Copyright © 2022 Tripp Lite. All rights reserved.

Important Safety Instructions

- Do not attempt to service or repair the product yourself; leave any and all service work to qualified experts
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged
- Do not modify the product in any way; doing so voids the warranty
- Keep this product out of the reach of children

Product Features

- Three USB-A ports, two USB-C PD 20W ports and one USB-C PD 60W port
- Provides up to 5V, 2.4A of power per USB-A port
- USB-C ports support Power Delivery for quick and efficient charging
- Removable brackets allow customization of unit's storage space according to number and size of devices being charged
- Doubles as a USB charger and storage device, providing space to neatly organize devices as they charge and to store divider brackets and power supply when charging is finished
- Provides overheating, overcurrent and overvoltage protection

Package Contents


- U280-006-C3A-ST USB Charging Station
- 20V/6A External Power Adapter
- NEMA 1-15P Power Cord
- Removable Storage Brackets (x9)
- Quick Start Guide

Optional Accessories

- M100-Series USB to Lightning® Cables
- M110-Series USB to Apple® 30-Pin Cables
- U030-Series USB 5-Pin Mini-B Cables
- UR030-Series Reversible USB 5-Pin Mini-B Cables
- U038-Series USB-A to USB-C Cable, USB 2.0
- U040-Series USB-C to USB-B Cable, USB 2.0
- U420-Series USB-C Cable

Removable Storage Brackets

Customize the unit's storage space according to the number and size of devices being charged. To install, simply insert a storage bracket into the desired slots.



USB Charging

To charge USB devices, simply connect the included external power supply and power cord to the U280-006-C3A-ST and to a power source, then plug devices into the available ports. The three USB-A ports provide a maximum of 5V, 2.4A of power. The Quick Charge 3.0 Port supports Quick Charge 3.0 Class A technology 5/9/12V. Two USB-C ports support PD Charging up to 20W, while one USB-C port supports PD Charging up to 60W.

Specifications

Ports	
USB	USB-A (Female x 3)
Charging	USB-C (Female x 3)
Protection	
Overcurrent	YES
Short Circuit	YES
Overheating	YES
Overvoltage	YES
Environmental	
Operating Temperature	41° to 95°F (5° to 35°C)
Relative Humidity	20-80%, Non-Condensing
Storage Temperature	-4° to 122°F (-20° to 50°C)
Power Requirements	
Power Input	DC 20V/6A
USB-A Port Power Output	5V/2.4A (x3)
USB-C Port Output	PD 20W (x2), PD 60W (x1)
Mechanical	
Dimensions (H x W x D)	7.28 x 4.45 x 1.38 in. / 18.5 x 11.3 x 3.5 cm
Weight	0.54 lb. / 245.6 g
Regulatory Approvals	RoHS, REACH, CE, FCC

Warranty and Product Registration

1-Year Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment, which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

PRODUCT REGISTRATION

Visit tripplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

Warranty and Product Registration

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • triplite.com/support

Guía de Inicio Rápido

Estación de Carga USB de 6 puertos con Almacenamiento de Dispositivos y Apple Watch® Incorporado

Modelo: U280-006-C3A-ST

English 1 • Français 13 • Русский 19



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, EE. UU. • tripplite.com/support

Copyright © 2022 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Instrucciones de Seguridad Importantes

- No intente reparar o dar servicio el producto usted mismo; todos los trabajos de mantenimiento deben estar a cargo de expertos calificados.
- No abra el dispositivo ni continúe utilizándolo si se daña
- No modifique el producto de ninguna manera; si lo hace, anulará la garantía
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños

Características del Producto

- Tres puertos USB-A, dos puertos USB-C PD de 20W y un puerto USB-C PD de 60W
- Proporciona hasta 5V, 2.4A de potencia por puerto USB-A
- Los puertos USB-C soportan entrega de energía para una carga rápida y eficiente
- Los soportes removibles permiten la personalización del espacio de almacenamiento de la unidad de acuerdo con el número y tamaño de los dispositivos que se estén cargando
- También funciona como cargador USB y dispositivo de almacenamiento, proporcionando espacio para organizar ordenadamente dispositivos mientras se cargan y almacenar los soportes divisores o la fuente de alimentación cuando se termina la carga.
- Proporciona protección contra sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobrevoltaje

Contenido del Empaque


- U280-006-C3A-ST – Estación de Carga USB
- Adaptador de Alimentación Externa de 20V/6A
- Cable de Alimentación NEMA 1-15P
- 9 Soportes de Almacenamiento Removibles
- Guía de Inicio Rápido

Accesorios Opcionales

- Cables USB a Lightning® de la Serie M100
- Cables USB a Apple® de 30 Pines de la Serie M110
- Cables USB Mini-B de 5 Pines de la Serie U030
- Cables USB Mini-B Reversible de 5 Pines de la Serie UR030
- Cable USB-A a USB-C Serie U038, USB 2.0
- Cable USB-C a USB-B Serie U040, USB 2.0
- Cable USB-C Serie U420

Soportes de Almacenamiento Removibles

Personalice el espacio de almacenamiento de la unidad de acuerdo con el número y tamaño de dispositivos que se cargan. Para instalar, simplemente inserte un soporte de almacenamiento en las ranuras deseadas.



Carga USB

Para cargar dispositivos USB, simplemente conecte la fuente de alimentación externa y los cables de alimentación incluidos al U280-006-C3A-ST y a una fuente de alimentación, a continuación enchufe los dispositivos en los puertos disponibles. Los tres puertos USB-A proporcionan un máximo de 5V, 2.4A de potencia. El Puerto Quick Charge 3.0 es compatible con tecnología Quick Charge 3.0 Clase A de 5V / 9V / 12V. Dos puertos USB-C soportan carga PD de hasta 20W, mientras que un puerto USB-C permite carga PD de hasta 60W.

Especificaciones

Puertos	
USB	USB-A (Hembra x 3)
Carga	USB-C (Hembra x 3)
Protección	
Sobrecorriente	SI
Corto Circuito	SI
Sobrecalentamiento	SI
Sobrevoltaje	SI
Ambiental	
Temperatura de Operación	5 °C a 35 °C [41 °F a 95 °F]
Humedad Relativa	De 20% a 80%, Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 50 °C [-4 °F a 122 °F]
Requerimientos de Energía	
Entrada de Energía	CD 20V 6A
Salida de Energía del Puerto USB-A	5V/2.4A (x3)
Salida del Puerto USB-C	PD 20W (x2), PD 60W (x1)
Mecánica	
Medidas (Al x An x Pr)	18.5 x 11.3 x 3.5 cm [7.28" x 4.45" x 1.38"]
Peso	245.6 g [0.54 lb]
Aprobaciones Regulatorias	RoHS, REACH, CE, FCC

Garantía

Garantía Limitada por 1 Año

TRIPP LITE garantiza por un (1) año a partir de la fecha de compra inicial que este producto no presenta defectos de materiales ni de mano de obra. La obligación de TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía [RMA] de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser devueltos a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte prepagados y deben incluir una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que se dañen como resultado de accidentes, negligencia o uso indebido, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO PROPÓSITO.

Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO INDICADO ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O EMERGENTES QUE SURJAN COMO RESULTADO DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de utilidades o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afectar significativamente su seguridad o efectividad.

Garantía

Aviso de FCC, Clase B

Este dispositivo cumple con la parte 15 del Reglamento de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al distribuidor o a un técnico de radio y TV experimentado.

Todo cambio o modificación de este equipo que no haya sido autorizada de manera expresa por Tripp Lite podría invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

Información de Cumplimiento con WEEE por los Clientes y Recicladores de Tripp Lite (Unión Europea)



Conforme a la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos [WEEE] y regulaciones aplicables, cuando los clientes adquieren un equipo eléctrico y electrónico nuevo de Tripp Lite están obligados a:

- Enviar para reciclaje equipos viejos del mismo tipo y en el mismo número (esto varía de un país a otro)
- Enviar el equipo nuevo para reciclaje una vez que finalmente se convierta en residuo

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden diferir ligeramente de los productos reales.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, EE. UU. • tripplite.com/support

Guide de démarrage rapide

Station de chargement USB à 6 ports avec espace de stockage intégré pour dispositif et Apple Watch®

Modèle : U280-006-C3A-ST

English 1 • Español 7 • Русский 19



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2022 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité importantes

- Ne pas tenter de faire l'entretien du produit ou de le réparer par soi-même; laisser tout travail d'entretien aux experts qualifiés
- Ne pas ouvrir l'appareil ou continuer à l'utiliser s'il est endommagé
- Ne pas modifier le produit de quelque manière que ce soit; une telle action annule la garantie
- Garder ce produit hors de la portée des enfants

Caractéristiques du produit

- Trois ports USB-A, deux ports USB-C PD 20 W et un port USB-C PD 60 W
- Fournit jusqu'à 5 V, 2,4 A de puissance par port USB-A
- Les ports USB-C prennent en charge la distribution de puissance pour un chargement rapide et efficace.
- Les supports amovibles permettent de personnaliser l'espace de stockage de l'appareil selon le nombre et la taille des appareils chargés.
- Sert également de chargeur USB et d'unité de stockage en offrant de l'espace pour soigneusement organiser les appareils durant leur chargement et pour ranger les supports diviseurs et la source d'alimentation une fois le chargement terminé.
- Offre une protection contre la surchauffe, les surcharges et les surtensions

Contenu de l'emballage


- Station de chargement USB U280-006-C3A-ST
- Adaptateur d'alimentation externe de 20 V/6 A
- Cordon d'alimentation NEMA 1-15P
- Supports de stockage amovibles (x9)
- Guide de démarrage rapide

Accessoires en option

- Câbles de USB à Lightning® de la série M100
- Câbles à 30 broches de USB à Apple® de la série M110
- Câbles de série U030 USB à 5 broches Mini-B
- Câbles de série UR030 USB réversible à 5 broches Mini-B
- Câble USB-A à USB-C de la série U038, USB 2.0
- Câble USB-C à USB-B de la série U040, USB 2.0
- Câble USB-C de la série U420

Supports de stockage amovibles

Personnaliser l'espace de stockage de l'appareil selon le nombre et la taille des appareils chargés. Pour installer, insérer simplement un support de stockage dans les fentes souhaitées.



Chargement USB

Pour charger des appareils USB, brancher simplement l'alimentation externe incluse et le cordon d'alimentation au U280-006-C3A-ST et à une source d'alimentation, puis brancher les appareils dans les ports disponibles. Les trois ports USB-A fournissent un maximum de 5 V, 2,4 A de puissance. Le port Quick Charge 3.0 prend en charge la technologie de chargement rapide 3.0 de classe A 5/9/12V. Deux ports USB-C prennent en charge le chargement PD jusqu'à 20 W, alors qu'un port USB-C prend en charge le chargement PD jusqu'à 60 W.

Caractéristiques techniques

Ports	
USB	USB-A (femelle x 3)
Chargement	USB-C (femelle x 3)
du compresseur	
Surcharge	OUI
Court-circuit	OUI
Surchauffe	OUI
Surtension	OUI
Environnement	
Température de fonctionnement	5° à 35 °C (41° à 95 °F)
Humidité relative	20 à 80 %, sans condensation
Température d'entreposage	-20° à 50 °C (-4° à 122 °F)
Besoins en matière d'alimentation	
Entrée d'alimentation	CC 20 V/6 A
Sortie d'alimentation du port USB-A	5 V/2,4 A (x3)
Sortie du port USB-C	Distribution de puissance (PD) 20 W (x2), distribution de puissance 60 W (x1)
Mécanique	
Dimensions (H x l x P)	18,5 x 11,3 x 3,5 cm/ 7,28 x 4,45 x 1,38 po
Poids	245,6 g/0,54 lb
Approbations des autorités réglementaires	RoHS, REACH, CE, FCC

Garantie

Garantie limitée de 1 an

TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat initiale. La responsabilité de TRIPP LITE, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Pour obtenir une réparation sous la présente garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation reconnu par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES, TRIPP LITE N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, TRIPP LITE ne pourra être tenue responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet équipement pour des appareils de survie où une défaillance de cet équipement peut, selon toute vraisemblance, entraîner la défaillance de l'appareil de maintien de la vie ou affecter de façon majeure sa sécurité ou son efficacité.

Garantie

Renseignements sur la conformité à la directive DEEE pour les clients de Tripp Lite et les recycleurs (Union européenne)



En vertu de la directive et des règlements d'application relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), lorsque des clients achètent de l'équipement électrique et électronique neuf de Tripp Lite, ils ont droit :

- D'envoyer l'équipement usagé au recyclage pourvu qu'il soit remplacé par un équipement équivalent (cela varie selon les pays)
- D'envoyer le vieil équipement au recyclage en autant qu'il remplace un équipement équivalent (cela varie selon les pays)

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Les produits réels peuvent différer légèrement des photos et des illustrations.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • triplite.com/support

Краткое руководство пользователя

6-портовая зарядная станция (USB) со встроенным приспособлением для хранения заряжаемых устройств и Apple Watch®

Модель: U280-006-C3A-ST

English 1 • Español 7 • Français 13



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Copyright © 2022 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

Важные указания по технике безопасности

- Не пытайтесь самостоятельно производить техническое обслуживание или ремонт изделия; для выполнения всех работ по техническому обслуживанию следует привлекать квалифицированных специалистов
- Не вскрывайте устройство и не продолжайте его эксплуатацию в случае его повреждения
- Не вносите каких-либо изменений в конструкцию изделия; это приводит к аннулированию гарантии
- Держите данное изделие в недоступном для детей месте

Характеристики изделия

- Три порта USB-A, два порта USB-C с зарядкой PD мощностью 20 Вт и один порт USB-C с зарядкой PD мощностью 60 Вт
- Обеспечивает электропитание до 5 В / 2,4 А на каждый порт USB-A
- Порты USB-C обеспечивают возможность подачи электропитания для быстрой и эффективной зарядки
- Съёмные кронштейны обеспечивают возможность регулировки объема пространства для хранения под количество и размер заряжаемых устройств
- Выполняет двойную функцию как зарядное устройство USB и устройство хранения, обеспечивая пространство для упорядоченного размещения устройств во время зарядки и хранения разделительных держателей и источника питания после завершения зарядки
- Обеспечивает защиту от перегрева, перегрузок по току и повышенных напряжений

Содержимое упаковки


- Зарядная станция USB мод. U280-006-C3A-ST
- Внешний блок питания (20 В / 6 А)
- Шнур питания NEMA 1-15P
- Съёмные кронштейны для хранения (9 шт.)
- Краткое руководство пользователя

Опциональные комплектующие

- Кабели серии M100 с разъемами USB и Lightning®
- Кабели серии M110 с разъемами USB / Apple® (30-контактный)
- Кабели серии U030 с разъемами USB 5-конт. Mini-B
- Кабели серии UR030 с двусторонними разъемами USB 5-конт. Mini-B
- Кабель USB 2.0 серии U038 с разъемами USB-A и USB-C
- Кабель USB 2.0 серии U040 с разъемами USB-C и USB-B
- Кабель USB-C серии U420

Съемные кронштейны для оптимального размещения при хранении

Обеспечивают возможность регулировки объема пространства для хранения под количество и размер заряжаемых устройств. Для их установки следует просто вставить кронштейн в нужные прорези.



Зарядка USB

Для зарядки USB-устройств достаточно подключить входящие в комплект поставки внешний источник питания и шнур питания к зарядной станции U280-006-С3А-ST и источнику питания, а затем подключить заряжаемые устройства к свободным портам. Три порта USB-A обеспечивают электропитание до 5 В / 2,4 А. Порт Quick Charge 3.0 поддерживает технологию Quick Charge 3.0 Class A (5/9/12 В). Два порта USB-C поддерживают технологию PD Charging, обеспечивая мощность до 20 Вт, а один порт USB-C поддерживает технологию PD Charging, обеспечивая мощность до 60 Вт.

Технические характеристики

Порты	
USB	USB-A (3 гнездовых)
Зарядка	USB-C (3 гнездовых)
Защита	
От перегрузок по току	ДА
От короткого замыкания	ДА
От перегрева	ДА
От повышенных напряжений	ДА
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	От 5 до 35°C
Относительная влажность	От 20 до 80% (без образования конденсата)
Диапазон температур хранения	От -20 до 50°C
Требования к электропитанию	
Входное питание	Постоянный ток (20 В / 6 А)
Порт выходного питания USB-A	5 В / 2,4 А (3 шт.)
Выходной порт USB-C	PD 20 Вт (2 шт.), PD 60 Вт (1 шт.)
Механические характеристики	
Размеры (В x Ш x Г)	18,5 x 11,3 x 3,5 см
Масса	245,6 г
Одобрения регулирующих органов	RoHS, REACH, CE, FCC

Гарантийные обязательства

Ограниченная гарантия сроком 1 год

Компания TRIPP LITE гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение одного (1) года с момента первоначальной покупки. Обязательства компании TRIPP LITE по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой (по ее единоличному усмотрению) любых таких дефектных изделий. Для получения услуг по данной гарантии необходимо получить номер Returned Material Authorization (RMA — разрешение на возврат материалов) от компании TRIPP LITE или ее авторизованного сервисного центра. Изделия должны быть возвращены в компанию TRIPP LITE или авторизованный сервисный центр TRIPP LITE с предоплатой транспортных расходов и сопровождаться кратким описанием возникшей проблемы и документом, подтверждающим дату и место его приобретения. Действие настоящей гарантии не распространяется на оборудование, поврежденное в результате аварии, небрежного обращения или неправильного использования, а также видоизмененное каким бы то ни было образом.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗДЕСЬ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

В некоторых штатах/государствах ограничение или исключение подразумеваемых гарантий не допускается; следовательно, вышеуказанное(-ые) ограничение(-я) или исключение(-я) могут не распространяться на покупателя.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЫШЕ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ЛИБО УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. В частности, компания TRIPP LITE не несет ответственности за какие-либо издержки, такие как упущенные прибыли или доходы, потеря оборудования, потеря возможности использования оборудования, потеря программного обеспечения, потеря данных, расходы на заменители, урегулирование претензий третьих лиц и пр.

Не рекомендуется использование данного оборудования в системах жизнеобеспечения, где его выход из строя предположительно может привести к перебоям в работе оборудования жизнеобеспечения или в значительной мере снизить его безопасность или эффективность.

Гарантийные обязательства

Информация по выполнению требований Директивы WEEE для покупателей и переработчиков продукции компании Tripp Lite (являющихся резидентами Европейского союза)



Согласно положениям Директивы об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) и исполнительных распоряжений по ее применению, при покупке потребителями нового электрического или электронного оборудования производства компании Tripp Lite они получают право на:

- Продажу старого оборудования по принципу "один за один" и/или на эквивалентной основе (в зависимости от конкретной страны)
- Отправку нового оборудования на переработку после окончательной выработки его ресурса

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления. Внешний вид реальных изделий может несколько отличаться от представленного на фотографиях и иллюстрациях.



Продукция высшего качества.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support