

USB-C Display Adapters

Models:

U444-06N-HD4K6B

U444-06N-DP4K6B

U444-06N-DP4K6W



Purchased product
may differ from image.

Español 9

Français 16

Deutsch 23

Italiano 30

EATON

Powering Business Worldwide

Product Features

- Add an additional 4K HDMI or DisplayPort™ monitor via the USB-C or Thunderbolt™ 3 port on your laptop, tablet or other device
- Supports USB DisplayPort Alternate Mode, allowing you to transmit an audio/video signal via the USB Type-C port on your smartphone, tablet, Ultrabook or computer
- U444-06N-HD4K6B supports HDMI 2.0a video resolutions up to 4096 x 2160 (4K x 2K) @ 60 Hz as well as HDCP 2.2 compatibility
- U444-06N-DP4K6B and U444-06N-DP4K6W supports video resolutions up to 3840 x 2160, UHD 4K (4K x 2K) @ 60 Hz
- Supports 24-bit Deep Color (8 bits per channel) max
- Supports max per lane data transfer rates of 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) and 1.62 Gbps (RBR)
- Supports 7.1 surround sound audio
- Thunderbolt 3 port compatible
- Specifically designed for use with the MacBook®, Google Chromebook Pixel™ and USB Type-C supported computers

Product Features

- Slim design is perfect for travel and stores easily in your laptop bag when not in use
- Plug-and-Play; no software or drivers required

Package Contents

- U444-06N-HD4K6B, U444-06N-DP4K6B or U444-06N-DP4K6W
- Owner's Manual

System Requirements

- USB Type-C or Thunderbolt 3 device that supports USB DisplayPort Alternate Mode
- DisplayPort or HDMI monitor

Optional Accessories

- P568-Series High-Speed HDMI Cables
- P569-XXX-CERT Premium High-Speed Cables with Gripping Connectors
- P580-Series DisplayPort Cables

Installation

- 1.** Connect the USB Type-C connector on the adapter to the USB Type-C port on your smartphone, tablet, Ultrabook or computer.
- 2.** Connect the DisplayPort or HDMI port on the adapter to a monitor using a DisplayPort or HDMI cable (such as P580-Series DisplayPort cables or P568-Series HDMI cables).
- 3.** The video image will appear on the add-on monitor. Customize how video is displayed on the add-on monitor using your device's display settings.

Specifications

	U444-06N-HD4K6B	U444-06N-DP4K6B / U444-06N-DP4K6W
Connectors-Input		
USB	USB-C (Male)	
Connectors-Output		
Ethernet	HDMI (Female)	DisplayPort (Female)
Video		
Maximum Resolutions	4096 x 2160, UHD 4K, @ 60 Hz	3840 x 2160, UHD 4K, @ 60 Hz
Color Depth	24-bit Deep Color (8 bits per channel)	
Environmental		
Operating Temperature	-4° to 158°F (-20° to 70°C)	
Storage Temperature	-4° to 185°F (-20° to 85°C)	
Relative Humidity	5% to 90% RH, Non-Condensing	

Warranty

3-Year Limited Warranty

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit Tripplite.com/support/product-returns before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Warranty

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. The user must use shielded cables and connectors with this equipment. Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Eaton could void the user's authority to operate this equipment.

Warranty

WEEE Compliance Information for Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Eaton, they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2023 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.
23-08-103 /
93-36D7_RevD
August 2023

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.

**Adaptadores para Pantalla
USB-C**

Modelos:

U444-06N-HD4K6B

U444-06N-DP4K6B

U444-06N-DP4K6W



El producto comprado
puede diferir de la imagen.

English 1

Français 16

Deutsch 23

Italiano 30

EATON

Powering Business Worldwide

Características del Producto

- Agregue un monitor 4K HDMI o DisplayPort™ adicional mediante el puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 en su laptop, tableta u otro dispositivo
- Soporta USB DisplayPort Modo Alternativo, lo que le permite transmitir una señal de audio y video mediante el puerto USB Type-C en su smartphone, tableta, Ultrabook o computadora
- El U444-06N-HD4K6B soporta resoluciones de video HDMI 2.0a hasta 4096 x 2160 (4K x 2K) @ 60 Hz así como compatibilidad con HDCP 2.2
- El U444-06N-DP4K6B y el U444-06N-DP4K6W soporta resoluciones de video de hasta 3840 x 2160, UHD 4K (4K x 2K) @ 60 Hz
- Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal) máximo
- Soporta tasas de transferencia de datos máximas por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) and 1.62 Gbps (RBR)
- Soporta audio de sonido envolvente de 7.1
- Compatible con el puerto Thunderbolt 3

Características del Producto

- Diseñado específicamente para uso con computadoras MacBook®, Google Chromebook Pixel™ y USB Type-C
- Su delgado diseño es perfecto para viajar y guardarlo en su maletín para laptop cuando no se use
- Conectar y Usar—No requiere software ni controladores

Contenido del Empaque

- U444-06N-HD4K6B, U444-06N-DP4K6B o U444-06N-DP4K6W
- Manual del Propietario

Requisitos del Sistema

- Dispositivo Type-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Monitor DisplayPort o HDMI

Accesorios Opcionales

- Cables HDMI de Alta Velocidad de la Serie P568
- Cables Premium de Alta Velocidad con Conectores de Sujeción P569-XXX-CERT
- Cables DisplayPort de la Serie P580

Instalación

- 1.** Conecte el Conector USB Type-C en el adaptador al puerto USB Type-C en su smartphone, tableta, Ultrabook o computadora.
- 2.** Conecte el puerto DisplayPort o HDMI en el adaptador a un monitor usando un cable DisplayPort o HDMI (como los cables DisplayPort de la Serie P580 o los cables HDMI de la serie P568).
- 3.** La imagen de video aparecerá en el monitor adicional. Personalice cómo aparecerá el video en el monitor adicional utilizando la configuración de la pantalla de su dispositivo.

Especificaciones

	U444-06N-HD4K6B	U444-06N-DP4K6B / U444-06N-DP4K6W
Conectores-Entrada		
USB	USB-C (Macho)	
Conectores-Salida		
Ethernet	HDMI (Hembra)	DisplayPort (Hembra)
Video		
Resoluciones Máximas	4096 x 2160, UHD 4K, @ 60 Hz	3840 x 2160, UHD 4K, @ 60 Hz
Color Verdadero	Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal)	
Ambiental		
Temperatura de Operación	-20 °C a 70 °C [-4 °F a 158 °F]	
Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]	
Humedad Relativa	De 5% a 90% de HR, Sin Condensación	

Garantía

Garantía limitada por 3 años

Garantizamos por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite TrippLite.Eaton.com/support/product-returns. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALS O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

Garantía

Información de Cumplimiento de WEEE para Clientes y Recicladores (Unión Europea)



Conforme a la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) y regulaciones aplicables, al adquirir un equipo eléctrico y electrónico nuevo de Eaton, los clientes están obligados a:

- Enviar para reciclaje equipos viejos del mismo tipo y en el mismo número (esto varía de un país a otro)
- Devolver el equipo nuevo para fines de reciclaje una vez que finalmente se convierta en residuo

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afectar significativamente su seguridad o efectividad.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
Eaton.com

© 2023 Eaton
Todos los derechos reservados
Publicación No. 23-08-103 / 93-36D7_RevD
Agosto de 2023

Eaton es una
marca registrada.

Todas las marcas
registradas son
propiedad de
sus respectivos
propietarios.

Adaptateurs d'écran USB-C

Modèles :

U444-06N-HD4K6B

U444-06N-DP4K6B

U444-06N-DP4K6W



Le produit acheté
peut différer de l'image.

English 1

Español 9

Deutsch 23

Italiano 30

EATON

Powering Business Worldwide

Caractéristiques du produit

- Ajoutez un moniteur 4K HDMI ou DisplayPort™ supplémentaire via le port USB-C ou Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable, tablette ou autre appareil.
- Prend en charge le mode alterné USB DisplayPort, vous permettant de transmettre un signal audio/vidéo via le port USB Type-C de votre smartphone, tablette, Ultrabook ou ordinateur.
- L'U444-06N-HD4K6B prend en charge les résolutions vidéo HDMI 2.0a jusqu'à 4096 x 2160 (4K x 2K) @ 60 Hz ainsi que la compatibilité HDCP 2.2.
- L'U444-06N-DP4K6B et l'U444-06N-DP4K6W prennent en charge les résolutions vidéo jusqu'à 3840 x 2160, UHD 4K (4K x 2K) @ 60 Hz.
- Prise en charge des couleurs profondes 24 bits (8 bits par canal) max.
- Prise en charge des taux de transfert de données maximaux par voie de 5,4 Gbps (HBR2), 2,7 Gbps (HBR) et 1,62 Gbps (RBR).

Caractéristiques du produit

- Prend en charge le son surround 7.1
- Compatible avec le port Thunderbolt 3
- Spécifiquement conçu pour être utilisé avec le MacBook®, le Google Chromebook Pixel™ et les ordinateurs pris en charge par USB Type-C.
- Le design mince est parfait pour les voyages et se range facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable lorsqu'il n'est pas utilisé
- Plug-and-Play ; aucun logiciel ou pilote n'est nécessaire

Contenu du carton d'emballage

- U444-06N-HD4K6B, U444-06N-DP4K6B ou U444-06N-DP4K6W
- Manuel d'utilisation

Configuration système requise

- Périphérique USB Type-C ou Thunderbolt 3 prenant en charge le mode alternatif USB DisplayPort
- Moniteur DisplayPort ou HDMI

Accessoires disponibles en option

- Câbles HDMI haute vitesse de la série P568
- Câbles haut débit de qualité supérieure avec connecteurs de préhension P569-XXX-CERT
- Câbles DisplayPort série P580

Installation

- 1.** Connectez le connecteur USB Type-C de l'adaptateur au port USB Type-C de votre smartphone, tablette, Ultrabook ou ordinateur.
- 2.** Connectez le port DisplayPort ou HDMI sur l'adaptateur à un moniteur à l'aide d'un câble DisplayPort ou HDMI (tels que les câbles P580-Series DisplayPort ou P568-Series HDMI).
- 3.** L'image vidéo s'affiche sur le moniteur supplémentaire. Personnalisez l'affichage de la vidéo sur le moniteur additionnel à l'aide des paramètres d'affichage de votre appareil.

Caractéristiques

	U444-06N-HD4K6B	U444-06N-DP4K6B / U444-06N-DP4K6W
Connecteurs-Entrée		
USB	USB C (MÂLE)	
Connecteurs-Sortie		
Ethernet	HDMI (Femelle)	DisplayPort (Female)
Vidéo		
Résolutions maximales	4096 x 2160, UHD 4 K, @ 60 Hz	3840 x 2160, UHD 4 K, @ 60 Hz
Profondeur des couleurs	Couleur profonde 24 bits (8 bits par canal)	
Environnement		
Température de fonctionnement	-20° à 70 °C (-4° à 158 °F)	
Température de stockage	-20° à 85 °C (-4° à 185 °F)	
Humidité relative	5 % à 90 % RH, Sans condensation	

Garantie

Garantie limitée de 3 ans

Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat initiale. Notre obligation au titre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à notre seule discrétion) de tout produit défectueux. Veuillez consulter le site Tripplite.Eaton.com/support/product-returns avant d'envoyer un produit pour le faire réparer. Cette garantie ne s'applique pas aux équipements qui ont été endommagés par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation, ni à ceux qui ont été altérés ou modifiés d'une façon quelconque.

SAUF MENTION CONTRAIRE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, NOUS NE FOURNISSONS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE VOCATION À UN BUT PARTICULIER. Certains États ne permettent ni la limitation ni l'exclusion de garanties implicites ; ainsi, la/les limitation(s) ou exclusion(s) mentionnée(s) ci-dessus peut/peuvent ne pas s'appliquer à l'acquéreur.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS CI-DESSUS, NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. En particulier, nous ne sommes pas responsables des coûts tels que les pertes de profits ou de revenus, les pertes d'équipement, les pertes d'utilisation d'équipement, les pertes de logiciels, les pertes de données, les coûts de substitution, les réclamations de tiers ou autres.

Garantie

Informations sur la conformité DEEE pour les clients et les recycleurs (Union européenne)



Dans le cadre de la directive sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des réglementations d'application, lorsqu'un consommateur achète un équipement électrique ou électronique neuf auprès d'Eaton, il est habilité à :

- Envoyer l'ancien équipement au recyclage sur la base d'un pour un, à l'identique (cela varie en fonction du pays).
- Renvoyer le nouvel équipement pour recyclage lorsqu'il devient un déchet en fin de vie

L'utilisation de cet équipement dans des applications de maintien des fonctions vitales où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une défaillance de cet équipement entraîne une défaillance de l'équipement de maintien des fonctions vitales ou affecte de manière significative sa sécurité ou son efficacité n'est pas recommandée.

Eaton mène une politique d'amélioration continue. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



Eaton
1000 Boulevard Eaton
Cleveland, OH 44122
États-Unis
Eaton.com

© 2023 Eaton
Tous droits réservés.
Publication n°
23-08-103 /
93-36D7_RevD
Août 2023

Eaton est une marque déposée.

Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

USB-C Display-Adapter

Modelle:

U444-06N-HD4K6B

U444-06N-DP4K6B

U444-06N-DP4K6W



Das gekaufte Produkt
kann von der Abbildung abweichen.

English 1

Español 9

Français 16

Italiano 30

EATON

Powering Business Worldwide

Produkteigenschaften

- Fügen Sie einen zusätzlichen 4K-HDMI- oder DisplayPort™-Monitor über den USB-C- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss Ihres Laptop, Tablets oder anderen Geräts hinzu.
- Unterstützt USB DisplayPort Alternativer Modus, so dass Sie ein Audio-/Videosignal über den USB-Typ-C-Anschluss an Ihr Smartphone, Tablet, Ultrabook oder Ihren Computer übertragen können
- U444-06N-HD4K6B unterstützt HDMI 2.0a Videoauflösungen bis zu 4096 x 2160 (4K x 2K) bei 60 Hz sowie HDCP 2.2 Kompatibilität
- U444-06N-DP4K6B und U444-06N-DP4K6W unterstützen Videoauflösungen bis zu 3840 x 2160, UHD 4K (4K x 2K) bei 60 Hz
- Unterstützt maximal 24-Bit Dunkle Farbe (8 Bit pro Kanal)
- Unterstützt maximale Datenübertragungsraten pro Spur von 5,4 Gbps (HBR2), 2,7 Gbps (HBR) und 1,62 Gbps (RBR)
- Unterstützt 7.1 Surround Sound Audio

Produkteigenschaften

- Thunderbolt 3-Anschluss kompatibel
- Speziell für die Verwendung mit dem MacBook®, Google Chromebook Pixel™ und Computern mit USB-Typ-C-Unterstützung entwickelt
- Das schlanke Design ist perfekt für Reisen und lässt sich leicht in der Laptop-Tasche verstauen, wenn es nicht gebraucht wird.
- Plug-and-Play; keine Software oder Treiber erforderlich

Packungsinhalt

- U444-06N-HD4K6B, U444-06N-DP4K6B oder U444-06N-DP4K6W
- Benutzerhandbuch

Systemanforderungen

- USB Type-C oder Thunderbolt 3-Gerät, das den USB DisplayPort Alternativer Modus unterstützt
- DisplayPort- oder HDMI-Monitor

Optionales Zubehör

- P568-Series Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel
- P569-XXX-CERT Premium-Hochgeschwindigkeitskabel mit Greiferstecker
- P580-Series DisplayPort-Kabel

Installation

- 1.** Verbinden Sie den USB-Typ-C-Anschluss des Adapters mit dem USB-Typ-C-Anschluss Ihres Smartphones, Tablets, Ultrabooks oder Computers.
- 2.** Verbinden Sie den DisplayPort- oder HDMI-Anschluss des Adapters über ein DisplayPort- oder HDMI-Kabel (z. B. DisplayPort-Kabel der P580-Series oder HDMI-Kabel der P568-Series) mit einem Monitor.
- 3.** Das Videobild wird an den Zusatzmonitor übertragen. Passen Sie die Videodarstellung an dem Zusatzmonitor mithilfe der Anzeigeeinstellungen Ihres Geräts an.

Spezifikationen

	U444-06N-HD4K6B	U444-06N-DP4K6B / U444-06N-DP4K6W
Connectors-Input		
USB	USB-C (Stecker)	
Anschlüsse-Ausgang		
Ethernet	HDMI (Buchse)	DisplayPort (Buchse)
Video		
Maximale Auflösungen	4096 x 2160, UHD 4K, bei 60 Hz	3840 x 2160, UHD 4K, bei 60 Hz
Farbtiefe	24-Bit Dunkle Farbe (8 Bit pro Kanal)	
Umweltfreundlich		
Betriebstemperatur	-20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F)	
Lagertemperatur	-20° bis 85 °C (-4° bis 185 °F)	
Relative Feuchtigkeit	5 % bis 90 % r.F., nicht kondensierend	

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Garantie

Wir garantieren, dass unsere Produkte für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) solcher defekten Produkte. Besuchen Sie Tripplite.Eaton.com/support/product-returns, bevor Sie ein Gerät zur Reparatur einschicken. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt oder in irgendeiner Weise verändert oder modifiziert worden sind.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN, ÜBERNEHMEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten lassen die Einschränkung oder den Ausschluss stillschweigender Garantien nicht zu; daher kann es sein, dass die vorgenannte(n) Einschränkung(en) oder Ausschlüsse für den Käufer nicht gelten.

MIT AUSNAHME DER OBIGEN BESTIMMUNGEN WIRD IN KEINEM FALL HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN ÜBERNOMMEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Garantie

Informationen zur WEEE-Konformität für Kunden und Recycler (Europäische Union)



Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen haben Kunden, die neue Elektro- und Elektronikgeräte von Eaton kaufen, ein Recht darauf:

- Altgeräte auf einer Eins-für-Eins, Gleiches-für-Gleiches-Basis zum Recycling zu schicken (dies variiert je nach Land)
- die neuen Geräte zum Recycling zurückzuschicken, wenn sie letztendlich zu Abfall werden

Verwendung dieses Geräts in lebenserhaltenden Anwendungen, bei denen davon auszugehen ist, dass ein Versagen dieses Geräts zu einem Ausfall des lebenserhaltenden Geräts führen oder dessen Sicherheit oder Wirksamkeit erheblich beeinträchtigen kann, wird nicht empfohlen.

Eaton verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Vereinigte Staaten
Eaton.com

© 2023 Eaton
Alle Rechte vorbehalten
Veröffentlichung Nr.
23-08-103 /
93-36D7_RevD
August 2023

Eaton ist eine
eingetragene Marke.

Alle Marken sind Eigentum
ihrer jeweiligen Inhaber.

Adattatori per display USB-C

Modelli:

U444-06N-HD4K6B

U444-06N-DP4K6B

U444-06N-DP4K6W



Il prodotto acquistato potrebbe differire dall'immagine.

English 1

Español 9

Français 16

Deutsch 23

EATON

Powering Business Worldwide

Caratteristiche del prodotto

- Permette di aggiungere un monitor 4K HDMI o DisplayPort™ aggiuntivo tramite la porta USB-C o Thunderbolt™ 3 su computer portatile, tablet o altro dispositivo
- Supporto alla modalità USB DisplayPort alternativa, che permette di trasmettere un segnale audio/video tramite la porta USB Type-C su smartphone, tablet, ultrabook o computer
- U444-06N-HD4K6B supporta risoluzioni video HDMI 2.0a fino a 4096 x 2160 (4K x 2K) @ 60 Hz, nonché compatibilità HDCPP 2.2
- U444-06N-DP4K6B e U444-06N-DP4K6W supportano risoluzioni video fino a 3840 x 2160, UHD 4K (4K x 2K) @ 60 Hz
- Supporta una profondità di colore massima di 24 bit (8 bit per canale)
- Supporta una velocità di trasferimento dati massima per corsia di 5,4 Gbps (HBR2), 2,7 Gbps (HBR) e 1,62 Gbps (RBR)
- Supporta l'audio surround 7.1

Caratteristiche del prodotto

- Compatibilità porta Thunderbolt 3
- Progettato specificamente per l'uso con MacBook®, Google Chromebook Pixel™ e computer con supporto a USB Type-C
- Design sottile che è perfetto per i viaggi e si ripone facilmente nella borsa per computer quando non viene utilizzato
- Plug and play: non sono necessari software o driver

Contenuto della confezione

- U444-06N-HD4K6B, U444-06N-DP4K6B o U444-06N-DP4K6W
- Manuale utente

Requisiti di sistema

- Dispositivo con USB Type-C o Thunderbolt 3 che supporti la modalità USB DisplayPort alternativa
- Monitor DisplayPort o HDMI

Accessori opzionali

- Cavi HDMI ad alta velocità serie P568
- Cavi premium ad alta velocità con connettori di facile presa P569-XXX-CERT
- Cavi DisplayPort serie P580

Installazione

- 1)** Collegare il connettore USB Type-C sull'adattatore alla porta USB Type-C dello smartphone, tablet, ultrabook o computer
- 2)** Collegare la porta DisplayPort o HDMI sull' adattatore a un monitor utilizzando un cavo DisplayPort o HDMI (come i cavi DisplayPort serie P580 o i cavi HDMI serie P568)
- 3)** L'immagine del video apparirà sul monitor aggiuntivo; personalizzare la visualizzazione del video sul monitor aggiuntivo utilizzando le relative impostazioni del dispositivo

Specifiche

	U444-06N-HD4K6B	U444-06N-DP4K6B / U444-06N-DP4K6W
Connettori, ingresso		
USB	USB-C (maschio)	
Connettori, uscita		
Ethernet	HDMI (femmina)	DisplayPort (femmina)
Video		
Risoluzioni massime	4096 x 2160, UHD 4K, @ 60 Hz	3840 x 2160, UHD 4K, @ 60 Hz
Profondità di colore	24 bit (8 bit per canale)	
Condizioni ambientali		
Temperatura di funzionamento	Da -4 °F a 158 °F (da -20 °C a 70 °C)	
Temperatura di conservazione	Da -4 °F a 185 °F (da -20 °C a 85 °C)	
Umidità relativa	Da 5% a 90% UR, senza condensazione	

Garanzia

Garanzia limitata di 3 anni

Garantiamo che i nostri prodotti siano privi di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di tre (3) anni dalla data di acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Visitare tripplite.eaton.com/support/product-returns prima di spedire qualsiasi apparecchiatura all'assistenza. La presente garanzia non si applica alle apparecchiature che siano state danneggiate da incidenti, negligenza o uso improprio, oppure che siano state alterate o modificate in qualsiasi modo.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. In alcuni stati non sono consentite la limitazione o l'esclusione di garanzie implicite; pertanto, in tali casi, le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi all'acquirente.

SALVO QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DOVUTI ALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA FOSSIMO AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. Nello specifico, non siamo responsabili di alcun costo, quali mancati guadagni o entrate, perdita di apparecchiature, perdita dell'uso di apparecchiature, perdita di software, perdita di dati, costi relativi a prodotti sostitutivi, reclami da parte di terzi, eccetera.

Garanzia

RAEE: informazioni sulla conformità per i clienti e i riciclatori (Unione Europea)



In base alla Direttiva europea sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici RAEE e in base ai regolamenti sulla relativa attuazione, i clienti che acquistano apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove da Eaton hanno il diritto di:

- inviare le vecchie apparecchiature per consentirne il riciclaggio su base individuale, a parità di condizioni (questo varia a seconda del paese);
- rimandare la nuova apparecchiatura per consentirne il riciclaggio, quando alla fine diventa un rifiuto.

Si sconsiglia l'uso di questa apparecchiatura nelle applicazioni di supporto vitale, ove si possa ragionevolmente prevedere che un guasto di questa apparecchiatura provochi il guasto di tale applicazione o ne comprometta in modo significativo la sicurezza o l'efficacia.

Eaton ha una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Stati Uniti
Eaton.com

© 2023 Eaton
Tutti i diritti riservati
Pubblicazione n°
23-08-103 /
93-36D7_RevD
Agosto 2023

Eaton è un marchio
commerciale
registrato.

Tutti i marchi sono di
proprietà dei rispettivi
titolari.