



"Universal"
Plug Adapter
UNIPLUG

IEC-320

NEMA 5-15

The Tripp Lite Universal plug adapter allows many different international electric plugs to be used with the equipment the adapter is connected to. The adapter can operate up to 240 volts and can carry a load of up to 15 amps from a NEMA 5-15 input (part # UNIPLUG, color: beige/putty) or 10 amps from an IEC-320 input (part # UNIPLUG int, color: black). Read warnings for German and French before using.

Der Tripp Lite universelle Steckeradapter erlaubt es viele verschiedene internationale elektrische Stecker mit den Geräten, die den Adapter angeschlossen haben, zu benutzen. Der Adapter kann mit bis zu 240 Volt betrieben werden und kann eine Ladung von bis zu 15 Amp mit einem NEMA 5-15 Stecker (Teile Nr. UNIPLUG, Farbe beige/grau) oder bis zu 10 Amp mit einem IEC-320 Stecker (Teile Nr. UNIPLUG INT, Farbe: schwarz) tragen. Bitte lesen Sie die Warnung bevor deutsche und französische Modelle angeschlossen werden.



WARNING!

Wenn der UNIPLUG mit einem deutschen CEE7/4 Schuko Stecker benutzt wird, wird keine Erdung erzielt.

L'adaptateur Universel de Tripp Lite facilite l'utilisation de presque toutes prises internationales avec les matériaux branchés. L'adaptateur peut faire marcher jusqu'à 240v et peut soutenir une charge jusqu'à 15 amps d'une prise NEMA 5-15 (modèle UNIPLUG de couleur beige ou mastic) ou 10 amps d'une prise IEC-320 (modèle UNIPLUG INT de couleur noir). Lisez les avertissements pour l'allemand et pour le français avant de l'utiliser.



ADVERTISSEMENT!

En utilisant l'UNIPLUG avec une prise française CEE7/4, la terre peut être accomplie en insérant l'épingle de terre fournie à l'adaptateur, comme dépeint ci-dessous.

El adaptador Universal de Tripp Lite permite el uso de varios diferentes receptáculos internacionales con el equipo al cual esté conectado el adaptador. Este adaptador puede operar hasta con 240 voltios y con una carga de hasta 15 amperes con entrada NEMA 5-15 (No. de parte: UNIPLUG, color: beige/crema) o hasta 10 amperes con entrada IEC-320 (No. de parte: UNIPLUG int, color: negro).

O adaptador de tomadas Tripp Lite Universal permite a utilização de muitas tomadas diferentes em diversos países pelo equipamento ligado ao adaptador. O adaptador pode operar com uma tensão de até 240 volts e pode suportar uma carga de até 15 ampères, a partir de uma fonte de entrada NEMA 5-15 (peça no. UNIPLUG, cor: bege/cinza-clara), ou de 10 ampères, a partir de uma fonte de entrada IEC-320 (peça no. UNIPLUG int, cor: preta).

L'adattatore di spina della Tripp Lite Universal consente a numerose diverse spine elettriche in uso in vari Paesi di essere impiegate con l'attrezzatura alla quale l'adattatore-collegato. Esso può reggere una tensione massima di 240 volt e un carico massimo di 15 ampere da un'entrata NEMA 5-15 (parte n. UNIPLUG, colore: beige/stucco) oppure di 10 ampere da un'entrata IEC-320 (parte n. UNIPLUG int., colore: nero).

Универсальная переходная розетка фирмы Tripp Lite позволяет подключать различные международные вилки к оборудованию, к которому эти переходники подсоединены. Переходник может работать под напряжением до 240В и под нагрузкой до 15А от входа типа NEMA5-15 (деталь # UNIPLUG, цвет беж /) или под нагрузкой 10А от входа типа IEC-320 (деталь # UNIPLUG int, цвет: черный).

Uniwersalna wtyczka redukcyjna firmy Tripp Lite pozwala na podłączenie wtyczek międzynarodowych różnego rodzaju znajdujących się przy sprzęcie elektrycznym. Wtyczka redukcyjna może działać do 240 woltów i wytrzymać obciążenie do 15 amperów z wejścia NEMA5-15 (numer części: UNIPLUG, kolor: beżowy) lub 10 amperów z wejścia IEC-320 (numer części: UNIPLUG int, kolor: czarny).



Printed on Recycled Paper


93-1130
6/95



AS 3112
Australian




BS 1363
British/
Irish




BS-546 Old British
Indian



Keine Grund
CEE7/4 "SCHUKO"
Deutsch/
Österreichisch/
Insvensk/Finsk/Norsk/
Nederlande
4.8 mm



CEE7/7 Français
Belgique/Belgie/
Belgien



CEI 23-16/VII
Italiano



SI 32 Israeli




SEV 1011
Schweizerisch




CEE 7/16
Europlug



Afsnit 107-2-D1
Dansk



CEE7/7
Continental European



CEE7/4 or CEE 7/7
Eastern European &
Soviet Republics
4 mm



NEMA 5-15P JIS 8303
North American & Japanese



500 N.Orleans
Chicago, IL 60610
Tel: (312) 755-5401
(312) 755-5402
Fax: (312) 644-6505
(312) 329-1363
FaxBack: (312) 755-5420
Internet: info%trippelite@mcimail.com
93-1130/0695