

WARRANTY REGISTRATION:
 register online today for a
 chance to win a FREE Tripp Lite
 product—www.tripplite.com/warranty

Owner's Manual

USB 2.0 3-Port Hub with File Transfer

Model: U227-FT3-R



SAFETY INSTRUCTIONS Keep this User's Manual for future reference.

- Keep this equipment away from humidity
- Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended. Do not use this equipment in the presence of a flammable anesthetic mixture with air, oxygen or nitrous oxide

Package Contents

- U227-FT3-R USB 2.0 Hub with File Transfer
- USB 5-Pin Mini-B to USB-A, Male to Male Cable
- Owner's Manual

System Requirements

USB Hub – Windows 2000 / XP / Vista, Mac OS X v10.4 / v10.5 or higher
 File Transfer – Windows 2000 / XP / Vista

Features

- 3-Port Hub for added USB 2.0 connectivity
- USB-to-USB File Transfer between PCs
- Plug and Play capability
- Over-current detection and protection
- Quickly and easily exchange photos, music, movies, applications and other files between PCs

LED Status

- The LED illuminates when the file transfer cable is connected between computers
- The LED flashes when the file transfer function is in use

Warranty and Warranty Registration

1-YEAR LIMITED WARRANTY

Seller warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and workmanship for a period of 1 year from the date of initial purchase. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, Seller will repair or replace the product, in its sole discretion. Service under this Warranty can only be obtained by your delivering or shipping the product (with all shipping or delivery charges prepaid) to: Tripp Lite; 1111 W. 35th Street; Chicago IL 60609; USA. Seller will pay return shipping charges. Call Tripp Lite Customer Service at (773) 869-1234 before sending any equipment back for repair.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLIGENCE. SELLER MAKES NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction).

Tripp Lite; 1111 W. 35th Street; Chicago IL 60609; USA

WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application.

WARRANTY REGISTRATION

Visit www.tripplite.com/warranty today to register the warranty for your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Conditions

This equipment has been tested and found to comply with Part 15 Class B of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received and include interference that may cause undesired operation.

CE Compliance

This equipment is in compliance with the requirements of the following regulations: EN 55 022; EMC Directive 2004/08/EC (EN55022/EN55024)

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)

Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Tripp Lite follows a policy of continuous improvement. Product specifications are subject to change without notice.


Made in China.

In the event of the following, have your equipment checked by a service technician:

- The equipment has been exposed to moisture
- The equipment has been dropped and damaged
- The equipment has obvious signs of damage
- The equipment has not been working well or you cannot get it to work according to the Owner's Manual

Installation and Operation

The U227-FT3-R is a plug and play device. Simply connect the unit's USB dongle to the USB port on your PC or laptop and the USB 2.0 Hub is ready to use.




After connecting the U227-FT3-R, a pop-up message will appear indicating the USB Hub has been connected. Connect up to 3 USB2.0 peripherals to use on your computer.

Note: The U227-FT3-R can only be used to transfer files between Windows 2000 / XP / Vista computers.

To use the file transfer function, connect the U227-FT3-R to the PC or laptop you wish to share files between using the included Mini-USB cable. A screen should pop up asking you what action you wish to perform. Click on *Run EasySuite.exe* to execute the installer program. *Note: Windows Vista users will encounter a User Account Control dialog box. Enter the Administrator password and click allow to start the installation.*

The workstation will appear and separate into two parts, *Remote Host* and *Local Host* (see below). If the workstation does not automatically appear, go into the *My Computer* screen of both PCs and double-click the *EasySuite* icon.

Simply drag-and-drop the desired file from the *Local Host* to the *Remote Host* (or vice versa) to transfer files between the two PCs (see below).



Note: This screen shot is from Windows Vista 32-bit and may vary between operating systems.

In the event your USB device does not receive enough power, and optional external power jack is provided for a user-supplied power cord. Specifications for the power jack are 5V, 1A.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
 773.869.1234 (USA) • 773.869.1212 (International)
www.tripplite.com

Manual del propietario

Hub USB 2.0 de 3 puertos con transferencia de archivos

Modelo: U227-FT3-R



⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Conserve este Manual del Usuario para referencia futura.

- Conserve este equipo alejado de la humedad
- No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte vital donde pueda esperarse razonablemente que la falla de este equipo puede causar la falla de los equipos de soporte vital o afectar significativamente su seguridad o su eficacia. No use este equipo en presencia de una mezcla de un anestésico inflamable con aire, oxígeno u óxido nítrico

Contenido del paquete

- Hub USB 2.0 U227-FT3-R con transferencia de archivos
- Cable USB Mini-B 5 pines a USB-A, Macho a Macho
- Manual del propietario

Requisitos del sistema:

Hub USB – Windows 2000 / XP / Vista, Mac OS X v10.4 / v10.5 o superior
Transferencia de archivos – Windows 2000 / XP / Vista

Funciones

- Hub de 3 puertos para aumentar la conectividad USB 2.0
- Transferencia de archivos USB a USB entre computadores PC
- Capacidad Conectar y Usar (Plug-and-play)
- Detección y protección de sobre-corrientes
- Intercambio fácil y rápidamente fotografías, música, películas, aplicaciones y otros archivos entre computadores PC

LED de estado

- El LED se ilumina cuando el cable de transferencia de archivos está conectado entre los computadores
- El LED parpadea cuando la función de transferencia de archivos está en uso

Garantía

GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO

El Vendedor garantiza que este producto, usado de acuerdo con todas las instrucciones aplicables, está libre de defectos originales en materiales y mano de obra por un período de 1 año desde la fecha de la compra inicial. Si el producto presenta defectos de materiales o de mano de obra durante este período, el Vendedor reparará o reemplazará este producto, a su única discreción. El servicio dentro de esta Garantía puede obtenerse solamente enviando el producto (con todos los gastos de envío prepagados) a: Tripp Lite;

1111 W. 35th Street; Chicago IL 60609; USA. El vendedor pagará los gastos de envío de regreso. Llame al Servicio al Cliente de Tripp Lite al (773) 869-1234 antes de enviar cualquier equipo para reparación.

ESTA GARANTÍA NO APLICA AL DESGASTE NORMAL O A DAÑOS QUE RESULTEN DE ACCIDENTE, MAL USO, ABUSO O NEGLIGENCIA. EL VENDEDOR NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA DIFERENTE A LA EXPRESAMENTE ENUNCIADA AQUÍ. EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LO PROHIBAN LAS LEYES APPLICABLES, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA ARRIBA FIJADO; Y ESTA GARANTÍA EXCLUYE EXPRESAMENTE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES Y CONSECUENCIALES. (Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, así que las anteriores limitaciones o exclusiones pueden no aplicar a usted. Esta Garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de jurisdicción en jurisdicción).

Tripp Lite; 1111 W. 35th Street; Chicago IL 60609; USA.

ADVERTENCIA: El usuario individual debe tener la precaución de determinar antes del uso si este dispositivo es apropiado, adecuado o seguro para el uso esperado. Dado que las solicitudes individuales están sujetas a grandes variaciones, el fabricante no hace ninguna representación o garantía en cuanto a la idoneidad o aptitud de estos dispositivos para cualquier aplicación específica.

Condiciones de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con la Parte 15 Clase B de las Reglas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida e incluir las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Conformidad CE

Este equipo se conforma a los requisitos de las siguientes reglamentaciones: EN 55 022: Directiva EMC 2004/08/EC (EN55022/EN55024)

Información de conformidad WEEE para clientes Tripp Lite y recicladores (Unión Europea)

En virtud de la Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) y los reglamentos de aplicación, cuando los clientes compran aparatos eléctricos y electrónicos nuevos de Tripp Lite tienen derecho a:

- Enviar los equipos viejos para su reciclaje en una base de uno por uno, igual por igual (esto varía dependiendo del país)
- Enviar de regreso el equipo nuevo para su reciclado, cuando este se convierte en basura


Tripp Lite tiene una política de mejoramiento continuo. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso. Fabricado en China.

Haga que un técnico de servicio revise su equipo si ocurren los siguientes casos:

- Que el equipo haya sido expuesto a la humedad
- Que el equipo se haya caído y sufrido daños
- Que el equipo tenga obvias señales de daño
- Que el equipo no haya estado trabajando bien o que no pueda hacerlo funcionar de acuerdo con el Manual del Propietario

Instalación y operación


El U227-FT3-R es un dispositivo de conectar y usar (plug and play). Sencillamente conecte el dongle USB de la unidad al puerto USB de su computador portátil o de escritorio y el Hub USB 2.0 está listo para usar. Después de conectar el U227-FT3-R, aparecerá una ventana de mensaje indicando que el Hub USB está conectado. Conecte hasta 3 periféricos USB 2.0 para usarlos en su computador.



Nota: el U227-FT3-R puede ser usado solamente para transferir archivos entre computadores con Windows 2000 / XP / Vista.

Para usar la función de transferencia de archivos, conecte el U227-FT3-R a los computadores portátiles o de escritorio para transferir los archivos usando el cable Mini-USB incluido. Una ventana emergente le pregunta cuál acción desea ejecutar. Haga clic en Ejecutar EasySuite.exe para ejecutar el programa de instalación. *Nota: los usuarios de Windows Vista verán una caja de diálogo del Control de Cuentas de Usuario. Ingrese la contraseña de Administrador y haga clic en Permitir para comenzar la instalación.*

Aparece la estación de trabajo y se separa en dos partes, el Host Remoto y el Host Local (ver abajo). Si la estación de trabajo no aparece en forma automática, vaya a la pantalla Mi PC de ambos computadores y haga doble clic en el icono de EasySuite. Sencillamente arrastre el archivo deseado desde el Host Local y suéltelo en el Host Remoto (o viceversa) para transferir archivos entre los dos computadores (ver abajo).



Nota: Esta captura de pantalla es de Windows Vista 32 bits y puede variar en los diferentes sistemas operativos.

Si sucede que su dispositivo USB no recibe suficiente energía, se provee un enchufe externo opcional para un cable de alimentación proporcionado por el usuario. Las especificaciones para el enchufe son: 5V, 1A



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
773.869.1234 (USA) • 773.869.1212 (International)
www.triplite.com

Manuel d'utilisation

Commutateur à 3 ports USB 2.0 avec transfert de fichiers

Modèle : U227-FT3-R



⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ Conservez ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure.

- Évitez tout contact de l'équipement avec l'humidité
- Il est déconseillé d'utiliser cet appareil avec des équipements de maintien de la vie, lorsque sa défaillance peut raisonnablement causer celle de l'équipement de maintien de la vie ou affecter la sécurité ou l'efficacité de ce dernier de façon considérable. N'utilisez pas cet appareil en présence de mélange anesthésique inflammable avec l'air, l'oxygène ou l'oxyde nitreux

Contenu du paquet

- Commutateur USB 2.0 U227-FT3-R avec transfert de fichiers
- Câble mâle à mâle USB Mini-B à USB-A, à cinq broches
- Manuel d'utilisation

Spécifications système

Commutateur USB – Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X v 10,4/v 10.5 ou supérieure
Transfert de fichiers – Windows 2000/XP/Vista

Caractéristiques

- Commutateur à trois ports pour la connectivité USB 2.0 ajoutée
- Transfert de fichiers USB vers USB entre ordinateurs
- Prêt à l'emploi
- Détection et protection contre la surtension
- Échange rapide et facile de photos, musique, films, applications et autres fichiers, entre ordinateurs

Indicateur d'état DEL

- Le DEL s'éclaire lorsque le câble de transfert de fichiers est connecté aux ordinateurs
- Le DEL clignote lorsqu'un transfert de fichiers est en cours

Garantie

garantie : 1 an

Le vendeur garantit que ce produit, s'il est utilisé conformément à toutes les instructions en vigueur, ne présentera aucun défaut de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat. Si le produit présente une défaillance ou un défaut de fabrication pendant cette période, le vendeur répare ou remplace le produit, à sa discrétion. Vous ne pouvez bénéficier des services liés à cette garantie que si vous faites livrer le produit ou l'acheminez par bateau (tous les frais de transport sont payés d'avance) à l'adresse suivante : Tripp Lite;

1111 W. 35th Street; Chicago IL 60609; États-Unis. Le vendeur paie les frais de transport pour l'expédition de retour. Avant de renvoyer tout matériel pour réparation, appelez le service après-vente de Tripp Lite au (773) 869-1234

CETTE GARANTIE N'EST PAS VALABLE EN CAS D'USURE NORMALE OU DE DÉGÂTS CAUSÉS PAR UN ACCIDENT, UNE MAUVAISE UTILISATION, UNE UTILISATION EXCESSIVE OU LA NÉGLIGENCE. LE VENDEUR NE DONNE PAS DE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE CELLE CONTENUE DANS LE PRÉSENT MANUEL SAUF POUR LES CAS OÙ LA LOI EN VIGUEUR DU PAYS L'INTERDIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES LIÉES À LA QUALITÉ MARCHANDE, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE MENTIONNÉE CI-DESSUS. CETTE GARANTIE EXCLUT FORMELLEMENT TOUTS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS ET INDIRECTS. (Dans certains pays, les limitations sur la durée de la garantie implicite sont interdites. Dans d'autres, l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs et indirects est interdite. Par conséquent, les limitations et exclusions ci-dessus ne vous concernent peut-être pas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques reconnus par la loi, et vous disposez peut-être d'autres droits qui varient d'un pays à un autre).

Tripp Lite; 1111 W. 35th Street; Chicago IL 60609; États-Unis

AVERTISSEMENT : Avant toute utilisation, l'utilisateur doit s'assurer que cet appareil est convenable, adéquat et sans danger pour l'utilisation envisagée. Du fait que l'utilisation peut varier énormément, le fabricant n'a prévu aucune représentation ou garantie liée à la fiabilité et la tenue de ces dispositifs pour toute utilisation spécifique.

Spécifications FCC

Cet appareil a été testé conforme à la partie 15 Classe B du règlement FCC. L'utilisation dépend des deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil n'est pas susceptible de causer des interférences préjudiciables
- (2) Cet appareil doit réagir à toute interférence reçue et présente une interférence susceptible de causer une utilisation inattendue.

Conformité CE

Ce matériel est conforme aux prescriptions des normes suivantes : EN 55 022 : Directives EMC 2004/08/EC (EN 55 022/EN 55 024)

Conformité WEEE pour les clients et recycleurs Tripp Lite (Union européenne)

Selon les prescriptions et directives WEEE (Electrical and Electronic Equipment), lorsque les clients achètent de nouveaux appareils électriques et électroniques Tripp Lite, ils doivent :

- Envoyer l'ancien matériel pour recyclage sur une base d'échange mutuelle (cette base dépend du pays).
- Renvoyer le nouveau matériel pour recyclage lorsque ce dernier devient finalement un déchet.

Tripp Lite applique une politique d'amélioration permanente. Les spécifications du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Fabriqués en Chine.

Dans les cas suivants, faites contrôler votre appareil par un technicien de maintenance :

- L'appareil a été exposé à l'humidité
- L'appareil a subi une chute et s'est endommagé
- L'appareil présente des signes visibles d'endommagement
- L'appareil ne fonctionne pas normalement depuis le début ou vous ne parvenez pas à l'utiliser selon le Manuel d'utilisation

Installation et utilisation

Le périphérique U227-FT3-R est un dispositif prêt à l'emploi. Connectez simplement la clé électronique de l'appareil au port USB de l'ordinateur portable ou de bureau : le commutateur USB 2.0 est


prêt à l'emploi. Lorsque vous connectez le périphérique U227-FT3-R, un message contextuel s'affiche, vous indiquant que le commutateur USB est connecté. Vous pouvez connecter et utiliser jusqu'à trois périphériques USB 2.0 à l'ordinateur.

Remarque : Vous ne pouvez utiliser le commutateur U227-FT3-R que pour un transfert de fichiers entre les ordinateurs dotés de Windows 2000/XP/Vista.

Pour utiliser la fonction de transfert de fichiers, connectez le périphérique U227-FT3-R à l'ordinateur portable ou de bureau avec lequel vous voulez échanger des fichiers, à l'aide du mini-câble USB. À ce moment, une question contextuelle, qui porte sur l'action que vous souhaitez effectuer s'affiche à l'écran. Pour exécuter le programme d'installation, cliquez sur Run Easysuite.exe. *Remarque : Pour les utilisateurs de Windows Vista, une boîte de dialogue pour le contrôle du compte d'utilisateur s'affiche. Entrez le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur « Autoriser » pour lancer l'installation.*

Le poste de travail s'affiche avec deux parties, hôte distant et hôte local (voir ci-dessous). Si le poste de travail ne s'affiche pas automatiquement, allez sur l'écran du poste de travail des deux ordinateurs et double-cliquez sur l'icône de EasySuite.

Pour effectuer le transfert de fichiers entre les deux ordinateurs (voir ci-dessous), il suffit de glisser-déplacer le fichier concerné de l'hôte local à l'hôte distant (ou vice versa).



Remarque : Cette capture d'écran est celle de Windows Vista 32 bit et peut varier selon les systèmes d'exploitation.

Si le dispositif USB ne reçoit pas assez de courant, un jack d'alimentation externe facultatif est fourni pour un cordon d'alimentation fourni par l'utilisateur. Les spécifications pour le jack d'alimentation sont : 5V, 1A.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
773.869.1234 (USA) • 773.869.1212 (International)
www.tripp-lite.com



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
773.869.1234 (USA) • 773.869.1212 (International)
www.tripplite.com