

Quick Start Guide

Guía de Inicio Rápido / Guide de démarrage rapide /
Schnellstartanleitung / Guida d'avvio rapido

TRIPP LITE
SERIES

USB 3.2 Gen 1 USB-C Docking Station

Estación de Conexión USB 3.2 Gen 1 USB C

Station d'accueil USB 3.2 Gen 1 USB-C

USB 3.2 Gen 1 USB-C Dockingstation

Docking Station USB 3.2 Gen 1 USB-C

U442-DOCK4-S

U442-DOCK4-INT



Purchased product may differ from image.

El producto comprado puede diferir de la imagen.

Le produit acheté peut différer de l'image.

Das gekaufte Produkt kann vom Bild abweichen.


Il prodotto acquistato potrebbe differire dall'immagine.

EATON

Powering Business Worldwide

Installation

Instalación / Installation /
Installation / Installazione



- 1 USB-A 3.2 Ports (Female)** – Connect up to four USB peripherals.
- 2 3.5 mm Mini Stereo Audio Input (Female)** – Connect headphones or a microphone.
- 3 USB-C Host Port (Female)** – Connect your USB Type-C enabled laptop or computer.
- 4 DC Power Input (Female)** – Connect included power supply for external power.
- 5 USB-C Charging and Data Port (Female)** – Connect your device to its USB-C PD charger for charging, or connect a USB-C device.
- 6 3.5 mm Mini Stereo Audio Output (Female)** – Connect speakers or headphones.
- 7 RJ45 Port (Female)** – Connect to a 10/100/1000 Mbps network.
- 8 VGA Port (Female)** – Connect a VGA monitor.
- 9 HDMI Port (Female)** – Connect a HDMI monitor.
- 10 DisplayPort Port (Female)** – Connect a DisplayPort monitor.

Español

- 1 Puertos USB A 3.2 (Hembra)** – Conecte hasta cuatro periféricos USB.
- 2 Puerto de Entrada para Audio Mini Estéreo de 3.5 mm (Hembra)** – Conecte audífonos o un micrófono.
- 3 Puerto de Servidor USB C (Hembra)** – Conecte su laptop o computadora equipada con USB Type C.
- 4 Entrada de Alimentación CD (Hembra)** – Conecte la fuente de alimentación externa incluida.
- 5 Puerto USB C para Carga y Datos (Hembra)** – Conecte su dispositivo a su cargador USB C PD para cargar o conecte un dispositivo USB C.
- 6 Puerto de Salida para Audio Mini Estéreo de 3.5 mm (Hembra)** – Conecte bocinas o audífonos.
- 7 Puerto RJ45 (Hembra)** – Conecte a una red 10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps.
- 8 Puerto VGA (Hembra)** – Conecte un monitor VGA.
- 9 Puerto HDMI (Hembra)** – Conecte un monitor HDMI.
- 10 Puerto DisplayPort (Hembra)** – Conecte un monitor DisplayPort.

Installation

Instalación / Installation /
Installation / Installazione

Français

- ➊ **Ports USB-A 3.2 (femelle)** - Connectez jusqu'à quatre périphériques USB.
- ➋ **3,5 mm Entrée audio mini stéréo (femelle)** - Connectez un casque ou un microphone.
- ➌ **Port hôte USB-C (femelle)** - Connectez votre ordinateur Portable ou ordinateur compatible USB Type-C.
- ➍ **Entrée d'alimentation CC (femelle)** - Connectez le bloc d'alimentation fourni pour l'alimentation externe.
- ➎ **Port de charge et de données USB-C (femelle)** - connectez votre appareil à son chargeur PD USB-C pour le charger, ou connectez un appareil USB-C.
- ➏ **Sortie audio mini stéréo 3,5 mm (femelle)** - Connectez des haut-parleurs ou un casque.
- ➐ **Port RJ45 (femelle)** - Connectez un eéseau 10/100/1000 Mbps.
- ➑ **Port VGA (femelle)** - Connectez un moniteur VGA.
- ➒ **Port HDMI (femelle)** - Connectez un moniteur HDMI.
- ➓ **Port DisplayPort (femelle)** - Connectez un moniteur DisplayPort.

Deutsch

- ➊ **USB-A 3.2-Anschlüsse (Buchse)** – Schließen Sie bis zu vier USB-Peripheriegeräte an.
- ➋ **3,5-mm-Mini-Stereo-Audioeingang (Buchse)** – Schließen Sie einen Kopfhörer oder ein Mikrofon an.
- ➌ **USB-C-Hostanschluss (Buchse)** – Schließen Sie Ihren USB Type-C-fähigen Laptop oder Computer an.
- ➍ **DC-Leistungseingang (Buchse)** – Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil für die externe Stromversorgung an.
- ➎ **USB-C-Lade- und Datenanschluss (Buchse)** – Schließen Sie Ihr Gerät zum Aufladen an das USB-C PD-Ladegerät an oder schließen Sie ein USB-C-Gerät an.
- ➏ **3,5-mm-Mini-Stereo-Audioausgang (Buchse)** – Schließen Sie Lautsprecher oder Kopfhörer an.
- ➐ **RJ45-Anschluss (Buchse)** – Anschluss an ein 10/100/1000 Mbit/s Netzwerk.
- ➑ **VGA-Anschluss (Buchse)** – Schließen Sie einen VGA-Monitor an.
- ➒ **HDMI-Anschluss (Buchse)** – Schließen Sie einen HDMI-Monitor an.
- ➓ **DisplayPort-Anschluss (Buchse)** – Schließen Sie einen DisplayPort-Monitor an.

Installation

Instalación / Installation /
Installation / Installazione

Italiano

- 1 **Porte USB-A 3.2 (femmina)** - Collegano fino a quattro periferiche USB.
- 2 **Ingresso audio stereo mini 3,5 mm (femmina)** - Collega le cuffie o un microfono.
- 3 **Porta host USB-C (femmina)** - Collega computer fissi o portatili compatibili con USB Type-C.
- 4 **Ingresso alimentazione CC (femmina)** - Collega l'alimentatore in dotazione per l'alimentazione esterna.
- 5 **Porta dati e ricarica USB-C (femmina)** - Collega il suo dispositivo al caricabatterie USB-C PD per la ricarica, o collega un dispositivo USB-C.
- 6 **Uscita audio stereo mini 3,5 mm (femmina)** - Collega gli altoparlanti o le cuffie.
- 7 **Porta RJ45 (femmina)** - Collega a una rete 10/100/1000 Mbps.
- 8 **Porta VGA (femmina)** - Collega un monitor VGA.
- 9 **Porta HDMI (femmina)** - Collega un monitor HDMI.
- 10 **Porta DisplayPort (femmina)** - Collega un monitor DisplayPort.

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2023 Eaton
All Rights Reserved
Publication No. 23-07-753 / 93-4865_RevA
August 2023

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property
of their respective owners.