

Quick Start Guide

TRIPP LITE
SERIES

Portable Wireless Magnetic Charging Power Bank - 4,000 mAh

Model:
UPB-04K0-1CM



Purchased product
may differ from image.

Español 7

Français 13



Powering Business Worldwide

Important Safety Instructions

- Do not connect the power bank to power adapters that exceed 9V/2A
- Do not place the power bank near heat sources or open flames
- Do not place metal objects on top of a phone that is currently charging on the magnetic charging pad
- Avoid using the power bank in temperatures which exceed the maximum recommended operating temperature of 104°F (40°C)
- Do not place the power bank near water sources or attempt to operate it after being exposed to water
- Do not expose the power bank to corrosive cleaning substances
- Do not attempt to use the power bank if the charging cable is damaged or with a damaged power adapter

Power Bank Charging

Notes:

- Before charging any devices, first charge the wireless power bank to 100% capacity
- When charging the power bank, the LEDs will illuminate to indicate the following battery capacity levels:

LED Status	Power Bank Battery Capacity
●●●●	75% to 100%
●●●○	50% to 75%
●●○○	25% to 50%
●○○○	5% to 25%
⦿○○○	1% to 5%
○○○○	0%

● = LED Illuminated

○ = LED Off


⦿ = LED Flashing

1. Using the included USB 2.0 Type-C to Type-A cable, connect the USB-C port on the power bank to an appropriate USB-A port on your computer or USB wall charger.
2. The power bank will begin charging with the LEDs operating per the above notes and table.

USB Device Charging


Notes:

- *The Smart LED (the first LED on the power bank) will change from blue to green and blink repeatedly to indicate a device placed on the charging pad is actively being charged.*
 - *Only one charging output may be used at once. If you are using one charging output and wish to switch to the other, you must disconnect your device and wait 60 seconds before attempting to use the other output.*
1. Using the included USB Type-C to Type-A cable, connect the USB-C connector to the USB-C port of the power bank and the USB-A connector to the USB-A port of a compatible power adapter (sold separately).




USB Device Charging

2. Place a wireless charging-compatible device on the wireless magnetic charging pad.



Optional: Remove the device from the charging pad, wait 60 seconds, then connect a charging cable compatible with the power bank and your device to the power bank's USB-C port.



Warranty

1-YEAR LIMITED WARRANTY

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit TrippLite.Eaton.com/support/product-returns before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2023 Eaton
All Rights Reserved
Publication No. 23-09-132 /
93496C_RevA
September 2023

Eaton is a registered
trademark.

All trademarks are property
of their respective owners.

Guía de Inicio Rápido

TRIPP LITE
SERIES

Banco de Potencia de Carga Magnética Inalámbrica Portátil - 4,000 mAh

Modelo:
UPB-04K0-1CM



El producto comprado
puede diferir de la imagen.

English 1
Français 13

EAT•N

Powering Business Worldwide

Instrucciones de Seguridad Importantes

- No conecte el banco de potencia a adaptadores de corriente que excedan 9V/2A
- No coloque el banco de potencia cerca de fuentes de calor o llamas abiertas
- No coloque objetos metálicos sobre un teléfono que se esté cargando actualmente en la base de carga magnética
- Evite usar el banco de potencia en temperaturas que excedan la temperatura máxima de operación recomendada de 40 °C [104 °F]
- No coloque el banco de potencia cerca de las fuentes de agua ni intente operarlo después de estar expuesto al agua
- No exponga el banco de potencia a sustancias corrosivas de limpieza
- No intente usar el banco de potencia si el cable de carga está dañado o con un adaptador de corriente dañado

Carga del Banco de Potencia

Notas:

- Antes de cargar cualquier dispositivo, primero cargue el banco de potencia al 100% de su capacidad.
- Al cargar el banco de potencia, los LEDs se encenderán para indicar los siguientes niveles de capacidad de la batería:

Estado del LED	Capacidad de la Batería del Banco de Potencia
●●●●	75% al 100%
●●●○	50% al 75%
●●○○	25% al 50%
●○○○	5% al 25%
⦿○○○	1% al 5%
○○○○	0 %

● = LED Iluminado

○ = LED Apagado


⦿ = LED Destellando

1. Con el cable USB 2.0 Type-C a Type-A incluido, conecte el puerto USB-C en el banco de potencia a un puerto USB-A apropiado de su computadora o cargador de pared USB.
2. El banco de potencia empezará a cargar con los LEDs operando según las notas y la tabla anteriores.

Carga de Dispositivo por USB


Notas:

- El LED Inteligente (el primer LED en el banco de potencia) cambiará de azul a verde y destellará repetidamente para indicar que se está cargando activamente un dispositivo colocado en la base de carga.
 - Solo puede usarse una salida de carga a la vez. Si está usando una salida de carga y desea cambiar a la otra, debe desconectar su dispositivo y esperar 60 segundos antes de intentar usar la otra salida.
1. Con el cable USB Type-C a Type-A incluido, conecte el conector USB-C al puerto USB-C del banco de potencia y el conector USB-A al puerto USB-A de un adaptador de alimentación compatible (vendido por separado).




Carga de Dispositivo por USB

2. Coloca un dispositivo compatible con carga inalámbrica sobre la base de carga magnética inalámbrica.



Opcional: Retire el dispositivo de la base de carga, espere 60 segundos, entonces conecte un cable de carga compatible con el banco de potencia y su dispositivo al puerto USB-C del banco de potencia.



Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Garantizamos por un (1) año a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns). Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afectar significativamente su seguridad o efectividad.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden diferir ligeramente de los productos reales.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
[Eaton.com](https://www.eaton.com)

© 2023 Eaton
Todos los derechos reservados
Publicación No. 23-09-132 /
93496C_RevA
Septiembre de 2023

Eaton es una marca registrada.

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Guide de démarrage rapide

TRIPP LITE
SERIES

Chargeur magnétique sans fil portable - 4 000 mAh

Modèle :
UPB-04K0-1CM



Le produit acheté peut
différer de l'image.

English 1

Español 7

EAT•N

Powering Business Worldwide

Consignes de sécurité importantes

- Ne pas brancher le chargeur aux adaptateurs d'alimentation qui dépassent 9 V/2 A.
- Ne pas placer le chargeur à proximité de sources de chaleur ou de flammes ouvertes.
- Ne pas placer d'objets métalliques sur un téléphone en cours de chargement sur le support de chargement magnétique.
- Éviter d'utiliser le chargeur à des températures qui dépassent la température de fonctionnement maximale recommandée de 40 °C (104 °F).
- Ne pas placer le chargeur à proximité des sources d'eau et ne pas tenter de le faire fonctionner après qu'il ait été exposé à l'eau.
- Ne pas exposer le chargeur à des substances de nettoyage corrosives.
- Ne pas tenter d'utiliser le chargeur si le câble de chargement est endommagé ou avec un adaptateur d'alimentation endommagé.

Chargement du chargeur

Remarques :

- Avant de charger des appareils, le chargeur sans fil doit d'abord être chargé au maximum de sa capacité.
- Lors du chargement du chargeur, les voyants à DEL s'allumeront pour indiquer les niveaux de capacité de la batterie suivants :

État des voyants à DEL	Capacité de la batterie du chargeur
●●●●	75 à 100 %
●●●○	50 à 75 %
●●○○	25 à 50 %
●○○○	5 à 25 %
⦿○○○	1 à 5 %
○○○○	0 %

● = voyant à DEL allumé

○ = voyant à DEL éteint


⦿ = voyant à DEL clignotant

1. En utilisant le câble de USB 2.0 Type-C à Type A inclus, brancher le port USB-C sur le chargeur à un port USB-A approprié sur l'ordinateur ou le chargeur mural USB.
2. Le chargeur commencera à se charger et les voyants à DEL fonctionneront comme mentionné dans les remarques et le tableau ci-dessus.

Chargement pour les appareils USB


Remarques :

- Le voyant à DEL intelligent (le premier voyant à DEL sur le chargeur) passera du bleu au vert et clignotera à plusieurs reprises pour indiquer qu'un appareil placé sur le support de chargement est en cours de chargement actif.
 - Une seule sortie de chargement peut être utilisée à la fois. Si l'utilisateur utilise une sortie de chargement et souhaite passer à l'autre, il doit débrancher l'appareil et attendre 60 secondes avant de tenter d'utiliser l'autre sortie.
1. En utilisant le câble de USB Type-C à Type-A inclus, raccorder le connecteur USB-C au port USB-C du chargeur et le connecteur USB-A au port USB-A d'un adaptateur d'alimentation compatible (vendu séparément).




Chargement pour les appareils USB

2. Placer un dispositif sans fil à chargement compatible sur le support de chargement magnétique sans fil.



Facultatif : Retirer l'appareil du support de chargement, attendre 60 secondes, puis raccorder un câble de chargement compatible avec le chargeur et l'appareil au port USB-C du chargeur.



Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Nous garantissons que nos produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat initiale. Notre responsabilité, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Visiter [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.eaton.com/support/product-returns) avant d'envoyer de l'équipement pour réparation. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF AUX TERMES DES PRÉSENTES, NOUS N'ÉMETTONS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, NOUS NE POURRONS EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, nous ne pourrons être tenus responsables de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet équipement pour des appareils de survie où une défaillance de cet équipement peut, selon toute vraisemblance, entraîner la défaillance de l'appareil de maintien de la vie ou nuire de façon majeure à sa sécurité ou à son efficacité.

Eaton mène une politique d'amélioration continue. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les produits réels peuvent différer légèrement des photos et des illustrations.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2023 Eaton
Tous droits réservés.
Publication n° 23-09-132 /
93496C_RevA
Septembre 2023

Eaton est une marque
déposée.

Toutes les marques de
commerce sont la propriété
de leurs propriétaires
respectifs.