

Quick Start Guide

TRIPP LITE
SERIES

USB Type-C™ to HDMI/DVI/ VGA All-in-One Converter

U444-06N-HDV4K6,
U444-06NHDV4K6B



Purchased product
may differ from image.

Español 9
Français 16
Deutsch 23
Italiano 30



Powering Business Worldwide

Product Features

- Connect a VGA, DVI or HDMI monitor to the USB Type-C or Thunderbolt™ 3 port on your laptop or computer
- Supports USB DisplayPort Alternate Mode, allowing you to transmit an audio/video signal via the USB Type-C port on your smartphone, tablet, Ultrabook or computer
- HDMI port supports 4K x 2K Ultra High Definition (UHD) video resolutions up to 3840 x 2160 @ 60 Hz
- DVI port supports single-link video resolutions up to 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
- VGA port supports video resolutions up to 1920 x 1200, including 1080p, @ 60 Hz
- HDCP 2.2 compatible and backwards compatible with HDCP 1.4
- Supports 36-bit Deep Color (12 bits per channel) max
- Specifically designed for use with MacBook®, Google Chromebook Pixel™ and all USB Type-C supported computers
- Low-profile design perfect for travel, tucking into your laptop bag when not in use
- Plug-and-Play; no software or drivers required

Package Contents

- U444-06N-HDV4K6 (White) or U444-06NHDV4K6B (Black)
- User Documentation

System Requirements

- USB Type-C device that supports USB Displayport Alternate Mode
- Monitor with a VGA, DVI or HDMI port

Optional Accessories

- P502-Series High-Resolution VGA Cable with RGB Coax
- P561-Series DVI-D Single-Link Cables
- P569-XXX-CERT Premium High-Speed HDMI Cables

Installation

Notes:

- *To connect a Mac to an HDMI monitor with audio, go to "System Preferences" and select "Sound." Click the "Output" tab and select your HDMI device from the list.*
 - *The U444-06N-HDV4K6 / U444-06NHDV4K6B allows for multiple screens to be connected with mirrored video content via SST Mode. The HDMI and VGA ports can transmit 1080p/60 Hz video simultaneously, and DVI and VGA outputs can transmit 1080p/60 Hz video simultaneously. The HDMI and DVI ports cannot be used simultaneously.*
 - *If attempting to use all three ports simultaneously, the adapter will automatically prioritize video output as follows: VGA, DVI, HDMI.*
1. Connect the USB Type-C connector on the adapter to the USB Type-C port on your smartphone, tablet, Ultrabook or computer.
 2. Connect a monitor to the VGA, DVI or HDMI port on the converter.
 3. (Optional) Connect a second or third monitor to the converter's unused VGA, DVI or HDMI ports.

Specifications

Input Signal	USB Type-C
Output Signal	VGA, DVI and HDMI
Maximum HDMI Resolution	3840 x 2160, UHD 4K, @ 60 Hz
Maximum DVI Resolution	1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
Maximum VGA Resolution	1920 x 1200, including 1080p @ 60 Hz
Color Depth	36-bit Deep Color (12 bits per channel)
Environmental	
Operating Temperature	32° to 113°F (0° to 45°C)
Storage Temperature	14° to 158°F (-10° to 70°C)
Operating Humidity	10% to 85% RH, Non-Condensing
Storage Humidity	5% to 90% RH, Non-Condensing
Maximum Power Consumption	1W (5V@200mA)

Warranty

3-Year Limited Warranty

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns) before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Warranty

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Eaton could void the user's authority to operate this equipment.

Warranty

WEEE Compliance Information for Customers and Recyclers (European Union)

Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Eaton, they are entitled to:



- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2023 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.
23-08-059 /
93-483C_RevA
November 2023

Eaton is a registered
trademark.

All trademarks are
property of their
respective owners.

Convertidor Todo en Uno de USB Type-C™ a HDMI / DVI / VGA

U444-06N-HDV4K6,
U444-06NHDV4K6B



El producto comprado
puede ser diferente al
de la imagen.

English 1
Français 16
Deutsch 23
Italiano 30

EATON
Powering Business Worldwide

Características del Producto

- Conecte un monitor VGA, DVI o HDMI al puerto USB Type-C o Thunderbolt™ 3 de su laptop o computadora
- Compatible con el modo alternativo de DisplayPort para USB, permitiéndole transmitir una señal de audio/video a través del puerto USB Type-C de su smartphone, tableta, ultrabook o computadora
- El puerto HDMI admite resoluciones de video de ultra alta definición (UHD) 4 K x 2 K de hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz
- El puerto DVI admite resoluciones de video de enlace único de hasta 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
- El puerto VGA admite resoluciones de video hasta 1920 x 1200 (incluyendo 1080p) @ 60 Hz
- Compatible con HDCP 2.2 y retrocompatible con HDCP 1.4
- Admite 36 bits de profundidad de color (12 bits por canal) máximo
- Diseñado específicamente para su uso con MacBook®, Google Chromebook Pixel™ y todas las computadoras compatibles con USB Type-C
- Su diseño de bajo perfil es perfecto para viajar y guardarlo en su maletín para laptop cuando no se use
- Conectar y Usar; no se requiere software ni controladores

Contenido del Empaque

- U444-06N-HDV4K6 (Blanco) o U444-06NHDV4K6B (Negro)
- Documentación para el usuario

Requisitos del Sistema

- Dispositivo USB Type-C compatible con el modo alternativo de Displayport para USB
- Monitor con un puerto VGA, DVI o HDMI

Accesorios Opcionales

- Cable VGA de alta resolución Serie P502 con coaxial RGB
- Cables DVI-D de enlace único Serie P561
- Cables HDMI premium de alta velocidad P569-XXX-CERT

Instalación

Notas:

- *Para conectar una Mac a un monitor HDMI con audio, diríjase a "Preferencias del Sistema" y seleccione "Sonido". Pulse clic en la pestaña "Salida" y elija su dispositivo HDMI de la lista.*
 - *El U444-06N-HDV4K6 / U444-06NHDV4K6B permite conectar varias pantallas con contenidos de video con efecto espejo a través del modo SST. Los puertos HDMI y VGA pueden transmitir video de 1080p/60 Hz simultáneamente, y las salidas DVI y VGA pueden transmitir video de 1080p/60 Hz simultáneamente. Los puertos HDMI y DVI no pueden utilizarse simultáneamente.*
 - *Si intenta utilizar los tres puertos simultáneamente, el adaptador dará prioridad automáticamente a la salida de video de la siguiente manera: VGA, DVI, HDMI.*
1. Conecte el conector USB Tipo C en el adaptador al puerto USB Type-C en su smartphone, tableta, ultrabook o computadora.
 2. Conecte un monitor al puerto VGA, DVI o HDMI en el convertidor.
 3. (Opcional) Conecte un segundo o tercer monitor a los puertos VGA, DVI o HDMI del convertidor que no estén siendo utilizados.

Especificaciones

Señal de Entrada	USB Type-C
Señal de Salida	VGA, DVI y HDMI
Máxima Resolución HDMI	3840 x 2160, UHD 4K, @ 60 Hz
Máxima Resolución DVI	1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
Máxima Resolución VGA	1920 x 1200, incluyendo 1080p @ 60 Hz
Profundidad de Color	Profundidad de Color de 36 bits (12 bits por canal)
Temperatura	
Ambiental de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
Humedad de Operación	10% a 85% de Humedad Relativa, Sin Condensación
Humedad de Almacenamiento	5% a 90% de Humedad Relativa, Sin Condensación
Consumo Máximo de Potencia	1W (5V@200mA)

Garantía

Garantía Limitada de 3 años.

Garantizamos por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite Tripplite.Eaton.com/support/product-returns. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICA AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdidas de ganancias o ingresos, pérdidas de equipos, pérdidas en el uso de equipos, pérdidas de software, pérdidas de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o cualquier otro.

Garantía

Información de cumplimiento con la Directiva WEEE para clientes y recicladores (Unión Europea)

De acuerdo con la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) y las regulaciones aplicables, al adquirir un equipo eléctrico y electrónico nuevo de Eaton, los clientes están obligados a:



- Enviar los equipos viejos para su reciclaje en razón de uno por uno, igual por igual (esto varía según el país).
- Devolver el equipo nuevo para fines de reciclado una vez que finalmente se convierta en un residuo

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida, en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afecte significativamente su seguridad o efectividad.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
Eaton.com

© 2023 Eaton
Todos los derechos
reservados
Publicación No.
23/08/59 /
93-483C_RevA
Noviembre 2023

Eaton es una marca
registrada.

Todas las marcas
registradas pertenecen
a sus respectivos
propietarios.

Guide de démarrage rapide

TRIPP LITE
SERIES

Convertisseur tout-en-un USB Type-C™ vers HDMI/DVI/VGA

U444-06N-HDV4K6,
U444-06NHDV4K6B



Le produit acheté peut
différer de l'image.

English 1
Espagnol 9
Deutsch 23
Italiano 30

EATON

Powering Business Worldwide

Caractéristiques du produit

- Connectez un moniteur VGA, DVI ou HDMI au port USB Type-C ou Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable ou ordinateur
- Prise en charge du mode alternatif USB DisplayPort, vous permettant de transmettre un signal audio/vidéo via le port USB Type-C de votre smartphone, tablette, Ultrabook ou ordinateur
- Le port HDMI prend en charge des résolutions vidéo 4K x 2K ultra haute définition (UHD) allant jusqu'à 3 840 x 2 160 à 60 Hz
- Le port DVI prend en charge des résolutions vidéo à liaison unique jusqu'à 1 920 x 1 080 (1 080p) à 60 Hz
- Le port VGA prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à 1920 x 1200, y compris 1080p, à 60 Hz
- Compatible HDCP 2.2 et rétrocompatible avec HDCP 1.4
- Prend en charge une couleur profonde de 36 bits (12 bits par canal) au maximum
- Spécialement conçu pour être utilisé avec MacBook®, Google Chromebook Pixel™ et tous les ordinateurs prenant en charge l'USB Type-C
- Design discret parfait pour les voyages, se rangeant dans le sac de votre ordinateur portable lorsqu'il n'est pas utilisé
- Plug-and-Play ; aucun logiciel ou pilote requis

Contenu du carton d'emballage

- U444-06N-HDV4K6 (Blanc) ou U444-06NHDV4K6B (Noir)
- Documentation pour l'utilisateur

Configuration système requise

- Un périphérique USB Type-C prenant en charge le mode alternatif USB Displayport
- Un moniteur avec un port VGA, DVI ou HDMI

Accessoires disponibles en option

- Câble VGA haute résolution série P502 avec coaxial RVB
- Câbles DVI-D Single-Link série P561
- Câbles HDMI haut débit haut de gamme P569-XXX-CERT

Installation

Remarques :

- *Pour connecter un Mac à un moniteur HDMI avec audio, accédez à « Préférences Système » et sélectionnez « Son ». Cliquez sur l'onglet « Sortie » et sélectionnez votre appareil HDMI dans la liste.*
 - *Le U444-06N-HDV4K6 / U444-06NHDV4K6B permet de connecter plusieurs écrans avec du contenu vidéo en miroir via le mode SST. Les ports HDMI et VGA peuvent transmettre simultanément une vidéo 1080p/60 Hz, et les sorties DVI et VGA peuvent transmettre simultanément une vidéo 1080p/60 Hz. Les ports HDMI et DVI ne peuvent pas être utilisés simultanément.*
 - *Si vous essayez d'utiliser les trois ports simultanément, l'adaptateur donnera automatiquement la priorité à la sortie vidéo comme suit : VGA, DVI, HDMI.*
1. Connectez le connecteur USB Type-C de l'adaptateur au port USB Type-C de votre smartphone, tablette, Ultrabook ou ordinateur.
 2. Connectez un moniteur au port VGA, DVI ou HDMI du convertisseur.
 3. (Facultatif) Connectez un deuxième ou un troisième moniteur aux ports VGA, DVI ou HDMI inutilisés du convertisseur.

Caractéristiques

Signal d'entrée	USB Type-C
Signal de sortie	VGA, DVI et HDMI
Résolution maximale HDMI	3840 x 2160, UHD 4K, à 60 Hz
Résolution maximale DVI	1920 x 1080 (1080p) à 60 Hz
Résolution VGA maximale	1920 x 1200, y compris 1080p à 60 Hz
Profondeur des couleurs	Couleur profonde de 36 bits (12 bits par canal)
Environnement	
Température de fonctionnement	0° à 45° C (32° à 113° F)
Température de stockage	-10° à 70° C (14° à 158° F)
Taux d'humidité en fonctionnement	5 % à 85 % HR, Sans condensation
Humidité de stockage	5 % à 90 % HR, Sans condensation
Consommation électrique maximale	1 W (5 V à 200 mA)

Garantie

Garantie limitée de 3 ans

Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat initiale. Notre obligation au titre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à notre seule discrétion) de tout produit défectueux. Visitez [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns) avant de renvoyer un équipement pour réparation. Cette garantie ne s'applique pas aux équipements qui ont été endommagés par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation, ni à ceux qui ont été altérés ou modifiés d'une façon quelconque.

SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTES, NOUS N'ÉMETTONS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS CI-DESSUS, NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. En particulier, nous ne sommes pas responsables de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

Garantie

Informations sur la conformité DEEE pour les clients et les recycleurs (Union européenne)

En vertu de la directive et des règlements d'application relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), lorsque des clients achètent de l'équipement électrique et électronique neuf d'Eaton, ils sont habilités à :



- Envoyer l'équipement usagé au recyclage pourvu qu'il remplace un équipement équivalent (cela varie selon les pays)
- Renvoyer le nouvel équipement pour recyclage lorsqu'il devient un déchet en fin de vie

L'utilisation de cet équipement dans des applications de soutien à la vie où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une défaillance de cet équipement entraînerait une défaillance de l'équipement de soutien à la vie ou affecterait de manière significative sa sécurité ou son efficacité n'est pas recommandée.

Eaton mène une politique d'amélioration constante. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
États-Unis
Eaton.com

© 2023 Eaton
Tous droits réservés
Publication n°
23-08-059 /
93-483C_RevA
Novembre 2023

Eaton est une marque déposée.

Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Quick Start Guide

TRIPP LITE
SERIES

USB Typ-C™ zu HDMI/DVI/VGA Umwandler

U444-06N-HDV4K6,
U444-06NHDV4K6B



Das gekaufte Produkt
kann von der Abbildung
abweichen.

English 1
Español 9
Français 16
Italiano 30

EATON

Powering Business Worldwide

Produktmerkmale

- Schließen Sie einen VGA-, DVI- oder HDMI-Monitor an den USB Type-C- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss Ihres Laptops oder Computers an.
- Unterstützt den USB DisplayPort Alternate Mode, mit dem Sie ein Audio-/Videosignal über den USB Typ-C-Anschluss Ihres Smartphones, Tablets, Ultrabooks oder Computers übertragen können
- Der HDMI-Anschluss unterstützt 4K x 2K Ultra High Definition (UHD) Videoauflösungen bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Der DVI-Anschluss unterstützt Single-Link-Videoauflösungen bis zu 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
- Der VGA-Anschluss unterstützt Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200, einschließlich 1080p, @ 60 Hz
- HDCP 2.2 kompatibel und abwärtskompatibel mit HDCP 1.4
- Unterstützt maximal 36 Bit Deep Color (12 Bit pro Kanal)
- Speziell entwickelt für die Verwendung mit MacBook®, Google Chromebook Pixel™ und allen USB Type-C unterstützten Computern
- Das flache Design eignet sich perfekt für Reisen und lässt sich in der Laptoptasche verstauen, wenn es nicht gebraucht wird
- Plug-and-Play; keine Software oder Treiber erforderlich

Lieferumfang

- U444-06N-HDV4K6 (Weiß) oder U444-06NHDV4K6B (Schwarz)
- Benutzerdokumentation

Systemanforderungen

- USB Typ-C-Gerät, das den USB Displayport Alternate Mode unterstützt
- Monitor mit einem VGA-, DVI- oder HDMI-Anschluss

Optionales Zubehör

- Hochauflösendes VGA-Kabel der P502-Serie mit RGB-Koax
- DVI-D-Single-Link-Kabel der P561-Serie
- P569-XXX-CERT Premium High-Speed HDMI-Kabel

Installation

Anmerkungen:

- *Um einen Mac an einen HDMI-Monitor mit Audio anzuschließen, gehen Sie zu "Systemeinstellungen" und wählen Sie "Ton". Klicken Sie auf die Registerkarte "Ausgabe" und wählen Sie Ihr HDMI-Gerät aus der Liste aus.*
 - *Der U444-06N-HDV4K6 / U444-06NHDV4K6B ermöglicht den Anschluss mehrerer Bildschirme mit gespiegelten Videoinhalten über den SST-Modus. Die HDMI- und VGA-Anschlüsse können Videos mit 1080p/60 Hz gleichzeitig übertragen, und die DVI- und VGA-Ausgänge können Videos mit 1080p/60 Hz gleichzeitig übertragen. Die HDMI- und DVI-Anschlüsse können nicht gleichzeitig verwendet werden.*
 - *Wenn Sie versuchen, alle drei Anschlüsse gleichzeitig zu verwenden, wird der Adapter automatisch die Videoausgabe wie folgt priorisieren: VGA, DVI, HDMI.*
1. Verbinden Sie den USB-Typ-C-Stecker des Adapters mit dem USB-Typ-C-Anschluss an Ihrem Smartphone, Tablet, Ultrabook oder Computer.
 2. Schließen Sie einen Monitor an den VGA-, DVI- oder HDMI-Anschluss des Konverters an.
 3. (Optional) Schließen Sie einen zweiten oder dritten Monitor an die nicht verwendeten VGA-, DVI- oder HDMI-Anschlüsse des Konverters an.

Technische Daten

Eingangssignal	USB Type-C
Ausgangssignal	VGA, DVI und HDMI
Maximale HDMI-Auflösung	3840 x 2160, UHD 4K, @ 60 Hz
Maximale DVI-Auflösung	1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
Maximale VGA-Auflösung	1920 x 1200, einschließlich 1080p @ 60 Hz
Farbtiefe	36 Bit Deep Color (12 Bit pro Kanal)
Umgebungsinformationen	
Betriebstemperatur	32° bis 113°F (0° bis 45°C)
Lagertemperatur	14° bis 158°F (-10° bis 70°C)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% bis 85% RH, nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5% bis 90% RH, nicht kondensierend
Maximaler Stromverbrauch	1W (5V@200mA)

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Garantie

Wir garantieren, dass unsere Produkte für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.eaton.com/support/product-returns), bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise verändert oder modifiziert worden sind.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN GARANTIEEN ÜBERNEHMEN WIR KEINE GARANTIEEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIEEN FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten ist die Einschränkung oder der Ausschluss stillschweigender Garantien nicht zulässig; daher kann es sein, dass die vorgenannte(n) Einschränkung(en) oder Ausschluss(e) für den Käufer nicht gelten.

MIT AUSNAHME DER VORSTEHENDEN BESTIMMUNGEN SIND WIR IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Verlust von Daten, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche von Dritten oder anderes.

Garantie

WEEE Compliance-Informationen für Kunden und Recycler (Europäische Union)

Gemäß der WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment) und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen haben Kunden, die neue Elektro- oder Elektronikgeräte von Eaton kaufen, ein Anrecht auf Folgendes:



- Rücksendung von Altgeräten zum Recycling auf einer Eins-zu-Eins-Basis (dies ist je nach Land unterschiedlich)
- Rücksendung der neuen Geräte zum Recycling, wenn diese letztendlich zu Abfall werden

Die Verwendung dieses Geräts in lebenserhaltenden Anwendungen, bei denen davon auszugehen ist, dass ein Ausfall dieses Geräts zu einem Ausfall des lebenserhaltenden Geräts führt oder dessen Sicherheit oder Wirksamkeit erheblich beeinträchtigt, wird nicht empfohlen.

Eaton verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Vereinigte Staaten von
Amerika
Eaton.com

© 2023 Eaton
Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichungs-Nr.
23.08.59 /
93-483C_RevA
November 2023

Eaton ist eine
eingetragene
Handelsmarke.

Alle Marken sind
Eigentum der jeweiligen
Inhaber.

**Convertitore tutto in uno da
USB Type-C™ a HDMI/DVI/VGA**

U444-06N-HDV4K6,
U444-06NHdv4K6B



Il prodotto acquistato
potrebbe differire
dall'immagine.

English 1
Español 9
Français 16
Deutsch 23

EATON

Powering Business Worldwide

Caratteristiche del prodotto

- Connette un monitor VGA, DVI o HDMI alla porta USB Type-C o Thunderbolt™ 3 sul portatile o computer
- Supporta la modalità alternativa USB DisplayPort, permettendo di trasmettere un segnale audio/video tramite la porta USB Type-C di smartphone, tablet, Ultrabook o computer
- La porta HDMI supporta risoluzioni video Ultra High Definition (UHD) 4K x 2K fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
- La porta DVI supporta risoluzioni video single-link fino a 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
- La porta VGA supporta risoluzioni video fino a 1920 x 1200, compresa 1080p, @ 60 Hz
- Compatibile con HDCP 2.2 e retrocompatibile con HDCP 1,4
- Supporta Deep Color 36 bit (12 bit per canale) max
- Specificamente progettato per l'utilizzo con MacBook®, Google Chromebook Pixel™ e tutti i computer che supportano USB Type-C
- Design a profilo basso perfetto per viaggiare, si può infilare nella borsa del computer portatile quando non utilizzato
- Plug and play: non sono necessari software o driver

Contenuto della confezione

- U444-06N-HDV4K6 (Bianco) o U444-06NHDV4K6B (Nero)
- Documentazione per l'utente

Requisiti di sistema

- Dispositivo con USB Type-C che supporti la modalità alternativa USB DisplayPort
- Monitor con una porta VGA, DVI o HDMI

Accessori opzionali

- Cavo VGA ad alta risoluzione con coassiale RGB P502-Series
- Cavi DVI-D Single-Link P561-Series
- Cavi HDMI Premium ad alta velocità P569-XXX-CERT

Installazione

Note:

- *Per collegare un Mac a un monitor HDMI con audio, andare in "Preferenze di Sistema" e selezionare "Audio", cliccare sulla scheda "Uscita" e selezionare il dispositivo HDMI dall'elenco.*
 - *U444-06N-HDV4K6 / U444-06NHDV4K6B consente di collegare più schermi con contenuti video replicati tramite la modalità SST. Le porte HDMI e VGA possono trasmettere simultaneamente video a 1080p/60 Hz, mentre le uscite DVI e VGA possono trasmettere simultaneamente video a 1080p/60 Hz. Le porte HDMI e DVI non possono essere utilizzate simultaneamente.*
 - *Se si tenta di utilizzare tutte e tre le porte simultaneamente, l'adattatore darà automaticamente priorità all'uscita video come segue: VGA, DVI, HDMI.*
1. Collegare il connettore USB Type-C dell'adattatore alla porta USB Type-C dello smartphone, tablet, Ultrabook o computer.
 2. Collegare un monitor alla porta VGA, DVI o HDMI del convertitore.
 3. (Opzionale) Collegare un secondo o un terzo monitor alle porte VGA, DVI o HDMI non utilizzate del convertitore.

Specifiche

Segnale di ingresso	USB Type-C
Segnale di uscita	VGA, DVI e HDMI
Risoluzione HDMI massima	3840 x 2160, UHD 4 K, @ 60 Hz
Risoluzione DVI massima	1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
Risoluzione VGA massima	1920 x 1200, inclusa 1080p @ 60 Hz
Profondità del colore	Deep Color 36 bit (12 bit per canale)
Condizioni ambientali	
Temperatura di funzionamento	da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F)
Temperatura di stoccaggio	da -10 a 70 °C (da 4 a 158 °F)
Umidità di funzionamento	dal 10% all'85% di umidità relativa, senza formazione di condensa
Umidità di stoccaggio	dal 5% al 90% di umidità relativa, senza formazione di condensa
Consumo energetico massimo	1 W 5 V@200 mA

Garanzia

Garanzia limitata di 3 anni

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di tre (3) anni dalla data di acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Visiti [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns) prima di mandarci indietro un dispositivo per la riparazione. La presente garanzia non si applica alle apparecchiature che sono state danneggiate accidentalmente, per negligenza o per uso non corretto o che sono state in qualsiasi modo alterate o modificate.

SALVO QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Alcuni Stati non consentono la limitazione o l'esclusione delle garanzie implicite; pertanto, le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non applicarsi all'acquirente.

SALVO QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. Nello specifico, non siamo responsabili per alcun costo, come perdita di profitti o ricavi, perdita di apparecchiature, perdita di uso di apparecchiature, perdita di software, perdita di dati, costi di sostituzioni, reclami da parte di terzi o altro.

Garanzia

Informazioni sulla conformità RAEE per clienti e riciclatori (Unione Europea).

In base alla Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e ai regolamenti di attuazione, quando i clienti acquistano nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche da Eaton hanno il diritto di:



- Dare indietro vecchie apparecchiature per consentirne il riciclo su base uno per uno, di tipo equivalente (questo varia a seconda del paese)



- Restituire la nuova apparecchiatura per consentirne il riciclo quando questa alla fine diventa un rifiuto

L'uso di questa apparecchiatura è sconsigliato nelle applicazioni di supporto vitale, ove è si possa ragionevolmente prevedere che il malfunzionamento di questa apparecchiatura possa provocare il malfunzionamento dell'apparecchiatura di supporto vitale o comprometterne in modo significativo la sicurezza o l'efficacia.

Eaton ha una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Stati Uniti
Eaton.com

© 2023 Eaton
Tutti i diritti riservati
Pubblicazione n.
23/08/59 /
93-483C_RevA
Novembre 2023

Eaton è un marchio registrato.

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.