

Quick Start Guide

HDMI to VGA Adapter with Audio

Model: P131-000-A-DISP

Español 5 • Français 9 • Русский 13

PROTECT YOUR INVESTMENT!

Register your product for quicker service
and ultimate peace of mind.

You could also win an ISOBAR6ULTRA
surge protector—a \$100 value!

www.tripplite.com/warranty



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2018 Tripp Lite. All rights reserved.

Product Features

- Connect your HDMI-enabled device to a VGA display with audio
- Supports resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Bus-powered HDMI connection (USB Micro-B port included on unit in the event additional power is needed)
- HDCP 1.4 and HDMI 1.4b compliant
- Plug-and-Play—no software or drivers to install

Package Includes

- HDMI to VGA Adapter with Audio
- USB Micro-B to USB-A Cable (1 ft.)
- 3.5 mm Stereo Audio Cable (1 ft.)
- Owner's Manual

Installation

Note: Make sure all devices you are connecting are powered off prior to installation.

- 1.** Connect an HDMI cable between the HDMI port on the adapter unit and an HDMI source.
- 2.** Connect the VGA male end of the adapter unit to the VGA display.
- 3.** Connect a 3.5 mm audio cable between the 3.5 mm port on the unit and the audio jack on your monitor or speakers.
- 4.** Turn on the power to the connected devices. If you are not receiving a signal after powering up, connect a USB cable between the Micro-B port on the unit and the USB-A port on a USB charger or the HDMI source.

Specifications

Connectors	
Audio/Video Input	HD15 (Male)
Video Output	HDMI (Female)
Audio Output	3.5 mm (Female)
USB (Power)	USB Micro-B (Female)
Environmental	
Operating Temperature	32 to 104 °F (0 to 40 °C)
Storage Temperature	-4 to 140 °F (-20 to 60 °C)
Relative Humidity	10% to 90%, Non-Condensing

Warranty and Product Registration

3-YEAR LIMITED WARRANTY

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment, which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Warranty and Product Registration

PRODUCT REGISTRATION

Visit www.tripplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Guía de Inicio Rápido

Adaptador de HDMI a VGA con Audio

Modelo: P131-000-A-DISP

English 1 • Français 9 • Русский 13



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU • www.triplite.com/support

Copyright © 2018 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Características del Producto

- Conecte su dispositivo HDMI a una pantalla VGA con audio
- Soporta resoluciones de hasta 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Conexión HDMI alimentada por bus (puerto USB Micro-B incluido en la unidad en caso de necesitar alimentación adicional)
- Compatible con HDCP 1.4 y HDMI 1.4b
- Conectar y Usar—No requiere instalar programas ni controladores.

El Paquete Incluye

- Adaptador de HDMI a VGA con Audio
- Cable USB Micro-B a USB-A 30.5 cm [1 pie]
- Cable de audio estéreo de 3.5 mm de 30.5 cm [1 pie]
- Manual del Propietario

Instalación

Nota: Asegúrese de que todos los dispositivos que esté conectando estén apagados antes de la instalación.

- 1.** Conecte un cable HDMI entre el puerto HDMI en la unidad adaptadora y una fuente HDMI.
- 2.** Conecte el extremo VGA macho de la unidad adaptadora a la pantalla VGA.
- 3.** Conecte un cable de audio de 3.5 mm entre el puerto de 3.5 mm en la unidad y el enchufe de audio en el monitor o las bocinas.
- 4.** Encienda los dispositivos conectados. Si no recibe una señal después del encendido, conecte un cable USB entre el puerto Micro-B de la unidad y el puerto USB-A un cargador USB o la fuente HDMI.

Especificaciones

Conectores	
Entrada de Audio y Video	HD15 (macho)
Salida de Video	HDMI (Hembra)
Salida de Audio	3.5 mm (Hembra)
USB (Alimentación)	USB Micro-B (Hembra)
Ambiental	
Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Humedad Relativa	De 10% a 90%, Sin Condensación

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

TRIPP LITE garantiza durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra. La obligación TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (A su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser regresados a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte prepagados y deben acompañarse con una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

EXCEPTO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de utilidades o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU • www.tripplite.com/support

Guide de démarrage rapide

Adaptateur de HDMI à VGA avec audio

Modèle : P131-000-A-DISP

English 1 • Español 5 • Русский 13



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.triplite.com/support

Droits d'auteur © 2018 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Caractéristiques du produit

- Raccorder l'appareil compatible HDMI à un écran VGA avec audio
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 1 920 x 1 200 @ 60 Hz
- Connexion HDMI alimentée par bus (port USB Micro-B inclus sur l'appareil si de l'alimentation supplémentaire est nécessaire)
- Compatible HDCP 1.4 et HDMI 1.4b
- Prêt à l'emploi; aucun logiciel ou lecteur à installer

L'emballage inclus

- Adaptateur de HDMI à VGA avec audio
- Câble USB Micro-B à USB-A (0,3 m (1 pi))
- Câble audio stéréo de 3,5 mm (0,3 m (1 pi))
- Manuel de l'utilisateur

Installation

Remarque : S'assurer que tous les appareils à être raccordés sont hors tension avant l'installation.

- 1.** Raccorder un câble HDMI entre le port HDMI sur l'adaptateur et une source HDMI.
- 2.** Raccorder l'extrémité mâle VGA de l'adaptateur à l'écran VGA.
- 3.** Raccorder un câble audio de 3,5 mm entre le port de 3,5 mm sur l'appareil et la prise audio sur le moniteur ou les haut-parleurs.
- 4.** Mettre les appareils connectés sous tension. S'il n'y a aucun signal après la mise sous tension, raccorder un câble USB entre le port Micro-B sur l'appareil et le port USB-A sur un chargeur USB ou la source HDMI.

Spécifications

Connecteurs	
Entrée audio/vidéo	HD15 (mâle)
Sortie vidéo	HDMI (femelle)
Sortie audio	3,5 mm (femelle)
USB (alimentation)	USB Micro-B (femelle)
Écologique	
Température de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Température d'entreposage	-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Humidité relative	10 à 90 %, sans condensation

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. La responsabilité de TRIPP LITE, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Pour obtenir une réparation sous la présente garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation reconnu par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES, TRIPP LITE N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, TRIPP LITE ne pourra être tenue responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.triplite.com/support

Краткое руководство пользователя

Переходник HDMI-VGA с аудиоразъемом

Модель: P131-000-A-DISP

English 1 • Español 5 • Français 9



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2018 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

Характеристики изделия

- Возможность подключения устройства с поддержкой стандарта HDMI к VGA-дисплею с аудиоразъемом
- Поддержка разрешений до 1920 x 1080 при частоте 60 Гц
- Разъем HDMI с питанием от шины (при необходимости дополнительного питания устройство оснащается портом USB Micro-B)
- Совместимость со стандартами HDCP 1.4 и HDMI 1.4b
- Подключение по технологии Plug-and-play без необходимости установки каких-либо программ или драйверов

Комплект поставки

- Переходник HDMI-VGA с аудиоразъемом
- Кабель с разъемами USB Micro-B и USB-A (длина 0,3 м)
- Аудиокабель 3,5 мм Stereo (длина 0,3 м)
- Руководство пользователя

Установка

Примечание. Перед установкой все подключаемые устройства должны быть обесточены.

1. Соедините HDMI-порт переходника с источником HDMI-сигнала при помощи HDMI-кабеля.
2. Подключите штекерный VGA-разъем переходника к VGA-дисплею. Pg. 16
3. Соедините встроенный в устройство порт 3,5 мм с аудиоразъемом своего монитора или акустического устройства при помощи аудиокабеля 3,5 мм.
4. Подайте питание на подключенные устройства. В случае отсутствия сигнала после включения питания соедините порт Micro-B своего устройства с портом USB-A зарядного устройства USB или источника HDMI-сигнала при помощи USB-кабеля.

Технические характеристики

Разъемы	
Аудио-/видеовход	HD15 (штекерный)
Видеовыход	HDMI (гнездовой)
Аудиовыход	3,5 мм (гнездовой)
USB (питание)	USB Micro-B (гнездовой)
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	От 0 до 40°C
Диапазон температур хранения	От -20 до 60°C
Относительная влажность	От 10 до 90%, без образования конденсата

Гарантийные обязательства

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ 3 ГОДА

Компания TRIPP LITE гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение трех (3) лет с момента первоначальной покупки. Обязательства компании TRIPP LITE по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой (по ее единоличному усмотрению) любых таких дефектных изделий. Для получения услуг по данной гарантии необходимо получить номер Returned Material Authorization (RMA — разрешение на возврат материалов) от компании TRIPP LITE или ее авторизованного сервисного центра. Изделия должны быть возвращены в компанию TRIPP LITE или авторизованный сервисный центр TRIPP LITE с предоплатой транспортных расходов и сопровождаться кратким описанием возникшей проблемы и документом, подтверждающим дату и место его приобретения. Действие настоящей гарантии не распространяется на оборудование, поврежденное в результате аварии, небрежного обращения или неправильного использования, а также видоизмененное каким бы то ни было образом.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗДЕСЬ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

В некоторых штатах/государствах ограничение или исключение подразумеваемых гарантий не допускается; следовательно, вышеуказанное(е) ограничение(я) или исключение(я) могут не распространяться на покупателя.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЫШЕ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ЛИБО УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. В частности, компания TRIPP LITE не несет ответственности за какие-либо издержки, такие как упущенные прибыли или доходы, потеря оборудования, потеря возможности использования оборудования, потеря программного обеспечения, потеря данных, расходы на заменители, урегулирование претензий третьих лиц и пр.



Производство высшего качества.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support