

Quick Start Guide

Mini Bluetooth 5.0 (Class 2) USB Adapter

Model: U261-001-BT5

Español 9 • Français 17 • Русский 25 • Deutsch 33

WARRANTY REGISTRATION

Register your product today and be automatically entered to win an ISOBAR® surge protector in our monthly drawing!

tripplite.com/warranty



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Copyright © 2022 Tripp Lite. All rights reserved.

Product Features

- Compliant with Bluetooth 5.0 LE+EDR Class 2
- Adds Bluetooth wireless capabilities to a laptop or desktop computer's USB port
- Wirelessly communicates with Bluetooth 5.0-enabled printers, tablets, smartphones, headsets, keyboards/mice and more
- Backwards compatible with Bluetooth 4.0, 3.0, 2.0, 1.2 and 1.1 devices
- Wireless range of up to 50 m (165 ft.)
- Support for Enhanced Data Rate (EDR) up to 3 Mbps
- Connects to up to 7 devices at the same time
- Built-in security protects your communication pairing, encryption and authentication
- Low-profile design blends in with your computer; no need to unplug from your device when traveling
- Ultra-low power consumption

System Requirements


- USB-enabled computer with available USB-A port
- Windows® 8.x/10/11, Linux

Package Includes

- U261-001-BT5
- Quick Start Guide

Installation and Pairing

1. Download the driver files from the U261-001-BT5 product page on the Tripp Lite website (tripplite.com).
2. Follow the prompts to install the driver.
3. Restart your computer after successfully installing the driver.
4. After restarting, go to your computer's Device Manager. Ensure the following devices are installed.



5. Go to Settings → Bluetooth & Other Devices.
6. Select the Bluetooth device that you wish to pair.

Specifications

Input	USB-A (Male)
Output	Bluetooth
Color	Black
Material	Steel, PVC
Unit Dimensions (H x W x D)	0.25 x 0.54 x 0.74 in. / 0.63 x 1.38 x 1.50 cm
Unit Weight	0.01 lb. (2 g)
Data Transfer Rates	3 Mbps
Frequency	2.402–2.48 GHz
Input Power	5V (USB power)
Signal Range	164 ft. (50 m)
Power Consumption (Watts)	0.35W
BTU's	1.2 BTU/Hr
Bluetooth Version	5.0
Operating Temperature Range	32° to 122°F (0° to 50°C)
Storage Temperature Range	-4° to 158°F (-20° to 70°C)
Relative Humidity	20% to 90% RH, Non-Condensing
Certifications	CE, FCC, RoHS, REACH
Warranty	3 Years

Warranty and Product Registration

3-Year Limited Warranty

Seller warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, Seller will repair or replace the product, at its sole discretion.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLIGENCE. SELLER MAKES NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES.

(Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.)

WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application.

Warranty and Product Registration

PRODUCT REGISTRATION

Visit triplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty and Product Registration

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Guía de Inicio Rápido

Adaptador USB Mini Bluetooth 5.0 (Clase 2)

Modelo: U261-001-BT5

English 1 • Français 17 • Русский 25 • Deutsch 33



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, EE. UU.
tripplite.com/support

Copyright © 2022 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Características del Producto

- Compatible con Bluetooth 5.0 LE+EDR Clase 2
- Agrega capacidades inalámbricas Bluetooth al puerto USB de una laptop o computadora de escritorio
- Se comunica inalámbricamente con impresoras, tabletas, smartphones, audífonos, teclados / mouses, entre otros, que estén equipados con Bluetooth 5.0
- Compatible con dispositivos con versiones anteriores de Bluetooth 4.0, 3.0, 2.0, 1.2 y 1.1
- Alcance inalámbrico de hasta 50 m [165 pies]
- Soporte para Velocidad de Transferencia de Datos Mejorada (EDR) hasta 3 Mbps
- Conecta hasta 7 dispositivos en forma simultánea
- La seguridad incorporada protege su emparejamiento de comunicación, encriptado y autenticación
- El diseño de bajo perfil se combina en su computadora; no es necesario desenchufarlo de su dispositivo al viajar
- Ultra bajo consumo de energía

Requisitos del Sistema


- Computadora equipada con USB con un puerto USB-A disponible
- Windows® 8.x/10/11, Linux

El Paquete Incluye

- U261-001-BT5
- Guía de Inicio Rápido

Instalación y Emparejamiento

1. Descargue los archivos del controlador de la página del producto U261-001-BT5 en el sitio web de Tripp Lite (www.triplite.com).
2. Para instalar el controlador, siga las instrucciones.
3. Reinicie su computadora después de instalar correctamente el controlador.
4. Después de reiniciar, vaya al Administrador de Dispositivos de su computadora. Asegúrese de que estén instalados los siguientes dispositivos.



5. Vaya a Configuración → Bluetooth y otros dispositivos.
6. Seleccione el dispositivo Bluetooth que desea emparejar.

Especificaciones

Entrada	USB-A (Macho)
Salida	Bluetooth
Color	Negro
Material	Acero, PVC
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr)	0.63 x 1.38 x 1.50 cm [0.25" x 0.54" x 0.74"]
Peso de la Unidad	2 g [0.01 lb]
Velocidades de Transferencia de Datos	3 Mbps
Frecuencia	2.402~2.48 GHz
Potencia de Entrada	5V (Energía de USB)
Rango de Señal	50 m [164 pies]
Consumo de Energía (Watts)	0.35W
BTU	1.2 BTU / h
Versión de Bluetooth	5.0
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 50 °C [32 °F a 122 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 70°C [-4 °F a 158 °F]
Humedad Relativa	De 20% a 90% de HR, Sin Condensación
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH
Garantía	3 Años

Garantía

Garantía Limitada por 3 Años

El vendedor garantiza que este producto, si se usa de acuerdo con todas las instrucciones correspondientes, no presentará defectos originales en cuanto a materiales y mano de obra durante tres (3) años contados desde la fecha de compra inicial. Si el producto resulta defectuoso en cuanto a materiales o mano de obra dentro de ese período, el vendedor reparará o reemplazará el producto a su entera discreción.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICA AL DESGASTE NORMAL O A LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE ACCIDENTES, USO INCORRECTO, USO INDEBIDO O NEGLIGENCIA. EL VENDEDOR NO OTORGA GARANTÍAS EXPRESAS DISTINTAS A LA ESTIPULADA EN EL PRESENTE.

SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBAN LAS LEYES APLICABLES, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD, ESTÁN LIMITADAS EN CUANTO A DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO; ASIMISMO, ESTA GARANTÍA EXCLUYE EXPRESAMENTE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES E INDIRECTOS. (Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía y algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos, de modo que es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que le asistan otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra).

Garantía

ADVERTENCIA: antes de usarlo, cada usuario debe tener cuidado al determinar si este dispositivo es adecuado o seguro para el uso previsto. Ya que las aplicaciones individuales están sujetas a gran variación, el fabricante no garantiza la adecuación de estos dispositivos para alguna aplicación específica.

Garantía

Información de Cumplimiento con WEEE para Clientes y Recicladores de Tripp Lite (Unión Europea)



Conforme a la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos [WEEE] y regulaciones aplicables, cuando los clientes adquieren un equipo eléctrico y electrónico nuevo de Tripp Lite están obligados a:

- Enviar para reciclaje equipos viejos del mismo tipo y en el mismo número (esto varía de un país a otro)
- Devolver el equipo nuevo para fines de reciclaje una vez que finalmente se convierta en residuo

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afecte significativamente su seguridad o efectividad.

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden diferir ligeramente de los productos reales.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, EE. UU.
tripplite.com/support

Guide de démarrage rapide

Mini adaptateur USB Bluetooth 5.0 (classe 2)

Modèle : U261-001-BT5

English 1 • Español 9 • Русский 25 • Deutsch 33



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2022 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Caractéristiques du produit

- Conforme à la classe 2 Bluetooth 5.0 LE+EDR
- Permet d'ajouter les fonctionnalités sans fil Bluetooth à un ordinateur ou à un port USB d'un ordinateur de bureau
- Communique sans fil avec les imprimantes, les tablettes, les téléphones intelligents, les casques d'écoute, les claviers/souris compatibles Bluetooth 5.0 et beaucoup plus
- Rétrocompatible avec Bluetooth 4.0, 3.0, 2.0, 1.2 et les appareils 1.1
- Portée sans fil jusqu'à 50 m (165 pi)
- Prend en charge des taux de transfert de données améliorés (EDR) pouvant atteindre jusqu'à 3 Mbps
- Connecte jusqu'à 7 appareils en même temps
- La sécurité intégrée protège l'appariement de la communication, le chiffrement et l'authentification.
- La conception mince s'intègre à l'ordinateur; pas besoin de débrancher de l'appareil lors des déplacements.
- Très faible consommation d'énergie

Configuration requise


- Ordinateur sur lequel USB est activé avec port USB-A
- Windows® 8.x/10/11, Linux

L'emballage comprend

- U261-001-BT5
- Guide de démarrage rapide

Installation et appariement

1. Télécharger les fichiers du lecteur depuis la page du produit U261-001-BT5 sur le site Web de Tripp Lite (www.tripplite.com).
2. Pour installer le pilote, suivre les instructions fournies.
3. Redémarrer l'ordinateur après avoir installé le pilote avec succès.
4. Après avoir redémarré, se rendre au gestionnaire de périphérique de l'ordinateur. S'assurer que les dispositifs suivants sont installés.



5. Se rendre sur Paramètres → Bluetooth et autres appareils.
6. Sélectionner le périphérique Bluetooth à appairer.

Caractéristiques techniques

Entrée	USB-A (mâle)
Sortie	Bluetooth
Couleur	Noir
Matériel	Acier, PVC
Dimensions de l'appareil (H x l x P)	0,63 x 1,38 x 1,50 cm / 0,25 x 0,54 x 0,74 po
Poids de l'appareil	2 g (0,01 lb)
Débits de transfert de données	3 Mbps
Fréquence	2,402 à 2,48 GHz
Alimentation d'entrée	5 V (alimentation USB)
Plage de signal	50 m (164 pi)
Consommation d'énergie (watts)	0,35 W
BTU	1,2 BTU/h
Version Bluetooth	5.0
Plage de températures de fonctionnement	0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Plage de températures d'entreposage	-20 à 70 °C (-4 à 158 °F)
Humidité relative	20 à 90 % HR, sans condensation
Certifications	CE, FCC, RoHS, REACH
Garantie	3 ans

Garantie

Garantie limitée de 3 ans

Le vendeur garantit que ce produit, s'il est utilisé conformément à toutes les instructions applicables, est exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. Si le produit s'avère défectueux en raison d'un vice de matériau ou de fabrication au cours de cette période, le vendeur s'engage à réparer ou à remplacer le produit, à son entière discrétion.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ABUS OU D'UNE NÉGLIGENCE. LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LA GARANTIE EXPRESSÉMENT DÉCRITE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. SAUF DANS LA MESURE OÙ CELA EST INTERDIT PAR LA LOI EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION, EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE CI-DESSUS ET CETTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUS DOMMAGES DIRECTS ET INDIRECTS. (Certains États ne permettent pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite, et certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un territoire à l'autre.)

Garantie

AVERTISSEMENT : L'utilisateur individuel doit prendre soin de déterminer avant l'utilisation si cet appareil est approprié, adéquat et sûr pour l'usage prévu. Puisque les utilisations individuelles sont sujettes à des variations importantes, le fabricant ne fait aucune déclaration ou garantie quant à l'aptitude ou l'adaptation de ces dispositifs pour une application spécifique.

Garantie

Renseignements sur la conformité à la directive DEEE pour les clients de Tripp Lite et les recycleurs (Union européenne)



En vertu de la directive et des règlements d'application relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), lorsque des clients achètent de l'équipement électrique et électronique neuf de Tripp Lite, ils ont droit :

- D'envoyer l'équipement usagé au recyclage pourvu qu'il soit remplacé par un équipement équivalent (cela varie selon les pays)
- De retourner le nouvel équipement afin qu'il soit recyclé à la fin de sa vie utile

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet équipement pour des appareils de survie où une défaillance de cet équipement peut, selon toute vraisemblance, entraîner la défaillance de l'appareil de maintien de la vie ou de nuire de façon majeure à sa sécurité ou à son efficacité.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Les produits réels peuvent différer légèrement des photos et des illustrations.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Краткое руководство пользователя

USB-адаптер Mini Bluetooth 5.0 (Class 2)

Модель: U261-001-BT5

English 1 • Español 9 • Français 17 • Deutsch 33



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2022 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

Характеристики изделия

- Соответствует требованиям стандарта Bluetooth 5.0 LE+EDR Class 2
- Расширяет функционал USB-порта настольного или портативного компьютера за счет дополнительной возможности беспроводной передачи данных через интерфейс Bluetooth
- Обеспечивает взаимодействие с принтерами, планшетами, смартфонами, гарнитурами, клавиатурами/мышью и другими устройствами, оснащенными модулем Bluetooth 5.0
- Обрато совместим с устройствами, оснащенными модулями Bluetooth версий 4.0, 3.0, 2.0, 1.2 и 1.1
- Обеспечивает беспроводную передачу данных на расстояние до 50 м
- Поддерживает повышенные скорости передачи данных до 3 Мбит/с
- Подключается к 7 устройствам одновременно
- Встроенные функции обеспечения безопасности защищают процессы сопряжения пар, шифрования данных и аутентификации
- Низкопрофильная конструкция адаптера позволяет ему органично вписываться в дизайн компьютера, что исключает необходимость его извлечения на время перевозки
- Сверхмалая потребляемая мощность

Системные требования


- Компьютер с USB-интерфейсом и свободным портом USB-A
- Windows® 8.x/10/11, Linux

Комплект поставки

- U261-001-BT5
- Краткое руководство пользователя

Установка и сопряжение

1. Скачайте файлы драйвера со страницы изделия U261-001-BT5 на веб-сайте компании Tripp Lite (www.tripplite.com).
2. Для установки драйвера следуйте подсказкам.
3. После успешной установки драйвера перезапустите компьютер.
4. После перезапуска войдите в Диспетчер устройств (Device Manager) своего компьютера. Убедитесь в том, что следующие устройства установлены.



5. Перейдите в Параметры (Settings) → Bluetooth и другие устройства (Bluetooth & Other Devices).
6. Выберите устройство Bluetooth, которое хотите подключить.

Технические характеристики

Вход	USB-A (штекерный)
Выход	Bluetooth
Цвет	Черный
Материал	Сталь, ПВХ
Размеры модуля (В x Ш x Г)	0,63 x 1,38 x 1,50 см
Масса изделия	2 г
Скорости передачи данных	3 Мбит/с
Частота	2,402-2,48 ГГц
Питание на входе	5 В (USB-питание)
Дальность распространения сигнала	50 м
Потребляемая мощность от электросети (Вт)	0,35 Вт
БТЕ	1,2 БТЕ/ч
Версия Bluetooth	5.0
Диапазон рабочих температур	От 0 до 50°C
Диапазон температур хранения	От -20° до 70°C
Относительная влажность	Относительная влажность от 20 до 90%, без образования конденсата
Сведения о сертификации	Соответствие требованиям CE, FCC, RoHS, REACH
Гарантийные обязательства	3 года

Гарантийные обязательства

Ограниченная гарантия сроком 3 года

Продавец гарантирует отсутствие изначальных дефектов материала или изготовления в течение три (3) года с момента первой покупки данного изделия при условии его использования в соответствии со всеми применимыми к нему указаниями. В случае проявления каких-либо дефектов материала или изготовления в течение указанного периода Продавец осуществляет ремонт или замену данного изделия исключительно по своему усмотрению.

ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ, НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ХАЛАТНОСТИ. ПРОДАВЕЦ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЯМО ИЗЛОЖЕННОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ОГРАНИЧЕНЫ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ; КРОМЕ ТОГО, ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ ПОБОЧНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ И КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. (В некоторых штатах не допускается введение ограничений на продолжительность действия тех или иных подразумеваемых гарантий, а в некоторых — исключение или ограничение размера побочных или косвенных убытков. В этих случаях вышеизложенные ограничения или исключения могут на вас не распространяться. Настоящая гарантия предоставляет конкретные юридические права, а набор других прав может быть различным в зависимости от юрисдикции).

Гарантийные обязательства

ВНИМАНИЕ! До начала использования данного устройства пользователь должен убедиться в том, что оно является пригодным, соответствующим или безопасным для предполагаемого применения. В связи с большим разнообразием конкретных применений производитель не дает каких-либо заверений или гарантий относительно пригодности данных изделий для какого-либо конкретного применения или их соответствия каким-либо конкретным требованиям.

Гарантийные обязательства

Информация по выполнению требований Директивы WEEE для покупателей и переработчиков продукции компании Tripp Lite (являющихся резидентами Европейского союза)



Согласно положениям Директивы об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) и исполнительных распоряжений по ее применению, при покупке потребителями нового электрического или электронного оборудования производства компании Tripp Lite они получают право на:

- Продажу старого оборудования по принципу "один за один" и/или на эквивалентной основе (в зависимости от конкретной страны)
- Отправку нового оборудования на переработку после окончательной выработки его ресурса

Не рекомендуется использование данного оборудования в системах жизнеобеспечения, где его выход из строя предположительно может привести к перебоям в работе оборудования жизнеобеспечения или в значительной мере снизить его безопасность или эффективность.

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления. Внешний вид реальных изделий может несколько отличаться от представленного на фотографиях и иллюстрациях.

TRIPP·LITE

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA

tripplite.com/support

Kurzanleitung

Mini Bluetooth 5.0 (Klasse 2) USB-Adapter

Modell: U261-001-BT5

English 1 • Español 9 • Français 17 • Русский 25



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Copyright © 2022 Tripp Lite. Alle Rechte vorbehalten.

Produktmerkmale

- Konform mit Bluetooth 5.0 LE+EDR Klasse 2
- Fügt Bluetooth-Funktionen zum USB-Anschluss eines Laptops oder Desktop-Computers hinzu
- Drahtlose Kommunikation mit Bluetooth 5.0-fähigen Druckern, Tablets, Smartphones, Headsets, Tastaturen/Mäuse und mehr
- Abwärtskompatibel mit Bluetooth 4.0, 3.0, 2.0, 1.2 und 1.1 Geräten
- Drahtlose Reichweite bis zu 50 m
- Unterstützung für EDR (Enhanced Data Rate) bis zu 3 Mbit/s
- Verbindet bis zu 7 Geräte gleichzeitig
- Die integrierte Sicherheit schützt Ihre Kommunikationsverbindung, Verschlüsselung und Authentifizierung
- Das flache Design gleicht sich optisch an Ihren Computer an und muss nicht vom Gerät ausgesteckt werden, wenn Sie unterwegs sind.
- Extrem geringer Stromverbrauch

Systemanforderungen


- USB-fähiger Computer mit verfügbarem USB-A-Anschluss
- Windows® 8.x/10/11, Linux

Im Paket enthalten

- U261-001-BT5
- Kurzanleitung

Installation und Kopplung

1. Laden Sie die Treiberdateien von der Produktseite U261-001-BT5 auf der Tripp Lite-Website (triplite.com) herunter.
2. Folgen Sie den Anweisungen, um den Treiber zu installieren.
3. Starten Sie den Computer neu, nachdem der Treiber installiert wurde.
4. Öffnen Sie nach dem Neustart den Geräte-Manager auf Ihrem Computer. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Geräte installiert sind.



5. Navigieren Sie zu Einstellungen → Bluetooth und andere Geräte.
6. Wählen Sie das Bluetooth-Gerät aus, das Sie koppeln möchten.

Technische Daten

Eingang	USB-A (Stecker)
Ausgang	Bluetooth
Farbe	Schwarz
Material	Stahl, PVC
Maße der Einheit (H x B x T)	0,63 x 1,38 x 1,50 cm
Gewicht der Einheit	2 g (0,01 lb.)
Datenübertragungsraten	3 MBit/s
Frequenz	2,402 bis 2,48 GHz
Eingangsleistung	5 V (USB-Strom)
Signalbereich	50 m
Stromverbrauch (Watt)	0.35W
BTUs	1,2 BTU/h
Bluetooth-Version	5.0
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich	-20 °C bis 70 °C
Relative Feuchtigkeit	20 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
Zertifizierungen	CE, FCC, RoHS, REACH
Garantie	3 Jahre

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Garantie

Der Verkäufer garantiert, dass dieses Produkt, wenn es in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Anweisungen verwendet wird, für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Erstkaufdatum frei von ursprünglichen Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn das Produkt in diesem Zeitraum Material- oder Herstellungsfehler aufweist, kann der Verkäufer diese Fehler nach eigenem Ermessen beheben oder das Produkt ersetzen.

DIE NORMALE ABNUTZUNG ODER BESCHÄDIGUNGEN AUFGRUND VON UNFÄLLEN, MISSBRAUCH ODER UNTERLASSUNG WERDEN VON DIESER GARANTIE NICHT GEDECKT. AUSSER DEN NACHSTEHEND AUSDRÜCKLICH DARGELEGTEN GARANTIEBEDINGUNGEN ÜBERNIMMT DER VERKÄUFER KEINERLEI GARANTIE. AUSSER WENN VON DEN GÜLTIGEN GESETZEN UNTERSAGT, SIND ALLE IMPLIZIERTEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH ALLE GARANTIEEN FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG AUF DIE OBEN FESTGELEGTE GARANTIEDAUER BESCHRÄNKT. DIESE GARANTIE SCHLIESST AUSDRÜCKLICH ALLE FOLGESCHÄDEN UND BEILÄUFIG ENTSTANDENEN SCHÄDEN AUS. (Da einige Länder den Ausschluss oder die Beschränkung von Folgeschäden oder beiläufig entstandenen Schäden sowie den Ausschluss von implizierten Garantien oder die zeitliche Beschränkung einer implizierten Garantie untersagen, sind die oben genannten Beschränkungen für Sie möglicherweise nicht zutreffend. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte. Sie haben jedoch möglicherweise andere Rechte, die abhängig von der Gerichtsbarkeit variieren können.)

Garantie

WARNUNG: Der Benutzer muss vor der Verwendung überprüfen, ob das Gerät für den beabsichtigten Zweck geeignet und angemessen ist und ob der Einsatz sicher ist. Da die Anwendungen variieren können, übernimmt der Hersteller keine Garantie bezüglich der Eignung dieser Geräte für einen bestimmten Verwendungszweck.

WEEE-Compliance-Informationen for Tripp-Lite-Kunden und Recycler (Europäische Union)



Die WEEE-Richtlinie und deren Ausführungsbestimmungen besagen, dass Kunden, die neue Elektro- oder Elektronikgeräte von Tripp Lite kaufen, ein Anrecht auf Folgendes haben:

- Rücksendung von Altgeräten zum Recycling beim Kauf eines neuen, gleichwertigen Geräts (dies variiert je nach Land)
- Rücksendung der neuen Geräte zum Recycling, wenn ihr Lebenszyklus abgelaufen ist

Die Verwendung dieses Geräts für Lebenserhaltungssysteme, in denen der Ausfall des Geräts den Ausfall des Lebenserhaltungssystems verursachen oder dessen Sicherheit beziehungsweise Wirksamkeit bedeutend beeinträchtigen kann, wird nicht empfohlen.

Tripp Lite hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Fotos und Illustrationen können von den tatsächlichen Produkten leicht abweichen.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support